

Connecteur articulé de tige de vérin

Avec écrou de connexion

CARE

- Connecteur rapide avec compensation du déplacement radial pour utilisations multiples
- Connexion entre tige de piston et unité de mouvement linéaire
- Montage-démontage du couplage simple, robuste, en deux parties, au moyen d'une rainure en té
- Aucun ajustement manuel n'est nécessaire.
- Matières :
Griffe de serrage : acier traité phosphaté
Pièce de connexion : acier traité phosphaté
Contre écrou : acier noir (ISO 4035/8675)




Application

- L'accouplement rapide peut être monté sur le filetage de raccordement à l'aide de tous types de vérins pneumatiques et hydrauliques.

Info.

- Ne transmet aucun mouvement de rotation



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-6%	Sur demande	

Références	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	L4	L5	SW1	SW2	X max.	Charge d'axe maxi* (kN)	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 4
CAR-M6-E	M6	21,0	11,0	37,5	11,0	9,0	18,0	19	10	0,6	2,5	47	39,15 €
CAR-M8-E	M8	26,0	14,4	45,0	13,5	11,5	22,5	24	13	0,7	4,5	91	41,22 €
CAR-M10-E	M10	30,0	19,0	56,2	15,0	16,0	29,0	27	17	0,7	6,5	160	48,56 €
CAR-M12-E	M12	32,5	21,2	66,7	17,5	17,0	34,0	30	19	0,8	10,0	223	54,88 €
CAR-M16-E	M16	39,0	27,0	83,0	22,0	23,0	42,0	36	24	1,0	18,0	401	66,70 €
CAR-M20-E	M20	44,0	34,0	93,5	25,0	23,5	45,5	41	30	1,0	30,0	606	80,75 €
CAR-M10F-E	M10x1,25	30,0	19,0	56,2	15,0	16,0	29,0	27	17	0,7	6,5	159	48,56 €
CAR-M12F-E	M12x1,25	32,5	21,2	66,7	17,5	17,0	34,0	30	19	0,8	10,0	221	54,88 €
CAR-M16F-E	M16x1,5	39,0	27,0	83,0	22,0	23,0	42,0	36	24	1,0	18,0	400	66,70 €
CAR-M20F-E	M20x1,5	44,0	34,0	93,5	25,0	23,5	45,5	41	30	1,0	30,0	601	80,75 €

* Force de traction et de pression admissible - Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ③ 2016

③ 401

Nos autres produits



Couple roue et vis sans fin, Plastique usiné (delrin)



BPPss

Palier tôle à charge légère inox, Inox



CLB_M

Manette indexable Zamak, Zamak




T10_21_AL

Poulie dentée de positionnement type T, Série économique - T10 aluminium



HTD14M_55

Poulie dentée de transmission, HTD14 Acier



KM

Ecroû à encoches, Ecrou KM



BKGS

Accouplement sans jeu Gerwah®, de 1,2 à 450Nm



BABpss

Broche à billes inox 301, Inox



RPB

Bloc palier pour vis à billes, Bloc palier



PGR

Poignée tournante cylindrique rabattable, Rabattable



PLM-SC

Aimant plat avec trou fraisé, Avec trou fraisé



HRV

Système de guidage sur rail en V Simple Select®, Rail avec chariot

Produits complémentaires



CARv

Connecteur articulé de tige de vérin, Avec vis de connexion



CARr

Connecteur articulé de tige de vérin, Sans jeu



UGPC

Guidage de vérin en kit, Palier court