

Connecteur articulé de tige de vérin

CARv

Avec vis de connexion

- Connecteur rapide avec compensation du déplacement radial pour utilisations multiples
- Connexion entre tige de piston et unité de mouvement linéaire
- Montage-démontage du couplage simple, robuste, en deux parties, au moyen d'une rainure en té
- Aucun ajustement manuel n'est nécessaire.
- Matières :
Griffe de serrage : acier traité phosphaté
Pièce de connexion : acier traité phosphaté
Contre-écrou : acier noir (ISO 4035/8675)




Application

- L'accouplement rapide peut être monté sur le filetage de raccordement à l'aide de tous types de vérins pneumatiques et hydrauliques.

Info.

- Ne transmet aucun mouvement de rotation



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix -6%	Sur demande	

Références	ØD1	ØD2	L1	L2	L3	L4	L5	SW1	SW2	Déplacement d'axe X max.	Charge maxi* (kN)	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 4
CAR-M6-V	M6	21,0	37,5	11,0	14	9,0	18,0	19	10	0,6	2,5	44	39,15 €
CAR-M8-V	M8	26,0	45,0	13,5	17	11,5	22,5	24	13	0,7	4,5	86	41,22 €
CAR-M10-V	M10	30,0	56,2	16,0	20	16,0	29,0	27	17	0,7	6,5	147	48,56 €
CAR-M12-V	M12	32,5	66,7	21,0	25	17,0	34,0	30	19	0,8	10,0	208	54,88 €
CAR-M16-V	M16	39,0	83,0	25,0	30	23,0	42,0	36	24	1,0	18,0	383	66,70 €
CAR-M20-V	M20	44,0	93,5	29,0	35	23,5	45,5	41	30	1,0	30,0	571	80,75 €
CAR-M10F-V	M10x1,25	30,0	56,2	16,0	20	16,0	29,0	27	17	0,7	6,5	147	48,56 €
CAR-M12F-V	M12x1,25	32,5	66,7	21,0	25	17,0	34,0	30	19	0,8	10,0	207	54,88 €
CAR-M16F-V	M16x1,5	39,0	83,0	25,0	30	23,0	42,0	36	24	1,0	18,0	384	66,70 €
CAR-M20F-V	M20x1,5	44,0	93,5	29,0	35	23,5	45,5	41	30	1,0	30,0	576	80,75 €

* Force de traction et de pression admissible - Dimensions en mm

Nos autres produits



PGMT
Poignée de
cartérisation à fixation
avant, Inox




CLQassortiment
Clinguant en
assortiment,
Clinguants en
assortiment




ZBconique
Engrenage conique
plastique usiné
(delrin), 1:1



LINK64
Motoréducteur AC
synchrone, de 1,3 à
6Nm



PEM
Porte-étiquette
magnétique, Aimant
souple 100mm



DR
Crémaillère flexible
plastique, Crémaillère




RFK58B
Réducteur hypoïde
inox, jusqu'à 500Nm



SLB
Bouton d'indexage,
acier classe 5.8



PCS37K
Pignon à chaîne alésé
rainuré, 9,525mm
(DIN06B-1)



G0
Engrenage droit, Acier
20NCD2



R_RR
Crémaillère section
étroite, Acier



YG2
Engrenage droit
PERFORMANCE, Acier
35NCD6

Produits complémentaires



CARE
Connecteur articulé
de tige de vérin, Avec
écrou de connexion



CARr
Connecteur articulé
de tige de vérin, Sans
jeu



UGPC
Guidage de vérin en
kit, Palier court