

Couple conique à 45°



Module 1,5 à 3

Acier

- Renvoi d'angle à 45°
- Rapport 1/1
- Engrenage conique denture Gleason
JIS B 1704: 1978 grade 3
- Matière:
Acier S45C noirci

Info

- Vendu par paire



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Module	Z	ØP	ØD	ØB	ØA	E	F	G	H	L	J	K	Masse (kg)	Prix uni.
CCA45-1.5-20/20	1,5	20	30	32,77	25	8	45	19,33	9,36	7,75	18	11	17,00	0,067	
CCA45-2-20/20	2,0	20	40	43,69	30	10	60	26,08	12,48	9,65	24	15	20,92	0,150	
CCA45-2.5-20/20	2,5	20	50	54,62	40	12	75	31,92	15,60	12,58	30	18	30,07	0,310	
CCA45-3-20/20	3,0	20	60	65,54	50	14	90	38,66	18,72	15,51	36	22	34,00	0,550	

Dimensions en mm

Sept 2026

HPC

www.hpceurope.com

Tel. +33(0)4 37 496 496

Couple conique à 60°

Acier


Module
1,5 à 3

- Renvoi d'angle à 60°
- Rapport 1/1
- Engrenage conique denture Gleason
JIS B 1704: 1978 grade 3
- Matière:
Acier S45C noirci



Info

- Vendu par paire

Angle à 60°



NOUVEAU!



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Module	Z	ØP	ØD	ØB	ØA	E	F	G	H	L	J	K	Masse (kg)	Prix uni.
CCA60-1.5-20/20	1,5	20	30	32,59	25	8	40	22,30	14,77	12,58	21	9	18,18	0,077	
CCA60-2-20/20	2,0	20	40	43,46	30	12	50	26,39	16,36	13,05	24	12	21,93	0,150	
CCA60-2.5-20/20	2,5	20	50	54,33	40	14	60	30,49	17,94	13,82	28	15	29,15	0,270	
CCA60-3-20/20	3,0	20	60	65,19	50	16	70	34,59	19,54	15,16	32	18	36,36	0,470	

Dimensions en mm

Couple conique à 120°

Module 1,5 à 3

Acier




- Renvoi d'angle à 120°
- Rapport 1/1
- Engrenage conique denture Gleason
JIS B 1704: 1978 grade 3
- Matière:
Acier S45C noirci

Info

- Vendu par paire

Angle à 120°

NOUVEAU !



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Module	Z dents	ØP primitif	ØD ext.	ØB	ØA	E	F	G	H	L	J	K	Masse (kg)	Prix uni.
CCA120-1.5-20/20	1,5	20	30	31,50	26	8	26	20,69	18,64	13,88	18	5,0	19,22	0,073	
CCA120-2-20/20	2,0	20	40	42,00	34	12	34	26,86	24,18	17,26	24	6,5	26,78	0,160	
CCA120-2.5-20/20	2,5	20	50	52,50	42	14	42	33,22	29,73	20,64	29	8,5	32,03	0,310	
CCA120-3-20/20	3,0	20	60	63,00	50	16	50	39,39	35,28	24,02	35	10,0	39,59	0,530	

Dimensions en mm

Sept 2026

HPC

www.hpceurope.com

Tel. +33(0)4 37 496 496

Nos autres produits



Engrenage droit de précision, Inox 316



Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 28 Nm



Entretoise hexagonale, Laiton



Entretoise hexagonale, Acier



Pied de machine antivibratoire, Plaque de base ovale



Pied articulé à embase tôle Ø80, jusqu'à 10000N



Vis papillon Hygienic Usit®, Inox



Embout rapide inox pour câble, Embout à œil



Engrenage droit de précision, Inox 303



Tendeur fixe rigide, Fixe



Verrou quart de tour - Plaque de bridage, Montage en applique



Anneau de levage orientable femelle, Orientable femelle

Produits complémentaires