Couple conique à 45°


Module 1,5 à 3


Acier

- **Renvoi d'angle à 45°**
- Rapport 1/1
- Engrenage conique denture Gleason JIS B 1704: 1978 grade 3
- Matière:
  Acier S45C noirci


Info

- Vendu par paire





Angle à 45°



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Module	Z dents	ØP primitif	ØD ext.	ØB	ØA	E	F	G	H	L	J	K	Masse (kg)	Prix uni.
CCA45-1.5-20/20	1,5	20	30	32,77	25	8	45	19,33	9,36	7,75	18	11	17,00	0,067	
CCA45-2-20/20	2,0	20	40	43,69	30	10	60	26,08	12,48	9,65	24	15	20,92	0,150	
CCA45-2.5-20/20	2,5	20	50	54,62	40	12	75	31,92	15,60	12,58	30	18	30,07	0,310	
CCA45-3-20/20	3,0	20	60	65,54	50	14	90	38,66	18,72	15,51	36	22	34,00	0,550	

Dimensions en mm

Couple conique à 60°


Acier


Module
1,5 à 3

- ***Renvoi d'angle à 60°***
- *Rapport 1/1*
- *Engrenage conique denture Gleason JIS B 1704: 1978 grade 3*
- *Matière:*
  Acier S45C noirci


Info

- *Vendu par paire*





Angle à 60°



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Module	Z dents	ØP primitif	ØD ext.	ØB	ØA	E	F	G	H	L	J	K	Masse (kg)	Prix uni.
CCA60-1.5-20/20	1,5	20	30	32,59	25	8	40	22,30	14,77	12,58	21	9	18,18	0,077	
CCA60-2-20/20	2,0	20	40	43,46	30	12	50	26,39	16,36	13,05	24	12	21,93	0,150	
CCA60-2.5-20/20	2,5	20	50	54,33	40	14	60	30,49	17,94	13,82	28	15	29,15	0,270	
CCA60-3-20/20	3,0	20	60	65,19	50	16	70	34,59	19,54	15,16	32	18	36,36	0,470	

Dimensions en mm

Couple conique à 120°


Module 1,5 à 3


Acier

- **Renvoi d'angle à 120°**
- Rapport 1/1
- Engrenage conique denture Gleason JIS B 1704: 1978 grade 3
- Matière:
  Acier S45C noirci


Info

- Vendu par paire





Angle à 120°



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Module	Z dents	ØP primitif	ØD ext.	ØB	ØA	E	F	G	H	L	J	K	Masse (kg)	Prix uni.
CCA120-1.5-20/20	1,5	20	30	31,50	26	8	26	20,69	18,64	13,88	18	5,0	19,22	0,073	
CCA120-2-20/20	2,0	20	40	42,00	34	12	34	26,86	24,18	17,26	24	6,5	26,78	0,160	
CCA120-2.5-20/20	2,5	20	50	52,50	42	14	42	33,22	29,73	20,64	29	8,5	32,03	0,310	
CCA120-3-20/20	3,0	20	60	63,00	50	16	50	39,39	35,28	24,02	35	10,0	39,59	0,530	

Dimensions en mm

Nos autres produits



CHAK

Charnière à encliquetage, Hi-Klik™ - à encliquetage



PPD

Bouton d'indexage pour tôle, Pour tôle



PRF_SDD

Support de détecteur Ø12, Ø12



PSG2

Engrenage droit de précision, Acier 20NCD2 cémenté trempé



SEV

Sauterelle à étrier vertical, A étrier vertical - inox



DB

Engrenage conique acier, 2:1



NPTR10

Noix renvoi d'angle, Réglable



BCM_TP

Brosse cylindrique modulaire, Fil Tampico



M2

Vis sans fin, Acier trempé



BOXdhx

Coffret de goupilles taraudées DIN7979D, Coffret - extractible



BLH40

Renvoi d'angle, de 3 à 10,30 Nm



BH01

Bride avec roulement, Montage serré collé

Produits complémentaires



CCA

Couple conique à 60°, 1,5 à 3



CCA

Couple conique à 120°, 1,5 à 3



SSBRA

Engrenage conique inox, 1:1



ZBRA

Engrenage conique plastique, 1:1