

# Ressort de compression conique


CDC  
Ø0,3-Ø1,2

Cordes à piano **inox**

- Ressort de compression en forme de cône
- Hauteur sous charge très faible
- Raideur quasiment uniforme
- Enroulement à droite
- Matières :  
Inox 1.4310 (301)

## Avantages

- Course importante
- Hauteur sous charge inférieure à un ressort de compression classique
- Raideur presque constante



## REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem.	Prix	-5%	-20%	-40%	Sur demande

Références	Diam.Fil ød	Nb de spires	Diam.Ext. Mini øDi	Diam.Ext. Maxi øDe	Longueur à vide Lo	Charge Maxi Fc (N)	Longueur à charge maxi Lc	Prix Uni. 1 à 4
CDC001/SS	0,30	5,00	1,80	6,00	6,00	2,60	0,30	11,21 €
CDC002/SS	0,30	6,00	1,80	6,00	9,00	2,50	0,30	11,21 €
CDC003/SS	0,30	7,20	1,80	6,00	12,00	3,50	1,00	11,21 €
CDC004/SS	0,30	3,30	2,70	6,00	3,00	1,70	0,30	11,21 €
CDC005/SS	0,30	5,00	2,70	6,00	6,00	1,30	0,60	11,21 €
CDC006/SS	0,30	6,20	2,70	6,00	9,00	1,60	0,90	11,21 €
CDC007/SS	0,40	5,00	2,40	8,00	8,00	5,00	0,40	11,21 €
CDC008/SS	0,40	6,00	2,40	8,00	12,00	5,50	0,40	11,21 €
CDC009/SS	0,40	8,00	2,40	8,00	16,00	6,40	1,60	11,21 €
CDC010/SS	0,40	3,50	3,50	8,00	4,00	2,90	0,40	11,21 €
CDC011/SS	0,40	4,60	3,50	8,00	8,00	2,90	0,40	11,21 €
CDC012/SS	0,40	6,50	3,50	8,00	12,00	3,60	1,80	11,21 €

Dimensions en mm

## REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem.	Prix	-5%	-20%	-40%	Sur demande

Références	Diam.Fil ød	Nb de spires	Diam.Ext.		Longueur à vide Lo	Charge Maxi Fc (N)	Longueur à charge maxi Lc	Prix Uni. 1 à 4
			Mini øDi	Maxi øDe				
CDC013/SS	0,50	5,00	2,00	9,00	8,00	15,00	0,50	11,21 €
CDC014/SS	0,50	5,00	3,00	10,00	10,00	13,00	0,50	11,21 €
CDC015/SS	0,50	6,50	3,00	10,00	15,00	13,00	1,20	11,21 €
CDC016/SS	0,50	7,50	3,00	10,00	20,00	13,00	1,50	11,21 €
CDC017/SS	0,50	3,50	4,50	10,00	5,00	4,00	0,50	11,21 €
CDC018/SS	0,50	4,50	4,50	10,00	10,00	6,00	0,50	11,21 €
CDC019/SS	0,50	6,00	4,50	10,00	15,00	6,00	1,80	11,21 €
CDC020/SS	0,60	5,00	2,50	11,00	10,00	17,00	0,60	11,21 €
CDC021/SS	0,60	5,00	3,50	12,00	12,00	15,00	0,60	11,21 €
CDC022/SS	0,60	6,50	3,50	12,00	18,00	15,00	1,50	11,21 €
CDC023/SS	0,60	7,50	3,50	12,00	24,00	15,00	1,80	11,21 €
CDC024/SS	0,60	3,30	5,40	12,00	6,00	7,00	0,60	11,21 €
CDC025/SS	0,60	4,75	5,40	12,00	12,00	8,00	0,60	11,21 €
CDC026/SS	0,60	6,00	5,40	12,00	18,00	8,00	2,10	11,21 €
CDC027/SS	0,75	5,00	3,00	13,00	12,00	29,00	0,75	11,43 €
CDC028/SS	0,75	5,00	4,50	15,00	15,00	19,00	1,80	11,43 €
CDC029/SS	0,75	6,50	4,50	15,00	22,00	19,00	1,80	11,43 €
CDC030/SS	0,75	7,50	4,50	15,00	30,00	19,00	2,20	11,43 €
CDC031/SS	0,75	4,00	6,50	15,00	8,00	10,00	0,75	11,43 €
CDC032/SS	0,75	4,50	6,50	15,00	15,00	15,00	0,75	11,43 €
CDC033/SS	0,75	5,70	6,50	15,00	22,00	15,00	3,00	11,43 €
CDC034/SS	1,00	5,00	4,00	18,00	15,00	49,00	1,00	11,43 €
CDC035/SS	1,00	5,00	6,00	20,00	20,00	37,00	1,00	11,43 €
CDC036/SS	1,00	6,50	6,00	20,00	30,00	37,00	2,50	11,43 €
CDC037/SS	1,00	7,50	6,00	20,00	40,00	37,00	3,00	11,43 €
CDC038/SS	1,00	3,30	9,00	20,00	10,00	22,00	1,00	11,43 €
CDC039/SS	1,00	4,50	9,00	20,00	20,00	22,00	1,00	11,43 €
CDC040/SS	1,00	5,70	9,00	20,00	30,00	26,00	2,50	11,43 €
CDC041/SS	1,20	5,00	5,00	22,00	20,00	68,00	1,20	11,72 €
CDC042/SS	1,20	5,00	7,00	25,00	25,00	54,00	1,20	11,72 €
CDC043/SS	1,20	6,50	7,00	25,00	38,00	54,00	2,80	11,72 €
CDC044/SS	1,20	7,50	7,00	25,00	50,00	54,00	3,60	11,72 €
CDC045/SS	1,20	3,50	11,00	25,00	13,00	22,00	1,20	11,72 €
CDC046/SS	1,20	4,00	11,00	25,00	25,00	36,00	1,20	11,72 €
CDC047/SS	1,20	5,50	11,00	25,00	38,00	36,00	2,20	11,72 €

Dimensions en mm

# Ressort de compression conique


CDC  
Ø1,5-Ø2,5

Cordes à piano **inox**

- Ressort de compression en forme de cône
- Hauteur sous charge très faible
- Raideur quasiment uniforme
- Enroulement à droite
- Matières :  
Inox 1.4310 (301)

## Avantages

- Course importante
- Hauteur sous charge inférieure à un ressort de compression classique
- Raideur presque constante



## REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem.	Prix	-5%	-20%	-40%	Sur demande

Références	Diam.Fil ød	Nb de spires	Diam.Ext. Mini øDi	Diam.Ext. Maxi øDe	Longueur à vide Lo	Charge Maxi Fc (N)	Longueur à charge maxi Lc	Prix Uni. 1 à 4
CDC052/SS	1,50	3,50	13,00	30,00	15,00	35,00	1,50	11,72 €
CDC053/SS	1,50	4,50	13,00	30,00	30,00	56,00	1,50	11,72 €
CDC054/SS	1,50	5,50	13,00	30,00	45,00	56,00	3,30	11,72 €
CDC055/SS	1,80	5,50	7,00	32,00	30,00	156,00	1,80	11,72 €
CDC056/SS	1,80	5,50	11,00	35,00	35,00	117,00	1,80	11,72 €
CDC057/SS	1,80	7,00	11,00	35,00	52,00	117,00	4,50	11,72 €
CDC058/SS	1,80	8,00	11,00	35,00	70,00	117,00	5,40	11,72 €
CDC059/SS	1,80	3,50	16,00	35,00	18,00	45,00	1,80	11,72 €
CDC060/SS	1,80	4,30	16,00	35,00	35,00	80,00	1,80	11,72 €
CDC061/SS	1,80	6,00	16,00	35,00	52,00	90,00	3,60	11,72 €
CDC063/SS	2,00	5,50	12,00	40,00	45,00	147,00	2,00	11,72 €
CDC064/SS	2,00	7,00	12,00	40,00	68,00	147,00	5,00	11,72 €

Dimensions en mm



**REMISES**

<b>Qté</b>	1+	5+	10+	25+	50+
<b>Rem. Prix</b>	-5%	-20%	-40%	Sur demande	

Références	Diam.Fil od	Nb de spires	Diam.Ext.		Longueur à vide Lo	Charge Maxi Fc (N)	Longueur à charge maxi Lc	Prix Uni. 1 à 4
			Mini oDi	Maxi oDe				
CDC065/SS	2,00	8,00	12,00	40,00	90,00	147,00	6,00	11,72 €
CDC066/SS	2,00	3,60	18,00	40,00	22,00	60,00	2,00	11,72 €
CDC067/SS	2,00	4,70	18,00	40,00	45,00	90,00	2,00	11,72 €
CDC068/SS	2,00	6,50	18,00	40,00	68,00	120,00	4,00	12,10 €
CDC069/SS	2,00	7,50	18,00	40,00	90,00	120,00	6,00	12,10 €
CDC070/SS	2,50	5,00	10,00	45,00	40,00	310,00	2,50	12,10 €
CDC071/SS	2,50	5,00	15,00	50,00	50,00	200,00	2,50	12,10 €
CDC072/SS	2,50	6,60	15,00	50,00	75,00	200,00	6,30	12,10 €
CDC073/SS	2,50	7,50	15,00	50,00	100,00	200,00	7,50	12,10 €
CDC074/SS	2,50	4,50	22,00	50,00	25,00	60,00	2,50	12,10 €
CDC075/SS	2,50	4,50	22,00	50,00	50,00	140,00	2,50	12,10 €
CDC076/SS	2,50	6,50	22,00	50,00	75,00	190,00	6,30	12,10 €

Dimensions en mm

## Nos autres produits



NK40

Guidage miniature Drylin® N, Largeur 40 mm




RPCtcss

Roulette polyamide à trou central, Inox - Polyamide



BPP

Palier tôle à charge légère, Tôle



LAT4

Actionneur linéaire motorisé 4A, 4 ampères



PGT

Profil pour coulissement de panneaux, Profil pour coulissement de pa...



SCA

Serre-câble plat, Acier



CAP805

Chaîne à palette droite, Large série 805




CHN\_CHNSS

Chaîne droite inox à maillons longs, Inox



PITAss

Doigt d'indexage, avec poignée en T



RPP5

Courroie pour transmission RPP, RPP5



ACL

Articulation pour profilé aluminium, Pivot à angle variable



BOXdh

Coffret de goupilles cylindriques DIN6325, Coffret - standard DIN 6325

## Produits complémentaires



CDGamme

Ressort de compression DIN2095, DIN 2095



R203

Ressort extra raide ISO10243, Légère



R204

Ressort extra raide ISO10243, Moyenne



R205

Ressort extra raide ISO10243, Forte