

Ressort de compression conique


CDC
Ø0,3-Ø1,2

Cordes à piano **inox**

- Ressort de compression en forme de cône
- Hauteur sous charge très faible
- Raideur quasiment uniforme
- Enroulement à droite
- Matières :
Inox 1.4310 (301)

Avantages

- Course importante
- Hauteur sous charge inférieure à un ressort de compression classique
- Raideur presque constante



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem.	Prix	-5%	-20%	-40%	Sur demande

Références	Diam.Fil ød	Nb de spires	Diam.Ext. Mini øDi	Diam.Ext. Maxi øDe	Longueur à vide Lo	Charge Maxi Fc (N)	Longueur à charge maxi Lc	Prix Uni. 1 à 4
CDC001/SS	0,30	5,00	1,80	6,00	6,00	2,60	0,30	11,21 €
CDC002/SS	0,30	6,00	1,80	6,00	9,00	2,50	0,30	11,21 €
CDC003/SS	0,30	7,20	1,80	6,00	12,00	3,50	1,00	11,21 €
CDC004/SS	0,30	3,30	2,70	6,00	3,00	1,70	0,30	11,21 €
CDC005/SS	0,30	5,00	2,70	6,00	6,00	1,30	0,60	11,21 €
CDC006/SS	0,30	6,20	2,70	6,00	9,00	1,60	0,90	11,21 €
CDC007/SS	0,40	5,00	2,40	8,00	8,00	5,00	0,40	11,21 €
CDC008/SS	0,40	6,00	2,40	8,00	12,00	5,50	0,40	11,21 €
CDC009/SS	0,40	8,00	2,40	8,00	16,00	6,40	1,60	11,21 €
CDC010/SS	0,40	3,50	3,50	8,00	4,00	2,90	0,40	11,21 €
CDC011/SS	0,40	4,60	3,50	8,00	8,00	2,90	0,40	11,21 €
CDC012/SS	0,40	6,50	3,50	8,00	12,00	3,60	1,80	11,21 €

Dimensions en mm

REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem.	Prix	-5%	-20%	-40%	Sur demande

Références	Diam.Fil ød	Nb de spires	Diam.Ext.		Longueur à vide Lo	Charge Maxi Fc (N)	Longueur à charge maxi Lc	Prix Uni. 1 à 4
			Mini øDi	Maxi øDe				
CDC013/SS	0,50	5,00	2,00	9,00	8,00	15,00	0,50	11,21 €
CDC014/SS	0,50	5,00	3,00	10,00	10,00	13,00	0,50	11,21 €
CDC015/SS	0,50	6,50	3,00	10,00	15,00	13,00	1,20	11,21 €
CDC016/SS	0,50	7,50	3,00	10,00	20,00	13,00	1,50	11,21 €
CDC017/SS	0,50	3,50	4,50	10,00	5,00	4,00	0,50	11,21 €
CDC018/SS	0,50	4,50	4,50	10,00	10,00	6,00	0,50	11,21 €
CDC019/SS	0,50	6,00	4,50	10,00	15,00	6,00	1,80	11,21 €
CDC020/SS	0,60	5,00	2,50	11,00	10,00	17,00	0,60	11,21 €
CDC021/SS	0,60	5,00	3,50	12,00	12,00	15,00	0,60	11,21 €
CDC022/SS	0,60	6,50	3,50	12,00	18,00	15,00	1,50	11,21 €
CDC023/SS	0,60	7,50	3,50	12,00	24,00	15,00	1,80	11,21 €
CDC024/SS	0,60	3,30	5,40	12,00	6,00	7,00	0,60	11,21 €
CDC025/SS	0,60	4,75	5,40	12,00	12,00	8,00	0,60	11,21 €
CDC026/SS	0,60	6,00	5,40	12,00	18,00	8,00	2,10	11,21 €
CDC027/SS	0,75	5,00	3,00	13,00	12,00	29,00	0,75	11,43 €
CDC028/SS	0,75	5,00	4,50	15,00	15,00	19,00	1,80	11,43 €
CDC029/SS	0,75	6,50	4,50	15,00	22,00	19,00	1,80	11,43 €
CDC030/SS	0,75	7,50	4,50	15,00	30,00	19,00	2,20	11,43 €
CDC031/SS	0,75	4,00	6,50	15,00	8,00	10,00	0,75	11,43 €
CDC032/SS	0,75	4,50	6,50	15,00	15,00	15,00	0,75	11,43 €
CDC033/SS	0,75	5,70	6,50	15,00	22,00	15,00	3,00	11,43 €
CDC034/SS	1,00	5,00	4,00	18,00	15,00	49,00	1,00	11,43 €
CDC035/SS	1,00	5,00	6,00	20,00	20,00	37,00	1,00	11,43 €
CDC036/SS	1,00	6,50	6,00	20,00	30,00	37,00	2,50	11,43 €
CDC037/SS	1,00	7,50	6,00	20,00	40,00	37,00	3,00	11,43 €
CDC038/SS	1,00	3,30	9,00	20,00	10,00	22,00	1,00	11,43 €
CDC039/SS	1,00	4,50	9,00	20,00	20,00	22,00	1,00	11,43 €
CDC040/SS	1,00	5,70	9,00	20,00	30,00	26,00	2,50	11,43 €
CDC041/SS	1,20	5,00	5,00	22,00	20,00	68,00	1,20	11,72 €
CDC042/SS	1,20	5,00	7,00	25,00	25,00	54,00	1,20	11,72 €
CDC043/SS	1,20	6,50	7,00	25,00	38,00	54,00	2,80	11,72 €
CDC044/SS	1,20	7,50	7,00	25,00	50,00	54,00	3,60	11,72 €
CDC045/SS	1,20	3,50	11,00	25,00	13,00	22,00	1,20	11,72 €
CDC046/SS	1,20	4,00	11,00	25,00	25,00	36,00	1,20	11,72 €
CDC047/SS	1,20	5,50	11,00	25,00	38,00	36,00	2,20	11,72 €

Dimensions en mm

Ressort de compression conique


CDC
Ø1,5-Ø2,5

Cordes à piano **inox**

- Ressort de compression en forme de cône
- Hauteur sous charge très faible
- Raideur quasiment uniforme
- Enroulement à droite
- Matières :
Inox 1.4310 (301)

Avantages

- Course importante
- Hauteur sous charge inférieure à un ressort de compression classique
- Raideur presque constante



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem.	Prix	-5%	-20%	-40%	Sur demande

Références	Diam.Fil ød	Nb de spires	Diam.Ext. Mini øDi	Diam.Ext. Maxi øDe	Longueur à vide Lo	Charge Maxi Fc (N)	Longueur à charge maxi Lc	Prix Uni. 1 à 4
CDC052/SS	1,50	3,50	13,00	30,00	15,00	35,00	1,50	11,72 €
CDC053/SS	1,50	4,50	13,00	30,00	30,00	56,00	1,50	11,72 €
CDC054/SS	1,50	5,50	13,00	30,00	45,00	56,00	3,30	11,72 €
CDC055/SS	1,80	5,50	7,00	32,00	30,00	156,00	1,80	11,72 €
CDC056/SS	1,80	5,50	11,00	35,00	35,00	117,00	1,80	11,72 €
CDC057/SS	1,80	7,00	11,00	35,00	52,00	117,00	4,50	11,72 €
CDC058/SS	1,80	8,00	11,00	35,00	70,00	117,00	5,40	11,72 €
CDC059/SS	1,80	3,50	16,00	35,00	18,00	45,00	1,80	11,72 €
CDC060/SS	1,80	4,30	16,00	35,00	35,00	80,00	1,80	11,72 €
CDC061/SS	1,80	6,00	16,00	35,00	52,00	90,00	3,60	11,72 €
CDC063/SS	2,00	5,50	12,00	40,00	45,00	147,00	2,00	11,72 €
CDC064/SS	2,00	7,00	12,00	40,00	68,00	147,00	5,00	11,72 €

Dimensions en mm



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem. Prix	-5%	-20%	-40%	Sur demande	

Références	Diam.Fil od	Nb de spires	Diam.Ext.		Longueur à vide Lo	Charge Maxi Fc (N)	Longueur à charge maxi Lc	Prix Uni. 1 à 4
			Mini oDi	Maxi oDe				
CDC065/SS	2,00	8,00	12,00	40,00	90,00	147,00	6,00	11,72 €
CDC066/SS	2,00	3,60	18,00	40,00	22,00	60,00	2,00	11,72 €
CDC067/SS	2,00	4,70	18,00	40,00	45,00	90,00	2,00	11,72 €
CDC068/SS	2,00	6,50	18,00	40,00	68,00	120,00	4,00	12,10 €
CDC069/SS	2,00	7,50	18,00	40,00	90,00	120,00	6,00	12,10 €
CDC070/SS	2,50	5,00	10,00	45,00	40,00	310,00	2,50	12,10 €
CDC071/SS	2,50	5,00	15,00	50,00	50,00	200,00	2,50	12,10 €
CDC072/SS	2,50	6,60	15,00	50,00	75,00	200,00	6,30	12,10 €
CDC073/SS	2,50	7,50	15,00	50,00	100,00	200,00	7,50	12,10 €
CDC074/SS	2,50	4,50	22,00	50,00	25,00	60,00	2,50	12,10 €
CDC075/SS	2,50	4,50	22,00	50,00	50,00	140,00	2,50	12,10 €
CDC076/SS	2,50	6,50	22,00	50,00	75,00	190,00	6,30	12,10 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



CHB

Pied, Pour réducteur
CHB



CLB_M

Manette indexable
Zamak, Zamak



AC

Crochet pour
grenouillère, 12, 13,
18 et 20mm




PCLA_M

Manette indexable
technopolymère,
Plastique




JCDss

Cardan double inox,
Sollicitation légère



TBV

Table d'élévation
manuelle, 3kg



TIFbout

Bout fileté DIN976A,
Acier



MBEX

Manivelle bout
hexagonal, Manivelle
bout hexagonal



CLASS

Manette indexable
inox, Inox




GE32

Grenouillère rigide à
anneau, Standard



PRF-SCL

Serrure pour profilé
aluminium, Serrure
pour porte coulissante



PRF_PSP_PR

Profilé d'habillage
pour profilé
aluminium, A insérer
dans les ...

Produits complémentaires



CDGamme

Ressort de
compression
DIN2095, DIN 2095



R203

Ressort extra raide
ISO10243, Légère



R204

Ressort extra raide
ISO10243, Moyenne



R205

Ressort extra raide
ISO10243, Forte