

## CD Ø0,5-Ø0,8

## Cordes à piano inox

### - Matières :

Cordes à piano : inox selon Din 17224  
Inox 1.4310 (301)

- Enroulement à droite

- Extrémités :

Fil  $\leq 0,8\text{mm}$  rapprochées non meulées


Fil  $> 0,8\text{mm}$  rapprochées meulées

- T° maxi. : +60°C

- Ressorts recommandés pour des charges statiques et des charges dynamiques moyennes

- Tolérances : toutes les tailles et forces sont selon DIN 2095 (Grade 2)

**+ de 100 pièces  
consultez-nous**



### Info.

- Les ressorts ne sont pas préréglés. La longueur à vide  $L_0$  réduit légèrement après les premières mises en charge

- Réalisations sur mesure :

contactez-nous (Quantité mini possible)

### REMISES

Qté	1+	5+	25+	50+	100+
Rem.	Prix -10%	-20%	-30%	Sur demande	

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur Do	Nbre spires utiles	Longueur à vide Lo	Raideur C N/mm	Déflexion maxi. Sn (mm)	Charge maxi. Fn (N)	Prix Uni. 1 à 4
CD2110	0,50	3,00	3,50	4,40	9,94	0,90	8,93	9,32 €
CD2111	0,50	3,00	5,50	6,10	6,37	1,40	8,93	9,32 €
CD2112	0,50	3,00	8,50	8,70	4,12	2,20	8,93	9,32 €
CD2113	0,50	3,00	12,50	12,00	2,81	3,00	8,93	9,32 €
CD2114	0,50	3,00	18,50	17,50	1,90	4,70	8,93	9,32 €
CD2115	0,50	3,70	3,50	5,50	4,78	1,80	8,59	9,32 €
CD2116	0,50	3,70	5,50	7,90	3,03	2,80	8,59	9,32 €
CD2117	0,50	3,70	8,50	11,50	1,96	4,40	8,59	9,32 €
CD2118	0,50	3,70	12,50	16,00	1,34	6,20	8,59	9,32 €
CD2119	0,50	3,70	18,50	23,50	0,90	9,50	8,59	9,32 €
CD2120	0,50	4,50	3,50	7,00	2,43	3,30	8,00	9,32 €
CD2121	0,50	4,50	5,50	10,00	1,55	4,90	8,00	9,32 €
CD2122	0,50	4,50	8,50	15,00	1,00	7,90	8,00	9,32 €
CD2123	0,50	4,50	12,50	21,50	0,68	11,70	8,00	9,32 €
CD2124	0,50	4,50	18,50	31,00	0,46	17,00	8,00	9,32 €
CD2125	0,50	5,50	3,50	9,40	1,25	5,50	6,91	9,32 €
CD2126	0,50	5,50	5,50	14,00	0,80	8,60	6,91	9,32 €
CD2127	0,50	5,50	8,50	20,50	0,52	12,90	6,91	9,32 €
CD2128	0,50	5,50	12,50	30,00	0,35	19,40	6,91	9,32 €
CD2129	0,50	5,50	18,50	44,50	0,23	29,40	6,91	9,32 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur Do	Nbre spires utiles	Longueur à vide Lo	Raideur C N/mm	Déflexion maxi. Sn (mm)	Charge maxi. Fn (N)	Stock <sup>1</sup>	Prix Uni. 1 à 4
CD2130	0,50	6,80	3,50	13,50	0,63	9,20	5,64	✓	9,32 €
CD2131	0,50	6,80	5,50	20,00	0,40	14,00	5,64	✓	9,32 €
CD2132	0,50	6,80	8,50	30,00	0,26	21,30	5,64	✓	9,32 €
CD2133	0,50	6,80	12,50	44,00	0,18	31,80	5,64	✓	9,32 €
CD2134	0,50	6,80	18,50	65,00	0,12	47,60	5,64	✓	9,32 €
CD2135	0,63	3,83	3,50	5,50	12,04	1,50	18,00	-	9,32 €
CD2136	0,63	3,83	5,50	7,80	7,64	2,40	18,00	✓	9,32 €
CD2137	0,63	3,83	8,50	11,00	4,96	3,50	18,00	✓	9,32 €
CD2138	0,63	3,83	12,50	15,50	3,38	5,20	18,00	✓	9,32 €
CD2139	0,63	3,83	18,50	22,50	2,28	7,80	18,00	-	9,32 €
CD2140	0,63	4,63	3,50	6,70	6,15	2,40	14,80	✓	9,32 €
CD2141	0,63	4,63	5,50	9,60	3,91	3,80	14,80	✓	9,32 €
CD2142	0,63	4,63	8,50	14,00	2,53	5,80	14,80	✓	9,32 €
CD2143	0,63	4,63	12,50	20,00	1,72	8,70	14,80	✓	9,32 €
CD2144	0,63	4,63	18,50	29,00	1,16	12,80	14,80	✓	9,32 €
CD2145	0,63	5,63	3,50	8,50	3,17	4,20	13,30	✓	9,32 €
CD2146	0,63	5,63	5,50	12,50	2,02	6,70	13,30	✓	9,32 €
CD2147	0,63	5,63	8,50	18,50	1,30	10,30	13,30	✓	9,32 €
CD2148	0,63	5,63	12,50	26,00	0,88	14,70	13,30	✓	9,32 €
CD2149	0,63	5,63	18,50	38,50	0,60	22,30	13,30	✓	9,32 €
CD2150	0,63	6,93	3,50	11,50	1,57	6,90	10,70	✓	9,32 €
CD2151	0,63	6,93	5,50	17,00	1,00	10,80	10,70	✓	9,32 €
CD2152	0,63	6,93	8,50	25,50	0,65	16,60	10,70	✓	9,32 €
CD2153	0,63	6,93	12,50	36,50	0,44	24,20	10,70	✓	9,32 €
CD2154	0,63	6,93	18,50	54,00	0,29	36,30	10,70	✓	9,32 €
CD2155	0,63	8,63	3,50	16,00	0,76	10,90	8,60	✓	9,32 €
CD2156	0,63	8,63	5,50	24,50	0,49	17,40	8,60	✓	9,32 €
CD2157	0,63	8,63	8,50	37,00	0,32	26,80	8,60	✓	9,32 €
CD2158	0,63	8,63	12,50	55,00	0,21	40,70	8,60	✓	9,32 €
CD2159	0,63	8,63	18,50	80,50	0,15	59,90	8,60	✓	9,32 €
CD2160	0,80	4,80	3,50	6,90	15,92	1,70	27,40	-	9,67 €
CD2161	0,80	4,80	5,50	9,70	10,20	2,70	27,40	✓	9,67 €
CD2162	0,80	4,80	8,50	14,00	6,59	4,20	27,40	✓	9,67 €
CD2163	0,80	4,80	12,50	19,50	4,48	6,00	27,40	✓	9,67 €
CD2164	0,80	4,80	18,50	28,00	3,02	8,90	27,40	✓	9,67 €
CD2165	0,80	5,80	3,50	8,30	8,19	2,70	22,30	-	9,67 €
CD2166	0,80	5,80	5,50	12,00	5,21	4,30	22,30	✓	9,67 €
CD2167	0,80	5,80	8,50	17,50	3,37	6,60	22,30	✓	9,67 €
CD2168	0,80	5,80	12,50	24,50	2,29	9,40	22,30	✓	9,67 €
CD2169	0,80	5,80	18,50	36,00	1,55	14,50	22,30	✓	9,67 €
CD2170	0,80	7,10	3,50	10,50	4,10	4,90	20,60	✓	9,67 €
CD2171	0,80	7,10	5,50	15,50	2,60	7,80	20,60	✓	9,67 €
CD2172	0,80	7,10	8,50	23,00	1,68	12,10	20,60	✓	9,67 €
CD2173	0,80	7,10	12,50	33,00	1,14	17,90	20,60	✓	9,67 €
CD2174	0,80	7,10	18,50	48,00	0,77	26,50	20,60	✓	9,67 €

<sup>1</sup>Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## CD Cordes à piano inox Ø0,8-Ø1,6

### - Matières :

Cordes à piano : inox selon Din 17224  
Inox 1.4310 (301)

- Enroulement à droite

- Extrémités :

Fil  $\leq 0,8\text{mm}$  rapprochées non meulées



Fil  $> 0,8\text{mm}$  rapprochées meulées

- T° maxi. :  $+60^{\circ}\text{C}$

- Ressorts recommandés pour des charges statiques et des charges dynamiques moyennes

- Tolérances : toutes les tailles et forces sont selon DIN 2095 (Grade 2)

**+ de 100 pièces  
consultez-nous**



### Info.

- Les ressorts ne sont pas préréglés. La longueur à vide  $L_0$  réduit légèrement après les premières mises en charge

- Réalisations sur mesure :

contactez-nous (Quantité mini possible)

### REMISES

Qté	1+	5+	25+	50+	100+
Rem.	Prix -10%	-20%	-30%	Sur demande	

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur Do	Nbre spires utiles	Longueur à vide Lo	Raideur C N/mm	Déflexion maxi. Sn (mm)	Charge maxi. Fn (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
CD2175	0,80	8,80	3,50	14,50	1,99	8,40	16,70	✓	9,67 €
CD2176	0,80	8,80	5,50	21,50	1,27	13,10	16,70	✓	9,67 €
CD2177	0,80	8,80	8,50	32,00	0,82	20,00	16,70	✓	9,67 €
CD2178	0,80	8,80	12,50	47,00	0,56	30,30	16,70	✓	9,67 €
CD2179	0,80	8,80	18,50	68,00	0,38	44,20	16,70	✓	9,67 €
CD2180	0,80	10,80	3,50	20,00	1,03	13,10	13,20	✓	9,32 €
CD2181	0,80	10,80	5,50	30,00	0,65	20,20	13,20	✓	9,32 €
CD2182	0,80	10,80	8,50	45,50	0,42	31,20	13,20	✓	9,32 €
CD2183	0,80	10,80	12,50	66,00	0,28	46,10	13,20	✓	9,32 €
CD2184	0,80	10,80	18,50	96,50	0,20	68,00	13,20	-	9,67 €
CD2185	1,00	6,00	3,50	8,50	20,00	1,90	38,00	-	12,31 €
CD2186	1,00	6,00	5,50	12,00	12,72	3,00	38,00	✓	12,31 €
CD2187	1,00	6,00	8,50	17,00	8,22	4,40	38,00	✓	12,31 €
CD2188	1,00	6,00	12,50	24,00	5,59	6,60	38,00	✓	12,31 €
CD2189	1,00	6,00	18,50	34,50	3,78	9,90	38,00	✓	12,31 €
CD2190	1,00	7,30	3,50	10,00	9,94	2,70	29,00	✓	12,31 €
CD2191	1,00	7,30	5,50	14,50	6,35	4,40	29,00	✓	12,31 €
CD2192	1,00	7,30	8,50	21,50	4,11	7,20	29,00	✓	12,31 €
CD2193	1,00	7,30	12,50	30,50	2,80	10,60	29,00	✓	12,31 €
CD2194	1,00	7,30	18,50	43,50	1,89	15,20	29,00	✓	12,31 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur Do	Nbre spires utiles	Longueur à vide Lo	Raideur C N/mm	Déflexion maxi. Sn (mm)	Charge maxi. Fn (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
CD2195	1,00	9,00	3,50	13,00	4,88	5,70	28,00	✓	12,31 €
CD2196	1,00	9,00	5,50	19,00	3,10	8,90	28,00	✓	12,31 €
CD2197	1,00	9,00	8,50	28,50	2,00	14,20	28,00	✓	12,31 €
CD2198	1,00	9,00	12,50	40,50	1,37	20,60	28,00	✓	12,31 €
CD2199	1,00	9,00	18,50	59,00	0,93	30,70	28,00	✓	12,31 €
CD2200	1,00	11,00	3,50	17,50	2,49	9,50	23,00	✓	12,31 €
CD2201	1,00	11,00	5,50	26,00	1,59	14,80	23,00	✓	12,31 €
CD2202	1,00	11,00	8,50	39,00	1,03	23,00	23,00	✓	12,31 €
CD2203	1,00	11,00	12,50	56,00	0,70	33,60	23,00	✓	12,31 €
CD2204	1,00	11,00	18,50	81,50	0,47	49,50	23,00	✓	12,31 €
CD2205	1,00	13,50	3,50	24,00	1,28	14,60	19,00	✓	12,31 €
CD2206	1,00	13,50	5,50	36,50	0,82	23,10	19,00	✓	12,31 €
CD2207	1,00	13,50	8,50	55,50	0,52	36,10	19,00	✓	12,31 €
CD2208	1,00	13,50	12,50	80,50	0,35	53,10	19,00	✓	12,31 €
CD2209	1,00	13,50	18,50	115,00	0,24	75,60	19,00	✓	12,31 €
CD2210	1,25	7,55	3,50	12,00	24,93	4,80	114,00	✓	11,85 €
CD2211	1,25	7,55	5,50	17,00	15,49	7,20	114,00	✓	11,85 €
CD2212	1,25	7,55	8,50	25,00	10,10	11,20	114,00	✓	11,85 €
CD2213	1,25	7,55	12,50	35,50	6,95	16,30	114,00	✓	11,85 €
CD2214	1,25	7,55	18,50	51,50	4,63	24,20	114,00	✓	11,85 €
CD2215	1,25	9,25	3,50	15,00	12,30	7,60	90,00	✓	11,85 €
CD2216	1,25	9,25	5,50	22,00	7,66	11,50	90,00	✓	11,85 €
CD2217	1,25	9,25	8,50	33,00	5,01	18,10	90,00	✓	11,85 €
CD2218	1,25	9,25	12,50	47,50	3,40	26,50	90,00	✓	11,85 €
CD2219	1,25	9,25	18,50	69,00	2,31	39,00	90,00	✓	11,85 €
CD2220	1,25	11,25	3,50	20,00	6,09	12,30	73,00	✓	11,85 €
CD2221	1,25	11,25	5,50	29,50	3,87	18,70	73,00	✓	11,85 €
CD2222	1,25	11,25	8,50	44,50	2,51	29,30	73,00	✓	11,85 €
CD2223	1,25	11,25	12,50	64,00	1,71	42,90	73,00	✓	11,85 €
CD2224	1,25	11,25	18,50	93,50	1,15	63,50	73,00	✓	11,85 €
CD2225	1,25	13,75	3,50	27,00	3,12	18,80	59,00	✓	11,85 €
CD2226	1,25	13,75	5,50	41,50	1,98	29,90	59,00	✓	11,85 €
CD2227	1,25	13,75	8,50	62,50	1,28	46,00	59,00	✓	11,85 €
CD2228	1,25	13,75	12,50	90,50	0,88	67,40	59,00	✓	11,85 €
CD2229	1,25	13,75	18,50	130,00	0,59	97,10	59,00	✓	11,85 €
CD2230	1,25	17,25	3,50	40,50	1,49	31,40	46,00	✓	11,85 €
CD2231	1,25	17,25	5,50	62,00	0,94	49,10	46,00	✓	11,85 €
CD2232	1,25	17,25	8,50	94,00	0,62	75,50	46,00	✓	11,85 €
CD2233	1,25	17,25	12,50	140,00	0,41	114,00	46,00	✓	11,85 €
CD2234	1,25	17,25	18,50	205,00	0,27	168,00	46,00	✓	11,85 €
CD2235	1,60	9,60	3,50	14,50	32,00	5,50	182,00	✓	11,17 €
CD2236	1,60	9,60	5,50	21,50	20,38	8,90	182,00	✓	11,17 €
CD2237	1,60	9,60	8,50	31,50	13,23	13,60	182,00	✓	11,17 €
CD2238	1,60	9,60	12,50	45,00	8,93	20,20	182,00	✓	11,17 €
CD2239	1,60	9,60	18,50	65,50	6,06	30,30	182,00	✓	11,17 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## CD Cordes à piano inox Ø1,6-Ø2

### - Matières :

Cordes à piano : inox selon Din 17224 -  
Inox 1.4310 (301)

- Enroulement à droite

- Extrémités :


Fil ≤ 0,8mm rapprochées non meulées

Fil > 0,8mm rapprochées meulées

- T° maxi. : +60°C

- Ressorts recommandés pour des charges statiques  
et des charges dynamiques moyennes

- Tolérances : toutes les tailles et forces sont selon  
DIN 2095 (Grade 2)



### Info.

- Les ressorts ne sont pas préréglés. La longueur  
à vide  $L_0$  réduit légèrement après les  
premières mises en charge

- Réalisations sur mesure :

contactez-nous (Quantité mini possible)

### REMISES

Qté	1+	5+	25+	50+	100+
Rem.	Prix -10%	-20%	-30%	Sur demande	

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur Do	Nbre spires utiles	Longueur à vide Lo	Raideur C N/mm	Déflexion maxi. Sn (mm)	Charge maxi. Fn (N)	Stock <sup>1</sup>	Prix Uni. 1 à 4
CD2240	1,60	11,60	3,50	18,50	16,42	9,10	146,00	✓	11,17 €
CD2241	1,60	11,60	5,50	27,00	10,44	13,80	146,00	✓	11,17 €
CD2242	1,60	11,60	8,50	40,50	6,76	21,60	146,00	✓	11,17 €
CD2243	1,60	11,60	12,50	58,50	4,58	32,00	146,00	✓	11,17 €
CD2244	1,60	11,60	18,50	85,00	3,10	47,10	146,00	✓	11,17 €
CD2245	1,60	14,10	3,50	24,00	8,38	14,00	116,00	✓	11,17 €
CD2246	1,60	14,10	5,50	36,00	5,35	21,90	116,00	✓	11,17 €
CD2247	1,60	14,10	8,50	53,50	3,47	33,40	116,00	✓	11,17 €
CD2248	1,60	14,10	12,50	78,00	2,34	50,00	116,00	✓	11,17 €
CD2249	1,60	14,10	18,50	115,00	1,58	75,10	116,00	✓	11,17 €
CD2250	1,60	17,60	3,50	34,00	3,99	23,00	91,00	✓	11,17 €
CD2251	1,60	17,60	5,50	51,50	2,53	36,00	91,00	✓	11,17 €
CD2252	1,60	17,60	8,50	77,50	1,65	55,30	91,00	✓	11,17 €
CD2253	1,60	17,60	12,50	110,00	1,12	78,80	91,00	✓	11,17 €
CD2254	1,60	17,60	18,50	165,00	0,76	120,00	91,00	✓	11,17 €
CD2255	1,60	21,60	3,50	48,00	2,04	35,60	73,00	✓	9,72 €
CD2256	1,60	21,60	5,50	73,50	1,31	55,90	73,00	✓	9,72 €
CD2257	1,60	21,60	8,50	110,00	0,85	84,50	73,00	✓	9,72 €
CD2258	1,60	21,60	12,50	165,00	0,58	129,00	73,00	✓	16,33 €
CD2259	1,60	21,60	18,50	240,00	0,39	188,00	73,00	✓	16,33 €
CD2260	2,00	12,00	3,50	18,00	40,00	6,80	273,00	✓	10,14 €
CD2261	2,00	12,00	5,50	26,50	25,52	10,90	273,00	✓	10,14 €
CD2262	2,00	12,00	8,50	38,50	16,51	16,50	273,00	✓	10,14 €
CD2263	2,00	12,00	12,50	55,00	11,20	24,40	273,00	✓	10,14 €
CD2264	2,00	12,00	18,50	79,50	7,67	36,10	273,00	✓	10,14 €
CD2265	2,00	14,50	3,50	22,50	20,55	10,80	218,00	✓	10,14 €
CD2266	2,00	14,50	5,50	33,00	13,06	16,60	218,00	✓	10,14 €
CD2267	2,00	14,50	8,50	49,50	8,43	26,00	218,00	✓	10,14 €
CD2268	2,00	14,50	12,50	71,00	5,75	38,00	218,00	✓	11,18 €
CD2269	2,00	14,50	18,50	105,00	3,88	57,80	218,00	✓	11,18 €

<sup>1</sup>Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Cordes à piano inox

CD  
Ø2-Ø2,2

**- Matières :**

Cordes à piano : inox selon Din 17224  
Inox 1.4310 (301)

- Enroulement à droite

- Extrémités :

Fil  $\leq 0,8\text{mm}$  rapprochées non meulées


Fil  $> 0,8\text{mm}$  rapprochées meulées

- T° maxi. : +60°C

- Ressorts recommandés pour des charges statiques et des charges dynamiques moyennes

- Tolérances : toutes les tailles et forces sont selon DIN 2095 (Grade 2)

**+ de 25 pièces  
consultez-nous**



**Info.**

- Les ressorts ne sont pas préréglés. La longueur à vide  $L_0$  réduit légèrement après les premières mises en charge

- Réalisations sur mesure : contactez-nous (Quantité mini possible)

**REMISES**

<b>Qté</b>	1+	5+	10+	25+
<b>Rem. Prix</b>	-5%	-20%	Sur demande	

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur Do	Nbre spires utiles	Longueur à vide Lo	Raideur C N/mm	Déflexion maxi. Sn (mm)	Charge maxi. Fn (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
CD2270	2,00	18,00	3,5	30,00	9,77	17,50	170,00	✓	8,81 €
CD2271	2,00	18,00	5,5	45,00	6,22	27,30	170,00	✓	8,81 €
CD2272	2,00	18,00	8,5	68,00	4,03	42,50	170,00	✓	8,81 €
CD2273	2,00	18,00	12,5	98,00	2,74	62,10	170,00	✓	9,09 €
CD2274	2,00	18,00	18,5	145,00	1,86	93,60	170,00	✓	9,64 €
CD2275	2,00	22,00	3,5	41,00	5,01	27,40	137,00	✓	8,81 €
CD2276	2,00	22,00	5,5	62,00	3,19	42,80	137,00	✓	8,81 €
CD2277	2,00	22,00	8,5	94,00	2,05	66,40	137,00	✓	9,09 €
CD2278	2,00	22,00	12,5	135,00	1,40	96,20	137,00	✓	9,64 €
CD2279	2,00	22,00	18,5	200,00	0,95	144,00	137,00	-	9,64 €
CD2280	2,00	27,00	3,5	58,00	2,56	43,00	110,00	✓	8,81 €
CD2281	2,00	27,00	5,5	88,50	1,63	67,10	110,00	-	9,09 €
CD2282	2,00	27,00	8,5	135,00	1,06	104,00	110,00	✓	9,64 €
CD2283	2,00	27,00	12,5	195,00	0,71	151,00	110,00	-	9,64 €
CD2284	2,00	27,00	18,5	290,00	0,49	227,00	110,00	-	10,22 €
CD2285	2,20	11,00	3,5	16,20	85,89	3,50	292,00	-	9,10 €
CD2286	2,20	11,00	5,5	23,00	54,58	5,30	292,00	-	9,10 €
CD2287	2,20	11,00	9,5	36,50	31,67	9,10	292,00	-	9,10 €
CD2288	2,20	11,00	15,5	56,80	19,38	15,10	292,00	-	9,10 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## CD Ø2,2-Ø3,2

## Cordes à piano inox

### - Matières :

Cordes à piano : inox selon Din 17224  
Inox 1.4310 (301)

### - Enroulement à droite

### - Extrémités :


Fil  $\leq 0,8\text{mm}$  rapprochées non meulées  
Fil  $> 0,8\text{mm}$  rapprochées meulées

### - T° maxi. : +60°C

### - Ressorts recommandés pour des charges statiques et des charges dynamiques moyennes

### - Tolérances : toutes les tailles et forces sont selon DIN 2095 (Grade 2)

**+ de 25 pièces  
consultez-nous**



### Info.

- Les ressorts ne sont pas pré-réglés. La longueur à vide  $L_0$  réduit légèrement après les premières mises en charge

### - Réalisations sur mesure :

contactez-nous (Quantité mini possible)

### REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix	-5%	-20%	Sur demande

Références	Ø d	Ø Extérieur Do	Nbre spires utiles	Longueur à vide Lo	Raideur C N/mm	Déflexion maxi. Sn (mm)	Charge maxi. Fn (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
CD2289	2,20	15,00	3,50	20,00	27,88	7,60	222,00	✓	9,10 €
CD2290	2,20	15,00	5,50	30,20	17,77	12,50	222,00	✓	9,10 €
CD2291	2,20	15,00	9,50	48,90	10,27	21,60	222,00	✓	9,10 €
CD2292	2,20	24,00	3,50	39,20	5,64	25,00	142,00	✓	9,10 €
CD2293	2,20	24,00	5,50	59,10	3,60	39,50	142,00	✓	9,10 €
CD2294	2,50	15,00	3,50	22,00	50,12	8,00	402,00	✓	9,34 €
CD2295	2,50	15,00	5,50	32,00	31,93	12,50	402,00	✓	9,34 €
CD2296	2,50	15,00	8,50	47,50	20,64	19,70	402,00	-	9,34 €
CD2297	2,50	15,00	12,50	67,50	13,98	28,80	402,00	✓	9,34 €
CD2298	2,50	15,00	18,50	98,00	9,43	42,90	402,00	✓	9,34 €
CD2299	2,50	18,50	3,50	27,50	23,83	12,90	313,00	-	9,34 €
CD2300	2,50	18,50	5,50	41,00	15,16	20,50	313,00	✓	9,34 €
CD2301	2,50	18,50	8,50	61,00	9,85	31,70	313,00	✓	9,34 €
CD2302	2,50	18,50	12,50	88,00	6,68	46,90	313,00	✓	9,34 €
CD2303	2,50	18,50	18,50	130,00	4,51	71,10	313,00	✓	9,66 €
CD2304	2,50	22,50	3,50	36,00	12,21	20,50	251,00	✓	9,34 €
CD2305	2,50	22,50	5,50	54,00	7,77	32,10	251,00	✓	9,34 €
CD2306	2,50	22,50	8,50	81,50	5,02	50,00	251,00	✓	9,34 €
CD2307	2,50	22,50	12,50	120,00	3,42	75,70	251,00	✓	9,66 €
CD2308	2,50	22,50	18,50	175,00	2,31	111,00	251,00	✓	9,66 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur Do	Nbre spires utiles	Longueur à vide Lo	Raideur C N/mm	Déflexion maxi. Sn (mm)	Charge maxi. Fn (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
CD2309	2,50	27,50	3,5	49,00	6,26	32,20	200,00	✓	9,34 €
CD2310	2,50	27,50	5,5	74,50	3,99	50,50	200,00	✓	9,34 €
CD2311	2,50	27,50	8,5	115,00	2,58	80,20	200,00	✓	9,34 €
CD2312	2,50	27,50	12,5	165,00	1,75	116,00	200,00	✓	9,66 €
CD2313	2,50	27,50	18,5	240,00	1,19	169,00	200,00	-	9,66 €
CD2314	2,50	34,50	3,5	71,50	2,99	52,20	156,00	✓	9,66 €
CD2315	2,50	34,50	5,5	110,00	1,91	82,10	156,00	✓	9,66 €
CD2316	2,50	34,50	8,5	170,00	1,23	129,00	156,00	✓	9,66 €
CD2317	2,50	34,50	12,5	245,00	0,83	87,00	156,00	-	9,66 €
CD2318	2,50	34,50	18,5	360,00	0,57	276,00	156,00	-	9,97 €
CD2319	2,80	14,00	3,5	20,50	109,50	4,10	446,00	-	10,22 €
CD2320	2,80	14,00	5,5	29,00	66,48	6,70	446,00	-	10,22 €
CD2321	2,80	14,00	9,5	45,90	40,27	11,10	446,00	-	10,22 €
CD2322	2,80	14,00	15,5	71,40	24,68	18,00	446,00	-	10,22 €
CD2323	2,80	20,00	3,5	27,20	30,16	11,00	326,00	✓	11,35 €
CD2324	2,80	20,00	5,5	39,50	19,20	17,00	326,00	-	10,22 €
CD2325	2,80	20,00	9,5	64,20	11,11	29,00	326,00	✓	10,22 €
CD2326	2,80	30,00	3,5	47,00	7,63	29,00	222,00	✓	10,22 €
CD2327	2,80	30,00	5,5	70,70	4,85	45,00	222,00	✓	10,22 €
CD2328	3,20	19,20	3,5	27,50	63,84	9,70	620,00	-	10,22 €
CD2329	3,20	19,20	5,5	40,00	40,69	15,10	620,00	-	10,22 €
CD2330	3,20	19,20	8,5	59,00	26,36	23,60	620,00	-	10,22 €
CD2331	3,20	19,20	12,5	83,50	17,86	34,50	620,00	✓	10,22 €
CD2332	3,20	19,20	18,5	120,00	12,13	50,60	620,00	-	10,22 €
CD2333	3,20	23,20	3,5	33,50	32,77	15,00	496,00	-	10,22 €
CD2334	3,20	23,20	5,5	49,50	20,80	23,60	496,00	✓	10,22 €
CD2335	3,20	23,20	8,5	74,00	13,48	36,90	496,00	✓	10,22 €
CD2336	3,20	23,20	12,5	105,00	9,18	53,40	496,00	✓	10,22 €
CD2337	3,20	23,20	18,5	155,00	6,19	81,80	496,00	✓	10,22 €
CD2338	3,20	28,20	3,5	42,50	16,68	23,40	396,00	✓	10,22 €
CD2339	3,20	28,20	5,5	63,50	10,62	37,20	396,00	✓	10,22 €
CD2340	3,20	28,20	8,5	94,50	6,89	57,40	396,00	✓	10,22 €
CD2341	3,20	28,20	12,5	135,00	4,68	83,40	396,00	✓	10,22 €
CD2342	3,20	28,20	18,5	200,00	3,16	127,00	396,00	✓	10,55 €
CD2343	3,20	35,20	3,5	58,50	8,00	38,70	310,00	✓	10,22 €
CD2344	3,20	35,20	5,5	88,50	5,08	61,10	310,00	-	10,22 €
CD2345	3,20	35,20	8,5	135,00	3,28	96,20	310,00	✓	10,55 €
CD2346	3,20	35,20	12,5	190,00	2,24	136,00	310,00	-	10,55 €
CD2347	3,20	35,20	18,5	280,00	1,51	203,00	310,00	-	10,55 €
CD2348	3,20	43,20	3,5	82,00	4,09	60,80	247,00	-	10,22 €
CD2349	3,20	43,20	5,5	125,00	2,60	95,30	247,00	-	10,22 €
CD2350	3,20	43,20	8,5	190,00	1,68	148,00	247,00	-	10,22 €
CD2351	3,20	43,20	12,5	275,00	1,14	216,00	247,00	-	10,55 €
CD2352	3,20	43,20	18,5	405,00	0,77	321,00	247,00	-	10,55 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## CD Ø4-Ø6,3

## Cordes à piano inox

### - Matières :

Cordes à piano : inox selon Din 17224  
Inox 1.4310 (301)

- Enroulement à droite

- Extrémités :

Fil  $\leq 0,8\text{mm}$  rapprochées non meulées



Fil  $> 0,8\text{mm}$  rapprochées meulées

- T° maxi. :  $+60^{\circ}\text{C}$

- Ressorts recommandés pour des charges statiques et des charges dynamiques moyennes

- Tolérances : toutes les tailles et forces sont selon DIN 2095 (Grade 2)

**+ de 25 pièces  
consultez-nous**



### Info.

- Les ressorts ne sont pas préréglés. La longueur à vide  $Lo$  réduit légèrement après les premières mises en charge

- Réalisations sur mesure : contactez-nous (Quantité mini possible)

### REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix	-5%	-20%	Sur demande

Références	Ø d	Ø Extérieur Do	Nbre spires utiles	Longueur à vide Lo	Raideur C N/mm	Déflexion maxi. Sn (mm)	Charge maxi. Fn (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
CD2353	4,00	24,00	3,50	33,50	79,94	11,30	918,00	✓	35,20 €
CD2354	4,00	24,00	5,50	49,00	50,87	18,00	918,00	✓	35,20 €
CD2355	4,00	24,00	8,50	72,00	32,93	27,80	918,00	✓	35,20 €
CD2356	4,00	24,00	12,50	105,00	22,41	43,30	918,00	-	34,06 €
CD2357	4,00	24,00	18,50	150,00	15,07	62,30	918,00	-	34,02 €
CD2358	4,00	29,00	3,50	41,00	40,93	18,10	732,00	-	33,79 €
CD2359	4,00	29,00	5,50	60,50	26,02	28,30	732,00	-	33,79 €
CD2360	4,00	29,00	8,50	89,50	16,84	43,50	732,00	✓	33,79 €
CD2361	4,00	29,00	12,50	130,00	1,46	65,50	732,00	✓	36,69 €
CD2362	4,00	29,00	18,50	185,00	7,75	92,90	732,00	-	36,69 €
CD2363	4,00	36,00	3,50	53,50	19,54	29,50	572,00	-	33,79 €
CD2364	4,00	36,00	5,50	79,50	12,39	46,20	572,00	✓	33,79 €
CD2365	4,00	36,00	8,50	120,00	8,03	72,80	572,00	✓	33,79 €
CD2366	4,00	36,00	12,50	170,00	5,45	104,00	572,00	✓	33,79 €
CD2367	4,00	36,00	18,50	250,00	3,69	156,00	572,00	-	34,75 €
CD2368	4,00	44,00	3,50	71,00	10,02	45,80	458,00	✓	33,79 €
CD2369	4,00	44,00	5,50	105,00	6,36	69,90	458,00	-	33,79 €
CD2370	4,00	44,00	8,50	160,00	4,11	110,00	458,00	-	34,20 €
CD2371	4,00	44,00	12,50	235,00	2,80	165,00	458,00	-	34,85 €
CD2372	4,00	44,00	18,50	340,00	1,89	240,00	458,00	-	34,85 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur Do	Nbre spires utiles	Longueur à vide Lo	Raideur C N/mm	Déflexion maxi. Sn (mm)	Charge maxi. Fn (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
CD2373	4,00	54,00	3,50	99,00	5,11	71,60	367,00	-	33,79 €
CD2374	4,00	54,00	5,50	150,00	3,26	111,00	367,00	-	33,79 €
CD2375	4,00	54,00	8,50	230,00	2,10	175,00	367,00	-	34,20 €
CD2376	4,00	54,00	12,50	335,00	1,43	257,00	367,00	-	34,85 €
CD2377	4,00	54,00	18,50	490,00	0,97	379,00	367,00	-	35,94 €
CD2378	5,00	30,00	3,50	41,00	100,23	13,40	1348,00	-	33,79 €
CD2379	5,00	30,00	5,50	60,00	63,59	21,50	1348,00	-	33,79 €
CD2380	5,00	30,00	8,50	87,50	41,11	32,60	1348,00	-	34,70 €
CD2381	5,00	30,00	12,50	125,00	27,99	48,30	1348,00	-	34,70 €
CD2382	5,00	30,00	18,50	180,00	18,87	71,00	1348,00	-	37,17 €
CD2383	5,00	37,00	3,50	51,00	47,59	22,30	1053,00	-	33,79 €
CD2384	5,00	37,00	5,50	75,00	30,31	34,80	1053,00	✓	34,70 €
CD2385	5,00	37,00	8,50	110,00	19,63	52,50	1053,00	-	34,70 €
CD2386	5,00	37,00	12,50	160,00	13,30	79,50	1053,00	-	35,10 €
CD2387	5,00	37,00	18,50	230,00	9,01	115,00	1053,00	-	37,03 €
CD2388	5,00	45,00	3,50	64,00	24,34	34,40	843,00	-	33,79 €
CD2389	5,00	45,00	5,50	95,50	15,49	54,40	843,00	-	34,75 €
CD2390	5,00	45,00	8,50	140,00	10,02	81,60	843,00	-	35,10 €
CD2391	5,00	45,00	12,50	205,00	6,82	124,00	843,00	-	36,13 €
CD2392	5,00	45,00	18,50	300,00	4,60	184,00	843,00	-	37,48 €
CD2393	5,00	55,00	3,50	85,00	12,46	54,10	674,00	-	34,75 €
CD2394	5,00	55,00	5,50	130,00	7,94	86,80	674,00	-	34,75 €
CD2395	5,00	55,00	8,50	195,00	5,14	133,00	674,00	-	36,13 €
CD2396	5,00	55,00	12,50	280,00	3,50	194,00	674,00	-	37,17 €
CD2397	5,00	55,00	18,50	410,00	2,36	287,00	674,00	-	38,62 €
CD2398	5,00	68,00	3,50	120,00	6,24	87,70	535,00	-	34,75 €
CD2399	5,00	68,00	5,50	180,00	3,98	135,00	535,00	-	35,10 €
CD2400	5,00	68,00	8,50	275,00	2,57	210,00	535,00	-	37,48 €
CD2401	5,00	68,00	12,50	395,00	1,74	304,00	535,00	-	37,49 €
CD2402	5,00	68,00	18,50	585,00	1,18	455,00	535,00	-	40,71 €
CD2403	6,30	38,30	3,50	50,00	120,40	15,00	1990,00	-	34,70 €
CD2404	6,30	38,30	5,50	75,00	76,50	26,00	1990,00	-	34,70 €
CD2405	6,30	38,30	8,50	110,00	49,60	41,00	1990,00	-	37,48 €
CD2406	6,30	38,30	12,50	155,00	32,70	58,00	1990,00	-	37,49 €
CD2407	6,30	38,30	18,50	225,00	22,80	88,00	1990,00	-	39,56 €
CD2408	6,30	46,30	3,50	60,00	61,60	24,00	1590,00	-	34,70 €
CD2409	6,30	46,30	5,50	90,00	39,20	40,00	1590,00	-	36,13 €
CD2410	6,30	46,30	8,50	135,00	25,30	63,00	1590,00	-	37,03 €
CD2411	6,30	46,30	12,50	195,00	17,30	95,00	1590,00	-	39,20 €
CD2412	6,30	46,30	18,50	280,00	11,60	137,00	1590,00	-	42,03 €
CD2413	6,30	56,30	3,50	80,00	31,50	42,00	1270,00	-	34,70 €
CD2414	6,30	56,30	5,50	115,00	20,00	62,00	1270,00	-	37,49 €
CD2415	6,30	56,30	8,50	175,00	13,00	100,00	1270,00	-	38,49 €
CD2416	6,30	56,30	12,50	250,00	8,90	145,00	1270,00	-	40,71 €
CD2417	6,30	56,30	18,50	365,00	5,90	215,00	1270,00	-	42,01 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## CD Ø6,3-Ø10

## Cordes à piano inox

### - Matières :

Cordes à piano : inox selon Din 17224  
Inox 1.4310 (301)

- Enroulement à droite

- Extrémités :

Fil  $\leq 0,8\text{mm}$  rapprochées non meulées


Fil  $> 0,8\text{mm}$  rapprochées meulées

- T° maxi. : +60°C

- Ressorts recommandés pour des charges statiques et des charges dynamiques moyennes

- Tolérances : toutes les tailles et forces sont selon DIN 2095 (Grade 2)

**+ de 25 pièces  
consultez-nous**



### Info.

- Les ressorts ne sont pas préréglés. La longueur à vide  $L_0$  réduit légèrement après les premières mises en charge
- Réalisations sur mesure : contactez-nous (Quantité mini possible)

### REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix	-5%	-20%	Sur demande

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur Do	Nbre spires utiles	Longueur à vide Lo	Raideur C N/mm	Déflexion maxi. Sn (mm)	Charge maxi. Fn (N)	Prix Uni. 1 à 4
CD2418	6,30	69,30	3,5	105,00	15,70	65,00	1010,00	37,49 €
CD2419	6,30	69,30	5,5	155,00	10,50	99,00	1010,00	38,49 €
CD2420	6,30	69,30	8,5	253,00	6,50	155,00	1010,00	40,71 €
CD2421	6,30	69,30	12,5	340,00	4,40	227,00	1010,00	41,92 €
CD2422	6,30	69,30	18,5	500,00	3,00	339,00	1010,00	44,48 €
CD2423	6,30	86,30	3,5	145,00	7,70	103,00	800,00	38,49 €
CD2424	6,30	86,30	5,5	220,00	4,90	160,00	800,00	38,09 €
CD2425	6,30	86,30	8,5	335,00	3,20	260,00	800,00	40,66 €
CD2426	6,30	86,30	12,5	490,00	2,20	370,00	800,00	44,48 €
CD2427	6,30	86,30	18,5	720,00	1,50	548,00	800,00	47,93 €
CD2428	8,00	48,00	3,5	65,00	159,00	21,00	3030,00	38,02 €
CD2429	8,00	48,00	5,5	90,00	102,20	29,00	3030,00	39,87 €
CD2430	8,00	48,00	8,5	135,00	66,10	48,00	3030,00	42,18 €
CD2431	8,00	48,00	12,5	190,00	44,70	68,00	3030,00	44,66 €
CD2432	8,00	48,00	18,5	275,00	30,10	101,00	3030,00	46,41 €
CD2433	8,00	58,00	3,5	75,00	81,90	30,00	2425,00	41,84 €
CD2434	8,00	58,00	5,5	110,00	52,20	46,00	2425,00	39,83 €
CD2435	8,00	58,00	8,5	160,00	33,70	70,00	2425,00	43,39 €
CD2436	8,00	58,00	12,5	230,00	22,90	103,00	2425,00	44,65 €
CD2437	8,00	58,00	18,5	335,00	15,50	154,00	2425,00	48,44 €

Dimensions en mm

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur Do	Nbre spires utiles	Longueur à vide Lo	Raideur C N/mm	Déflexion maxi. Sn (mm)	Charge maxi. Fn (N)	Prix Uni. 1 à 4
CD2438	8,00	71,00	3,50	95,00	41,00	48,00	1920,00	40,71 €
CD2439	8,00	71,00	5,50	140,00	26,00	74,00	1920,00	42,01 €
CD2440	8,00	71,00	8,50	205,00	16,80	112,00	1920,00	44,98 €
CD2441	8,00	71,00	12,50	300,00	11,40	169,00	1920,00	47,83 €
CD2442	8,00	71,00	18,50	435,00	8,00	248,00	1920,00	74,57 €
CD2443	8,00	88,00	3,50	125,00	19,90	76,00	1515,00	42,01 €
CD2444	8,00	88,00	5,50	180,00	12,70	111,00	1515,00	44,98 €
CD2445	8,00	88,00	8,50	285,00	8,30	186,00	1515,00	46,00 €
CD2446	8,00	88,00	12,50	410,00	5,60	271,00	1515,00	53,38 €
CD2447	8,00	88,00	18,50	600,00	3,80	401,00	1515,00	116,46 €
CD2448	8,00	108,00	3,50	170,00	10,20	118,00	1210,00	43,78 €
CD2449	8,00	108,00	5,50	260,00	6,50	187,00	1210,00	44,48 €
CD2450	8,00	108,00	8,50	390,00	4,20	286,00	1210,00	48,19 €
CD2451	8,00	108,00	12,50	570,00	2,80	423,00	1210,00	100,95 €
CD2452	8,00	108,00	18,50	835,00	2,00	625,00	1210,00	153,39 €
CD2453	10,00	60,00	3,50	75,00	200,00	20,00	4470,00	39,69 €
CD2454	10,00	60,00	5,50	110,00	127,00	34,00	4470,00	44,40 €
CD2455	10,00	60,00	8,50	165,00	82,20	56,00	4470,00	46,91 €
CD2456	10,00	60,00	12,50	230,00	55,90	78,00	4470,00	53,04 €
CD2457	10,00	60,00	18,50	335,00	37,80	118,00	4470,00	96,37 €
CD2458	10,00	73,00	3,50	96,00	99,60	39,00	3540,00	43,78 €
CD2459	10,00	73,00	5,50	135,00	63,60	56,00	3540,00	44,98 €
CD2460	10,00	73,00	8,50	200,00	41,10	88,00	3540,00	50,02 €
CD2461	10,00	73,00	12,50	285,00	28,00	120,00	3540,00	83,82 €
CD2462	10,00	73,00	18,50	410,00	18,90	185,00	3540,00	118,92 €
CD2463	10,00	90,00	3,50	115,00	49,00	56,00	2790,00	44,48 €
CD2464	10,00	90,00	5,50	175,00	30,90	92,00	2790,00	48,19 €
CD2465	10,00	90,00	8,50	255,00	20,10	136,00	2790,00	79,83 €
CD2466	10,00	90,00	12,50	370,00	13,70	203,00	2790,00	101,27 €
CD2467	10,00	90,00	18,50	540,00	9,30	302,00	2790,00	144,21 €
CD2468	10,00	110,00	3,50	150,00	24,90	87,00	2230,00	46,25 €
CD2469	10,00	110,00	5,50	230,00	16,30	141,00	2230,00	46,42 €
CD2470	10,00	110,00	8,50	345,00	10,30	217,00	2230,00	93,61 €
CD2471	10,00	110,00	12,50	500,00	7,00	320,00	2230,00	118,92 €
CD2472	10,00	110,00	18,50	730,00	4,70	472,00	2230,00	153,39 €
CD2473	10,00	135,00	3,50	205,00	12,80	138,00	1790,00	50,02 €
CD2474	10,00	135,00	5,50	315,00	8,20	220,00	1790,00	83,82 €
CD2475	10,00	135,00	8,50	475,00	5,20	338,00	1790,00	118,92 €
CD2476	10,00	135,00	12,50	690,00	3,60	497,00	1790,00	144,21 €
CD2477	10,00	135,00	18,50	1015,00	2,40	738,00	1790,00	153,39 €

Dimensions en mm

## Nos autres produits



ACLRP

Roue pour profilé aluminium, Roulette avec roulement à billes



CDC

Ressort de compression conique , Conique




Q6

Roulement à billes à contact radial, Acier



UGH25

Unité de guidage en H, Pour vérins Ø25



LAT2

Actionneur linéaire motorisé 2A, 2 ampères



PSG2

Engrenage droit de précision, Acier 20NCD2 cémenté trempé



SSDB

Engrenage conique inox, 2:1




CHAupa

Charnière en façade, Ouverture 270 degrés



PRES4HR

Presse manuelle d'établi, Pression jusqu'à 600kg



CYS

Circlip interne DIN472, interne DIN 472



T10courroie

Courroie fermée type T, T10 Polyuréthane armature acier



CMM\_SS

Embout à rotule mâle DIN ISO12240-4, Inox / bronze - Série écono...

## Produits complémentaires



D19\_D29

Ressort de compression au mètre acier, au mètre



R206

Ressort extra raide ISO10243, Extra-forte



CDC

Ressort de compression conique , Conique



R205

Ressort extra raide ISO10243, Forte