

Canon de perçage

CDP

Acier traité

- Permet de guider un foret pour réaliser un perçage ou un lamage répétitif
- Très bonne résistance lors du guidage du foret
- Matière :
Acier cémenté

Info.

- Tolérance alésage : DH7

Avantages

- Facilite le guidage et limite l'usure du foret
- Permet une bonne répétabilité




REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Ød1	l1	Ød2 (n6)	r	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 4
CDP2-5-6	2	6	5	1	0,7	4,03 €
CDP2-5-9	2	9	5	1	1,1	4,39 €
CDP2.1-5-6	2,1	6	5	1	0,7	4,03 €
CDP2.1-5-9	2,1	9	5	1	1,1	4,39 €
CDP2.5-5-6	2,5	6	5	1	0,7	4,03 €
CDP2.5-5-9	2,5	9	5	1	1,1	4,39 €
CDP3-6-8	3	8	6	1	1,3	4,03 €
CDP3-6-12	3	12	6	1	1,9	4,39 €
CDP3-6-16	3	16	6	1	2,6	8,97 €
CDP3.1-6-8	3,1	8	6	1	1,2	4,03 €
CDP3.1-6-12	3,1	12	6	1	1,9	4,39 €
CDP3.1-6-16	3,1	16	6	1	2,5	8,97 €
CDP3.5-7-8	3,5	8	7	1	1,7	6,33 €
CDP3.5-7-12	3,5	12	7	1	2,6	4,17 €
CDP3.5-7-16	3,5	16	7	1	3,6	8,97 €
CDP4-7-8	4	8	7	1	1,5	3,65 €
CDP4-7-12	4	12	7	1	2,4	4,17 €
CDP4-7-16	4	16	7	1	3,2	8,97 €
CDP4.1-8-8	4,1	8	8	1	2,2	3,79 €
CDP4.1-8-12	4,1	12	8	1	3,4	4,39 €
CDP4.1-8-16	4,1	16	8	1	4,6	7,88 €
CDP4.5-8-8	4,5	8	8	1	2,1	3,79 €
CDP4.5-8-12	4,5	12	8	1	3,1	4,39 €
CDP4.5-8-16	4,5	16	8	1	4,2	7,88 €
CDP5-8-8	5	8	8	1	1,8	3,79 €
CDP5-8-12	5	12	8	1	2,8	4,39 €
CDP5-8-16	5	16	8	1	3,7	7,88 €
CDP5.1-10-10	5,1	10	10	1,5	4,4	4,17 €
CDP5.1-10-16	5,1	16	10	1,5	7,1	4,80 €

Dimensions en mm

Références	Ød1	l1	Ød2 (n6)	r	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 4
CDP5.1-10-20	5,1	20	10	1,5	8,9	8,60 €
CDP5.5-10-10	5,5	10	10	1,5	4,1	4,17 €
CDP5.5-10-16	5,5	16	10	1,5	6,7	4,80 €
CDP5.5-10-20	5,5	20	10	1,5	8,4	8,60 €
CDP6-10-10	6	10	10	1,5	3,8	4,17 €
CDP6-10-16	6	16	10	1,5	6,1	4,80 €
CDP6-10-20	6	20	10	1,5	7,7	8,60 €
CDP6.1-12-10	6,1	10	12	1,5	6,3	4,39 €
CDP6.1-12-16	6,1	16	12	1,5	10	4,96 €
CDP6.1-12-20	6,1	20	12	1,5	13	8,97 €
CDP6.5-12-10	6,5	10	12	1,5	6	4,39 €
CDP6.5-12-16	6,5	16	12	1,5	9,7	4,96 €
CDP6.5-12-20	6,5	20	12	1,5	12	8,97 €
CDP7-12-10	7	10	12	1,5	5,6	4,39 €
CDP7-12-16	7	16	12	1,5	9,1	4,96 €
CDP7-12-20	7	20	12	1,5	11	8,97 €
CDP7.1-12-10	7,1	10	12	1,5	5,5	4,39 €
CDP7.1-12-16	7,1	16	12	1,5	9	4,96 €
CDP7.1-12-20	7,1	20	12	1,5	11	8,97 €
CDP7.5-12-10	7,5	10	12	1,5	5,1	4,39 €
CDP7.5-12-16	7,5	16	12	1,5	8,4	4,96 €
CDP7.5-12-20	7,5	20	12	1,5	11	8,97 €
CDP8-12-10	8	10	12	1,5	4,7	4,39 €
CDP8-12-16	8	16	12	1,5	7,6	4,96 €
CDP8-12-20	8	20	12	1,5	9,6	8,97 €
CDP8.1-15-12	8,1	12	15	2	11	4,58 €
CDP8.1-15-20	8,1	20	15	2	19	5,58 €
CDP8.1-15-25	8,1	25	15	2	24	9,69 €
CDP8.5-15-12	8,5	12	15	2	11	4,58 €



REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+
Rem. Prix		-5%	-10%	Sur demande

Références	Ød1	l1	Ød2 (n6)	r	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 4	Références	Ød1	l1	Ød2 (n6)	r	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 4
CDP8.5-15-20	8,5	20	15	2	18	5,58 €	CDP13-22-36	13	36	22	2	69	12,54 €
CDP8.5-15-25	8,5	25	15	2	23	9,69 €	CDP14-22-16	14	16	22	2	27	5,94 €
CDP9-15-12	9	12	15	2	10	4,58 €	CDP14-22-28	14	28	22	2	49	8,02 €
CDP9-15-20	9	20	15	2	17	5,58 €	CDP14-22-36	14	36	22	2	63	12,54 €
CDP9-15-25	9	25	15	2	22	9,69 €	CDP15-22-16	15	16	22	2	25	5,94 €
CDP9.1-15-12	9,1	12	15	2	10	4,58 €	CDP15-22-28	15	28	22	2	44	8,02 €
CDP9.1-15-20	9,1	20	15	2	17	5,58 €	CDP15-22-36	15	36	22	2	56	12,54 €
CDP9.1-15-25	9,1	25	15	2	21	9,69 €	CDP16-26-16	16	16	26	2	45	8,02 €
CDP9.5-15-12	9,5	12	15	2	9,5	4,58 €	CDP16-26-28	16	28	26	2	71	10,13 €
CDP9.5-15-20	9,5	20	15	2	16	5,58 €	CDP16-26-36	16	36	26	2	92	15,76 €
CDP9.5-15-25	9,5	25	15	2	20	9,69 €	CDP16.1-26-16	16,1	16	26	2	40	12,19 €
CDP10-15-12	10	12	15	2	8,8	4,58 €	CDP16.1-26-28	16,1	28	26	2	71	14,90 €
CDP10-15-20	10	20	15	2	15	5,58 €	CDP16.1-26-36	16,1	36	26	2	91	21,15 €
CDP10-15-25	10	25	15	2	19	9,69 €	CDP16.5-26-16	16,5	16	26	2	39	8,02 €
CDP10.1-18-12	10,1	12	18	2	16	5,32 €	CDP16.5-26-28	16,5	28	26	2	68	10,13 €
CDP10.1-18-20	10,1	20	18	2	27	6,48 €	CDP16.5-26-36	16,5	36	26	2	88	15,76 €
CDP10.1-18-25	10,1	25	18	2	33	10,02 €	CDP17-26-16	17	16	26	2	37	8,02 €
CDP10.5-18-12	10,5	12	18	2	15	5,32 €	CDP17-26-28	17	28	26	2	65	10,13 €
CDP10.5-18-20	10,5	20	18	2	26	6,48 €	CDP17-26-36	17	36	26	2	84	15,76 €
CDP10.5-18-25	10,5	25	18	2	32	10,02 €	CDP18-26-16	18	16	26	2	33	8,02 €
CDP11-18-12	11	12	18	2	14	5,32 €	CDP18-26-28	18	28	26	2	59	10,13 €
CDP11-18-20	11	20	18	2	24	6,48 €	CDP18-26-36	18	36	26	2	77	15,76 €
CDP11-18-25	11	25	18	2	31	10,02 €	CDP19-30-20	19	20	30	3	64	9,90 €
CDP11.1-18-12	11,1	12	18	2	14	5,32 €	CDP19-30-36	19	36	30	3	117	12,43 €
CDP11.1-18-20	11,1	20	18	2	24	6,48 €	CDP19-30-45	19	45	30	3	147	20,05 €
CDP11.1-18-25	11,1	25	18	2	30	10,02 €	CDP20-30-20	20	20	30	3	59	9,90 €
CDP11.5-18-12	11,5	12	18	2	14	5,32 €	CDP20-30-36	20	36	30	3	108	12,43 €
CDP11.5-18-20	11,5	20	18	2	23	6,48 €	CDP20-30-45	20	45	30	3	136	20,05 €
CDP11.5-18-25	11,5	25	18	2	29	10,02 €	CDP20.1-30-20	20,1	20	30	3	59	14,48 €
CDP12-18-12	12	12	18	2	13	5,32 €	CDP20.1-30-36	20,1	36	30	3	108	17,52 €
CDP12-18-20	12	20	18	2	22	6,48 €	CDP20.1-30-45	20,1	45	30	3	135	27,25 €
CDP12-18-25	12	25	18	2	27	10,02 €	CDP22-30-20	22	20	30	3	49	9,90 €
CDP12.1-22-16	12,1	16	22	2	32	5,94 €	CDP22-30-36	22	36	30	3	90	12,43 €
CDP12.1-22-28	12,1	28	22	2	57	8,02 €	CDP22-30-45	22	45	30	3	113	20,05 €
CDP12.1-22-36	12,1	36	22	2	74	12,54 €	CDP25-35-20	25	20	35	3	71	11,69 €
CDP12.5-22-16	12,5	16	22	2	31	5,94 €	CDP25-35-36	25	36	35	3	130	14,48 €
CDP12.5-22-28	12,5	28	22	2	66	8,02 €	CDP25-35-45	25	45	35	3	163	23,29 €
CDP12.5-22-36	12,5	36	22	2	69	12,54 €	CDP30-42-25	30	25	42	3	129	20,99 €
CDP13-22-16	13	16	22	2	30	5,94 €	CDP30-42-45	30	45	42	3	235	25,94 €
CDP13-22-28	13	28	22	2	53	8,02 €	CDP30-42-56	30	56	42	3	293	39,44 €

Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Nos autres produits



STRIPF
Brosse d'étanchéité
en baguette,
Longueur 1m



MEB
Engrenage conique
plastique, 1:1



CHA_GC_9SS
Paumelle à ailettes à
souder, A souder



HSE-HSB
Entretoise
hexagonale, Laiton



PLB
Entretoise cylindrique,
Laiton



ZG2
Engrenage droit
plastique, Plastique
usiné (delrin)



TB_ECO
Engrenage conique
série éco., 3:1



BSM_LOK
Poussoir Long-Lok à 6
pans creux, LONG-
LOK - corps et doigt
acier



BCTB
Bouton champignon
Hygienic Usit®, avec
taraufrage - collerette



PR85
Pied à rotule, Ø 83



SLBWSS
Bouton d'indexage,
Inox à souder



RFK58B
Réducteur hypôide
inox, jusqu'à 500Nm

Produits complémentaires



CDPC
Canon de perçage,
Acier



PRES2HR
Presse manuelle
d'établi, Pression
jusqu'à 200kg



PRES4HR
Presse manuelle
d'établi, Pression
jusqu'à 600kg



PRES5HR
Presse manuelle
d'établi, Pression
jusqu'à 500kg