

# Canon de perçage

## CDP

## Acier traité

- Permet de guider un foret pour réaliser un perçage ou un lamage répétitif
- Très bonne résistance lors du guidage du foret
- Matière :  
Acier cémenté

### Info.

- Tolérance alésage : DH7

### Avantages

- Facilite le guidage et limite l'usure du foret
- Permet une bonne répétabilité




### REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Ød1	I1	Ød2 (n6)	r	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 4
CDP2-5-6	2	6	5	1	0,7	4,03 €
CDP2-5-9	2	9	5	1	1,1	4,39 €
CDP2.1-5-6	2,1	6	5	1	0,7	4,03 €
CDP2.1-5-9	2,1	9	5	1	1,1	4,39 €
CDP2.5-5-6	2,5	6	5	1	0,7	4,03 €
CDP2.5-5-9	2,5	9	5	1	1,1	4,39 €
CDP3-6-8	3	8	6	1	1,3	4,03 €
CDP3-6-12	3	12	6	1	1,9	4,39 €
CDP3-6-16	3	16	6	1	2,6	8,97 €
CDP3.1-6-8	3,1	8	6	1	1,2	4,03 €
CDP3.1-6-12	3,1	12	6	1	1,9	4,39 €
CDP3.1-6-16	3,1	16	6	1	2,5	8,97 €
CDP3.5-7-8	3,5	8	7	1	1,7	6,33 €
CDP3.5-7-12	3,5	12	7	1	2,6	4,17 €
CDP3.5-7-16	3,5	16	7	1	3,6	8,97 €
CDP4-7-8	4	8	7	1	1,5	3,65 €
CDP4-7-12	4	12	7	1	2,4	4,17 €
CDP4-7-16	4	16	7	1	3,2	8,97 €
CDP4.1-8-8	4,1	8	8	1	2,2	3,79 €
CDP4.1-8-12	4,1	12	8	1	3,4	4,39 €
CDP4.1-8-16	4,1	16	8	1	4,6	7,88 €
CDP4.5-8-8	4,5	8	8	1	2,1	3,79 €
CDP4.5-8-12	4,5	12	8	1	3,1	4,39 €
CDP4.5-8-16	4,5	16	8	1	4,2	7,88 €
CDP5-8-8	5	8	8	1	1,8	3,79 €
CDP5-8-12	5	12	8	1	2,8	4,39 €
CDP5-8-16	5	16	8	1	3,7	7,88 €
CDP5.1-10-10	5,1	10	10	1,5	4,4	4,17 €
CDP5.1-10-16	5,1	16	10	1,5	7,1	4,80 €

Dimensions en mm

Références	Ød1	I1	Ød2 (n6)	r	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 4
CDP5.1-10-20	5,1	20	10	1,5	8,9	8,60 €
CDP5.5-10-10	5,5	10	10	1,5	4,1	4,17 €
CDP5.5-10-16	5,5	16	10	1,5	6,7	4,80 €
CDP5.5-10-20	5,5	20	10	1,5	8,4	8,60 €
CDP6-10-10	6	10	10	1,5	3,8	4,17 €
CDP6-10-16	6	16	10	1,5	6,1	4,80 €
CDP6-10-20	6	20	10	1,5	7,7	8,60 €
CDP6.1-12-10	6,1	10	12	1,5	6,3	4,39 €
CDP6.1-12-16	6,1	16	12	1,5	10	4,96 €
CDP6.1-12-20	6,1	20	12	1,5	13	8,97 €
CDP6.5-12-10	6,5	10	12	1,5	6	4,39 €
CDP6.5-12-16	6,5	16	12	1,5	9,7	4,96 €
CDP6.5-12-20	6,5	20	12	1,5	12	8,97 €
CDP7-12-10	7	10	12	1,5	5,6	4,39 €
CDP7-12-16	7	16	12	1,5	9,1	4,96 €
CDP7-12-20	7	20	12	1,5	11	8,97 €
CDP7.1-12-10	7,1	10	12	1,5	5,5	4,39 €
CDP7.1-12-16	7,1	16	12	1,5	9	4,96 €
CDP7.1-12-20	7,1	20	12	1,5	11	8,97 €
CDP7.5-12-10	7,5	10	12	1,5	5,1	4,39 €
CDP7.5-12-16	7,5	16	12	1,5	8,4	4,96 €
CDP7.5-12-20	7,5	20	12	1,5	11	8,97 €
CDP8-12-10	8	10	12	1,5	4,7	4,39 €
CDP8-12-16	8	16	12	1,5	7,6	4,96 €
CDP8-12-20	8	20	12	1,5	9,6	8,97 €
CDP8.1-15-12	8,1	12	15	2	11	4,58 €
CDP8.1-15-20	8,1	20	15	2	19	5,58 €
CDP8.1-15-25	8,1	25	15	2	24	9,69 €
CDP8.5-15-12	8,5	12	15	2	11	4,58 €



## REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+
Rem. Prix		-5%	-10%	Sur demande

Références	Ød1	l1	Ød2 (n6)	r	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 4	Références	Ød1	l1	Ød2 (n6)	r	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 4
CDP8.5-15-20	8,5	20	15	2	18	5,58 €	CDP13-22-36	13	36	22	2	69	12,54 €
CDP8.5-15-25	8,5	25	15	2	23	9,69 €	CDP14-22-16	14	16	22	2	27	5,94 €
CDP9-15-12	9	12	15	2	10	4,58 €	CDP14-22-28	14	28	22	2	49	8,02 €
CDP9-15-20	9	20	15	2	17	5,58 €	CDP14-22-36	14	36	22	2	63	12,54 €
CDP9-15-25	9	25	15	2	22	9,69 €	CDP15-22-16	15	16	22	2	25	5,94 €
CDP9.1-15-12	9,1	12	15	2	10	4,58 €	CDP15-22-28	15	28	22	2	44	8,02 €
CDP9.1-15-20	9,1	20	15	2	17	5,58 €	CDP15-22-36	15	36	22	2	56	12,54 €
CDP9.1-15-25	9,1	25	15	2	21	9,69 €	CDP16-26-16	16	16	26	2	45	8,02 €
CDP9.5-15-12	9,5	12	15	2	9,5	4,58 €	CDP16-26-28	16	28	26	2	71	10,13 €
CDP9.5-15-20	9,5	20	15	2	16	5,58 €	CDP16-26-36	16	36	26	2	92	15,76 €
CDP9.5-15-25	9,5	25	15	2	20	9,69 €	CDP16.1-26-16	16,1	16	26	2	40	12,19 €
CDP10-15-12	10	12	15	2	8,8	4,58 €	CDP16.1-26-28	16,1	28	26	2	71	14,90 €
CDP10-15-20	10	20	15	2	15	5,58 €	CDP16.1-26-36	16,1	36	26	2	91	21,15 €
CDP10-15-25	10	25	15	2	19	9,69 €	CDP16.5-26-16	16,5	16	26	2	39	8,02 €
CDP10.1-18-12	10,1	12	18	2	16	5,32 €	CDP16.5-26-28	16,5	28	26	2	68	10,13 €
CDP10.1-18-20	10,1	20	18	2	27	6,48 €	CDP16.5-26-36	16,5	36	26	2	88	15,76 €
CDP10.1-18-25	10,1	25	18	2	33	10,02 €	CDP17-26-16	17	16	26	2	37	8,02 €
CDP10.5-18-12	10,5	12	18	2	15	5,32 €	CDP17-26-28	17	28	26	2	65	10,13 €
CDP10.5-18-20	10,5	20	18	2	26	6,48 €	CDP17-26-36	17	36	26	2	84	15,76 €
CDP10.5-18-25	10,5	25	18	2	32	10,02 €	CDP18-26-16	18	16	26	2	33	8,02 €
CDP11-18-12	11	12	18	2	14	5,32 €	CDP18-26-28	18	28	26	2	59	10,13 €
CDP11-18-20	11	20	18	2	24	6,48 €	CDP18-26-36	18	36	26	2	77	15,76 €
CDP11-18-25	11	25	18	2	31	10,02 €	CDP19-30-20	19	20	30	3	64	9,90 €
CDP11.1-18-12	11,1	12	18	2	14	5,32 €	CDP19-30-36	19	36	30	3	117	12,43 €
CDP11.1-18-20	11,1	20	18	2	24	6,48 €	CDP19-30-45	19	45	30	3	147	20,05 €
CDP11.1-18-25	11,1	25	18	2	30	10,02 €	CDP20-30-20	20	20	30	3	59	9,90 €
CDP11.5-18-12	11,5	12	18	2	14	5,32 €	CDP20-30-36	20	36	30	3	108	12,43 €
CDP11.5-18-20	11,5	20	18	2	23	6,48 €	CDP20-30-45	20	45	30	3	136	20,05 €
CDP11.5-18-25	11,5	25	18	2	29	10,02 €	CDP20.1-30-20	20,1	20	30	3	59	14,48 €
CDP12-18-12	12	12	18	2	13	5,32 €	CDP20.1-30-36	20,1	36	30	3	108	17,52 €
CDP12-18-20	12	20	18	2	22	6,48 €	CDP20.1-30-45	20,1	45	30	3	135	27,25 €
CDP12-18-25	12	25	18	2	27	10,02 €	CDP22-30-20	22	20	30	3	49	9,90 €
CDP12.1-22-16	12,1	16	22	2	32	5,94 €	CDP22-30-36	22	36	30	3	90	12,43 €
CDP12.1-22-28	12,1	28	22	2	57	8,02 €	CDP22-30-45	22	45	30	3	113	20,05 €
CDP12.1-22-36	12,1	36	22	2	74	12,54 €	CDP25-35-20	25	20	35	3	71	11,69 €
CDP12.5-22-16	12,5	16	22	2	31	5,94 €	CDP25-35-36	25	36	35	3	130	14,48 €
CDP12.5-22-28	12,5	28	22	2	66	8,02 €	CDP25-35-45	25	45	35	3	163	23,29 €
CDP12.5-22-36	12,5	36	22	2	69	12,54 €	CDP30-42-25	30	25	42	3	129	20,99 €
CDP13-22-16	13	16	22	2	30	5,94 €	CDP30-42-45	30	45	42	3	235	25,94 €
CDP13-22-28	13	28	22	2	53	8,02 €	CDP30-42-56	30	56	42	3	293	39,44 €

Dimensions en mm

**Fax** 0 825 88 6000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

## Nos autres produits



DOG319  
Motoréducteur 12V et 24V DC, de 4 à 9 Nm



BEAB  
Bouton étoilé antibactérien, Etoile, antibactérien



UGAC\_UGET  
Guidage de vérin en kit, Accouplement pour tige de vérin filetée



BOXKU  
Coffret de clavettes disque NFE22179, Coffret clavettes disque acier



PRF\_SDD  
Support de détecteur Ø12, Ø12



INStool  
Insert auto-taraudeur - outil, Outil de pose



OP3\_14\_06  
Accessoire pour indicateurs, Douille de réduction



DEP  
Insert de protection Hygienic Usit® et Hygienic Design®, Insert de protection



CHTRP  
Réducteur à renvoi d'angle en L ou T, Jusqu'à 9,1 Nm



CHAR  
Charnière à ressort à visser, à visser



RJA11\_27  
Joint d'étanchéité linéaire, Autre que clipsage



PP35  
Réducteur à roue et vis sans fin, de 2,20 à 4,10 Nm

## Produits complémentaires



CDPC  
Canon de perçage, Acier



PRES2HR  
Presse manuelle d'établi, Pression jusqu'à 200kg



PRES4HR  
Presse manuelle d'établi, Pression jusqu'à 600kg



PRES5HR  
Presse manuelle d'établi, Pression jusqu'à 500kg