

- Permet de guider un foret pour réaliser un perçage ou un lavage répétitif
- Très bonne résistance lors du guidage du foret
- Matière :  
Acier cimenté

### Info.

- Tolérance alésage : DH7

### Avantages

- Facilite le guidage et limite l'usure du foret
- Permet une bonne répétabilité




### REMISES

| Qté  | 1+   | 5+  | 10+  | 20+         |
|------|------|-----|------|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | -10% | Sur demande |

| Références   | Ød1 | l1 | Ød2 (n6) | r   | Masse (g) | Prix Uni. 1 à 4 |
|--------------|-----|----|----------|-----|-----------|-----------------|
| CDP2-5-6     | 2   | 6  | 5        | 1   | 0,7       | 4,98 €          |
| CDP2-5-9     | 2   | 9  | 5        | 1   | 1,1       | 5,42 €          |
| CDP2.1-5-6   | 2,1 | 6  | 5        | 1   | 0,7       | 5,00 €          |
| CDP2.1-5-9   | 2,1 | 9  | 5        | 1   | 1,1       | 5,44 €          |
| CDP2.5-5-6   | 2,5 | 6  | 5        | 1   | 0,7       | 5,00 €          |
| CDP2.5-5-9   | 2,5 | 9  | 5        | 1   | 1         | 5,44 €          |
| CDP3-6-8     | 3   | 8  | 6        | 1   | 1,3       | 4,98 €          |
| CDP3-6-12    | 3   | 12 | 6        | 1   | 1,9       | 5,42 €          |
| CDP3-6-16    | 3   | 16 | 6        | 1   | 2,6       | 11,09 €         |
| CDP3.1-6-8   | 3,1 | 8  | 6        | 1   | 1,2       | 4,98 €          |
| CDP3.1-6-12  | 3,1 | 12 | 6        | 1   | 1,9       | 5,42 €          |
| CDP3.1-6-16  | 3,1 | 16 | 6        | 1   | 2,5       | 11,09 €         |
| CDP3.5-7-8   | 3,5 | 8  | 7        | 1   | 1,7       | 7,82 €          |
| CDP3.5-7-12  | 3,5 | 12 | 7        | 1   | 2,6       | 5,15 €          |
| CDP3.5-7-16  | 3,5 | 16 | 7        | 1   | 3,6       | 11,09 €         |
| CDP4-7-8     | 4   | 8  | 7        | 1   | 1,5       | 4,49 €          |
| CDP4-7-12    | 4   | 12 | 7        | 1   | 2,4       | 5,15 €          |
| CDP4-7-16    | 4   | 16 | 7        | 1   | 3,2       | 11,09 €         |
| CDP4.1-8-8   | 4,1 | 8  | 8        | 1   | 2,2       | 4,68 €          |
| CDP4.1-8-12  | 4,1 | 12 | 8        | 1   | 3,4       | 5,42 €          |
| CDP4.1-8-16  | 4,1 | 16 | 8        | 1   | 4,6       | 9,74 €          |
| CDP4.5-8-8   | 4,5 | 8  | 8        | 1   | 2,1       | 4,68 €          |
| CDP4.5-8-12  | 4,5 | 12 | 8        | 1   | 3,1       | 5,42 €          |
| CDP4.5-8-16  | 4,5 | 16 | 8        | 1   | 4,2       | 9,74 €          |
| CDP5-8-8     | 5   | 8  | 8        | 1   | 1,8       | 4,68 €          |
| CDP5-8-12    | 5   | 12 | 8        | 1   | 2,8       | 5,42 €          |
| CDP5-8-16    | 5   | 16 | 8        | 1   | 3,7       | 9,74 €          |
| CDP5.1-10-10 | 5,1 | 10 | 10       | 1,5 | 4,4       | 5,15 €          |
| CDP5.1-10-16 | 5,1 | 16 | 10       | 1,5 | 7,1       | 5,93 €          |

| Références   | Ød1 | l1 | Ød2 (n6) | r   | Masse (g) | Prix Uni. 1 à 4 |
|--------------|-----|----|----------|-----|-----------|-----------------|
| CDP5.1-10-20 | 5,1 | 20 | 10       | 1,5 | 8,9       | 10,64 €         |
| CDP5.5-10-10 | 5,5 | 10 | 10       | 1,5 | 4,1       | 5,15 €          |
| CDP5.5-10-16 | 5,5 | 16 | 10       | 1,5 | 6,7       | 5,93 €          |
| CDP5.5-10-20 | 5,5 | 20 | 10       | 1,5 | 8,4       | 10,64 €         |
| CDP6-10-10   | 6   | 10 | 10       | 1,5 | 3,8       | 5,15 €          |
| CDP6-10-16   | 6   | 16 | 10       | 1,5 | 6,1       | 5,93 €          |
| CDP6-10-20   | 6   | 20 | 10       | 1,5 | 7,7       | 10,64 €         |
| CDP6.1-12-10 | 6,1 | 10 | 12       | 1,5 | 6,3       | 5,42 €          |
| CDP6.1-12-16 | 6,1 | 16 | 12       | 1,5 | 10        | 6,12 €          |
| CDP6.1-12-20 | 6,1 | 20 | 12       | 1,5 | 13        | 11,09 €         |
| CDP6.5-12-10 | 6,5 | 10 | 12       | 1,5 | 6         | 5,42 €          |
| CDP6.5-12-16 | 6,5 | 16 | 12       | 1,5 | 9,7       | 6,12 €          |
| CDP6.5-12-20 | 6,5 | 20 | 12       | 1,5 | 12        | 11,09 €         |
| CDP7-12-10   | 7   | 10 | 12       | 1,5 | 5,6       | 5,42 €          |
| CDP7-12-16   | 7   | 16 | 12       | 1,5 | 9,1       | 6,12 €          |
| CDP7-12-20   | 7   | 20 | 12       | 1,5 | 11        | 11,09 €         |
| CDP7.1-12-10 | 7,1 | 10 | 12       | 1,5 | 5,5       | 5,42 €          |
| CDP7.1-12-16 | 7,1 | 16 | 12       | 1,5 | 9         | 6,12 €          |
| CDP7.1-12-20 | 7,1 | 20 | 12       | 1,5 | 11        | 11,09 €         |
| CDP7.5-12-10 | 7,5 | 10 | 12       | 1,5 | 5,1       | 5,42 €          |
| CDP7.5-12-16 | 7,5 | 16 | 12       | 1,5 | 8,4       | 6,12 €          |
| CDP7.5-12-20 | 7,5 | 20 | 12       | 1,5 | 11        | 11,09 €         |
| CDP8-12-10   | 8   | 10 | 12       | 1,5 | 4,7       | 5,42 €          |
| CDP8-12-16   | 8   | 16 | 12       | 1,5 | 7,6       | 6,12 €          |
| CDP8-12-20   | 8   | 20 | 12       | 1,5 | 9,6       | 11,09 €         |
| CDP8.1-15-12 | 8,1 | 12 | 15       | 2   | 11        | 5,66 €          |
| CDP8.1-15-20 | 8,1 | 20 | 15       | 2   | 19        | 6,91 €          |
| CDP8.1-15-25 | 8,1 | 25 | 15       | 2   | 24        | 11,98 €         |
| CDP8.5-15-12 | 8,5 | 12 | 15       | 2   | 11        | 5,66 €          |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



**EN STOCK\***  
Sinon contactez-nous

## REMISES

|           |    |     |      |             |
|-----------|----|-----|------|-------------|
| Qté       | 1+ | 5+  | 10+  | 20+         |
| Rem. Prix |    | -5% | -10% | Sur demande |

| Références    | Ød1  | l1 | Ød2 (n6) | r | Masse (g) | Prix Uni. 1 à 4 | Références    | Ød1  | l1 | Ød2 (n6) | r | Masse (g) | Prix Uni. 1 à 4 |
|---------------|------|----|----------|---|-----------|-----------------|---------------|------|----|----------|---|-----------|-----------------|
| CDP8.5-15-20  | 8,5  | 20 | 15       | 2 | 18        | 6,91 €          | CDP13-22-36   | 13   | 36 | 22       | 2 | 69        | 15,63 €         |
| CDP8.5-15-25  | 8,5  | 25 | 15       | 2 | 23        | 11,98 €         | CDP14-22-16   | 14   | 16 | 22       | 2 | 27        | 7,35 €          |
| CDP9-15-12    | 9    | 12 | 15       | 2 | 10        | 5,66 €          | CDP14-22-28   | 14   | 28 | 22       | 2 | 49        | 9,96 €          |
| CDP9-15-20    | 9    | 20 | 15       | 2 | 17        | 6,91 €          | CDP14-22-36   | 14   | 36 | 22       | 2 | 63        | 15,63 €         |
| CDP9-15-25    | 9    | 25 | 15       | 2 | 22        | 11,98 €         | CDP15-22-16   | 15   | 16 | 22       | 2 | 25        | 7,35 €          |
| CDP9.1-15-12  | 9,1  | 12 | 15       | 2 | 10        | 5,66 €          | CDP15-22-28   | 15   | 28 | 22       | 2 | 44        | 9,96 €          |
| CDP9.1-15-20  | 9,1  | 20 | 15       | 2 | 17        | 6,91 €          | CDP15-22-36   | 15   | 36 | 22       | 2 | 56        | 15,63 €         |
| CDP9.1-15-25  | 9,1  | 25 | 15       | 2 | 21        | 11,98 €         | CDP16-26-16   | 16   | 16 | 26       | 2 | 45        | 9,96 €          |
| CDP9.5-15-12  | 9,5  | 12 | 15       | 2 | 9,5       | 5,66 €          | CDP16-26-28   | 16   | 28 | 26       | 2 | 71        | 12,57 €         |
| CDP9.5-15-20  | 9,5  | 20 | 15       | 2 | 16        | 6,91 €          | CDP16-26-36   | 16   | 36 | 26       | 2 | 92        | 19,56 €         |
| CDP9.5-15-25  | 9,5  | 25 | 15       | 2 | 20        | 11,98 €         | CDP16.1-26-16 | 16,1 | 16 | 26       | 2 | 40        | 15,14 €         |
| CDP10-15-12   | 10   | 12 | 15       | 2 | 8,8       | 5,68 €          | CDP16.1-26-28 | 16,1 | 28 | 26       | 2 | 71        | 18,51 €         |
| CDP10-15-20   | 10   | 20 | 15       | 2 | 15        | 6,93 €          | CDP16.1-26-36 | 16,1 | 36 | 26       | 2 | 91        | 26,26 €         |
| CDP10-15-25   | 10   | 25 | 15       | 2 | 19        | 12,03 €         | CDP16.5-26-16 | 16,5 | 16 | 26       | 2 | 39        | 9,96 €          |
| CDP10.1-18-12 | 10,1 | 12 | 18       | 2 | 16        | 6,61 €          | CDP16.5-26-28 | 16,5 | 28 | 26       | 2 | 68        | 12,57 €         |
| CDP10.1-18-20 | 10,1 | 20 | 18       | 2 | 27        | 8,03 €          | CDP16.5-26-36 | 16,5 | 36 | 26       | 2 | 88        | 19,56 €         |
| CDP10.1-18-25 | 10,1 | 25 | 18       | 2 | 33        | 12,43 €         | CDP17-26-16   | 17   | 16 | 26       | 2 | 37        | 9,96 €          |
| CDP10.5-18-12 | 10,5 | 12 | 18       | 2 | 15        | 6,61 €          | CDP17-26-28   | 17   | 28 | 26       | 2 | 65        | 12,57 €         |
| CDP10.5-18-20 | 10,5 | 20 | 18       | 2 | 26        | 8,03 €          | CDP17-26-36   | 17   | 36 | 26       | 2 | 84        | 19,56 €         |
| CDP10.5-18-25 | 10,5 | 25 | 18       | 2 | 32        | 12,43 €         | CDP18-26-16   | 18   | 16 | 26       | 2 | 33        | 9,96 €          |
| CDP11-18-12   | 11   | 12 | 18       | 2 | 14        | 6,61 €          | CDP18-26-28   | 18   | 28 | 26       | 2 | 59        | 12,57 €         |
| CDP11-18-20   | 11   | 20 | 18       | 2 | 24        | 8,03 €          | CDP18-26-36   | 18   | 36 | 26       | 2 | 77        | 19,56 €         |
| CDP11-18-25   | 11   | 25 | 18       | 2 | 31        | 12,43 €         | CDP19-30-20   | 19   | 20 | 30       | 3 | 64        | 12,29 €         |
| CDP11.1-18-12 | 11,1 | 12 | 18       | 2 | 14        | 6,61 €          | CDP19-30-36   | 19   | 36 | 30       | 3 | 117       | 15,42 €         |
| CDP11.1-18-20 | 11,1 | 20 | 18       | 2 | 24        | 8,03 €          | CDP19-30-45   | 19   | 45 | 30       | 3 | 147       | 24,91 €         |
| CDP11.1-18-25 | 11,1 | 25 | 18       | 2 | 30        | 12,43 €         | CDP20-30-20   | 20   | 20 | 30       | 3 | 59        | 12,29 €         |
| CDP11.5-18-12 | 11,5 | 12 | 18       | 2 | 14        | 6,61 €          | CDP20-30-36   | 20   | 36 | 30       | 3 | 108       | 15,42 €         |
| CDP11.5-18-20 | 11,5 | 20 | 18       | 2 | 23        | 8,03 €          | CDP20-30-45   | 20   | 45 | 30       | 3 | 136       | 24,91 €         |
| CDP11.5-18-25 | 11,5 | 25 | 18       | 2 | 29        | 12,43 €         | CDP20.1-30-20 | 20,1 | 20 | 30       | 3 | 59        | 17,98 €         |
| CDP12-18-12   | 12   | 12 | 18       | 2 | 13        | 6,61 €          | CDP20.1-30-36 | 20,1 | 36 | 30       | 3 | 108       | 21,76 €         |
| CDP12-18-20   | 12   | 20 | 18       | 2 | 22        | 8,03 €          | CDP20.1-30-45 | 20,1 | 45 | 30       | 3 | 135       | 33,85 €         |
| CDP12-18-25   | 12   | 25 | 18       | 2 | 27        | 12,43 €         | CDP22-30-20   | 22   | 20 | 30       | 3 | 49        | 12,29 €         |
| CDP12.1-22-16 | 12,1 | 16 | 22       | 2 | 32        | 7,35 €          | CDP22-30-36   | 22   | 36 | 30       | 3 | 90        | 15,42 €         |
| CDP12.1-22-28 | 12,1 | 28 | 22       | 2 | 57        | 9,96 €          | CDP22-30-45   | 22   | 45 | 30       | 3 | 113       | 24,91 €         |
| CDP12.1-22-36 | 12,1 | 36 | 22       | 2 | 74        | 15,63 €         | CDP25-35-20   | 25   | 20 | 35       | 3 | 71        | 14,52 €         |
| CDP12.5-22-16 | 12,5 | 16 | 22       | 2 | 31        | 7,35 €          | CDP25-35-36   | 25   | 36 | 35       | 3 | 130       | 17,98 €         |
| CDP12.5-22-28 | 12,5 | 28 | 22       | 2 | 66        | 9,96 €          | CDP25-35-45   | 25   | 45 | 35       | 3 | 163       | 28,93 €         |
| CDP12.5-22-36 | 12,5 | 36 | 22       | 2 | 69        | 15,63 €         | CDP30-42-25   | 30   | 25 | 42       | 3 | 129       | 25,98 €         |
| CDP13-22-16   | 13   | 16 | 22       | 2 | 30        | 7,35 €          | CDP30-42-45   | 30   | 45 | 42       | 3 | 235       | 32,10 €         |
| CDP13-22-28   | 13   | 28 | 22       | 2 | 53        | 9,96 €          | CDP30-42-56   | 30   | 56 | 42       | 3 | 293       | 48,81 €         |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Permet de guider un foret pour réaliser un perçage ou un lamage répétitif
- Très bonne résistance lors du guidage du foret
- Matière :  
Acier cémenté

### Info.

- Tolérance alésage : DH7

### Avantages

- Facilite le guidage et limite l'usure du foret
- Permet une bonne répétabilité




**EN STOCK\***  
Sinon contactez-nous

### REMISES

| Qté  | 1+   | 5+  | 10+  | 20+         |
|------|------|-----|------|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | -10% | Sur demande |

| Références    | Ød1 | I1 | Ød2 (n6) |    |     | Ød3 | I2 | Masse (g) | Prix Uni. 1 à 4 |
|---------------|-----|----|----------|----|-----|-----|----|-----------|-----------------|
| CDPC2-5-6     | 2   | 6  | 5        | 8  | 2   | 1,2 |    | 6,63 €    |                 |
| CDPC2-5-9     | 2   | 9  | 5        | 8  | 2   | 1,6 |    | 7,14 €    |                 |
| CDPC2-1-5-6   | 2,1 | 6  | 5        | 8  | 2   | 1,2 |    | 6,63 €    |                 |
| CDPC2-1-5-9   | 2,1 | 9  | 5        | 8  | 2   | 1,5 |    | 7,14 €    |                 |
| CDPC2-5-5-6   | 2,5 | 6  | 5        | 8  | 2   | 1,1 |    | 6,63 €    |                 |
| CDPC2-5-5-9   | 2,5 | 9  | 5        | 8  | 2   | 1,4 |    | 7,14 €    |                 |
| CDPC3-6-8     | 3   | 8  | 6        | 9  | 2,5 | 1,9 |    | 6,53 €    |                 |
| CDPC3-6-12    | 3   | 12 | 6        | 9  | 2,5 | 2,6 |    | 7,14 €    |                 |
| CDPC3-6-16    | 3   | 16 | 6        | 9  | 2,5 | 3,2 |    | 12,48 €   |                 |
| CDPC3-1-6-8   | 3,1 | 8  | 6        | 9  | 2,5 | 1,9 |    | 6,53 €    |                 |
| CDPC3-1-6-12  | 3,1 | 12 | 6        | 9  | 2,5 | 2,5 |    | 7,14 €    |                 |
| CDPC3-1-6-16  | 3,1 | 16 | 6        | 9  | 2,5 | 3,2 |    | 12,48 €   |                 |
| CDPC3-5-7-8   | 3,5 | 8  | 7        | 10 | 2,5 | 2,4 |    | 6,17 €    |                 |
| CDPC3-5-7-12  | 3,5 | 12 | 7        | 10 | 2,5 | 3,4 |    | 6,96 €    |                 |
| CDPC3-5-7-16  | 3,5 | 16 | 7        | 10 | 2,5 | 4,3 |    | 12,48 €   |                 |
| CDPC4-7-8     | 4   | 8  | 7        | 10 | 2,5 | 2,3 |    | 6,17 €    |                 |
| CDPC4-7-12    | 4   | 12 | 7        | 10 | 2,5 | 3,1 |    | 6,96 €    |                 |
| CDPC4-7-16    | 4   | 16 | 7        | 10 | 2,5 | 3,9 |    | 12,48 €   |                 |
| CDPC4-1-8-8   | 4,1 | 8  | 8        | 11 | 2,5 | 3   |    | 5,98 €    |                 |
| CDPC4-1-8-12  | 4,1 | 12 | 8        | 11 | 2,5 | 4,2 |    | 6,35 €    |                 |
| CDPC4-1-8-16  | 4,1 | 16 | 8        | 11 | 2,5 | 5,3 |    | 10,72 €   |                 |
| CDPC4-5-8-8   | 4,5 | 8  | 8        | 11 | 2,5 | 2,9 |    | 5,98 €    |                 |
| CDPC4-5-8-12  | 4,5 | 12 | 8        | 11 | 2,5 | 3,9 |    | 6,35 €    |                 |
| CDPC4-5-8-16  | 4,5 | 16 | 8        | 11 | 2,5 | 5   |    | 10,72 €   |                 |
| CDPC5-8-8     | 5   | 8  | 8        | 11 | 2,5 | 2,6 |    | 5,98 €    |                 |
| CDPC5-8-12    | 5   | 12 | 8        | 11 | 2,5 | 3,6 |    | 6,35 €    |                 |
| CDPC5-8-16    | 5   | 16 | 8        | 11 | 2,5 | 4,5 |    | 10,72 €   |                 |
| CDPC5-1-10-10 | 5,1 | 10 | 10       | 13 | 3   | 5,5 |    | 6,17 €    |                 |
| CDPC5-1-10-16 | 5,1 | 16 | 10       | 13 | 3   | 8,2 |    | 6,96 €    |                 |
| CDPC5-1-10-20 | 5,1 | 20 | 10       | 13 | 3   | 10  |    | 11,59 €   |                 |
| CDPC5-5-10-10 | 5,5 | 10 | 10       | 13 | 3   | 5,3 |    | 6,17 €    |                 |
| CDPC5-5-10-16 | 5,5 | 16 | 10       | 13 | 3   | 7,9 |    | 6,96 €    |                 |
| CDPC5-5-10-20 | 5,5 | 20 | 10       | 13 | 3   | 9,6 |    | 11,59 €   |                 |
| CDPC6-10-10   | 6   | 10 | 10       | 13 | 3   | 4,9 |    | 6,17 €    |                 |
| CDPC6-10-16   | 6   | 16 | 10       | 13 | 3   | 7,3 |    | 6,96 €    |                 |
| CDPC6-10-20   | 6   | 20 | 10       | 13 | 3   | 8,8 |    | 11,59 €   |                 |
| CDPC6-1-12-10 | 6,1 | 10 | 12       | 15 | 3   | 7,7 |    | 6,96 €    |                 |
| CDPC6-1-12-16 | 6,1 | 16 | 12       | 15 | 3   | 12  |    | 7,60 €    |                 |
| CDPC6-1-12-20 | 6,1 | 20 | 12       | 15 | 3   | 14  |    | 12,33 €   |                 |
| CDPC6-5-12-10 | 6,5 | 10 | 12       | 15 | 3   | 7,4 |    | 6,96 €    |                 |
| CDPC6-5-12-16 | 6,5 | 16 | 12       | 15 | 3   | 11  |    | 7,60 €    |                 |
| CDPC6-5-12-20 | 6,5 | 20 | 12       | 15 | 3   | 14  |    | 12,33 €   |                 |
| CDPC7-12-10   | 7   | 10 | 12       | 15 | 3   | 7   |    | 6,96 €    |                 |
| CDPC7-12-16   | 7   | 16 | 12       | 15 | 3   | 10  |    | 7,60 €    |                 |
| CDPC7-12-20   | 7   | 20 | 12       | 15 | 3   | 13  |    | 12,33 €   |                 |
| CDPC7-1-12-10 | 7,1 | 10 | 12       | 15 | 3   | 6,9 |    | 6,96 €    |                 |
| CDPC7-1-12-16 | 7,1 | 16 | 12       | 15 | 3   | 10  |    | 7,60 €    |                 |
| CDPC7-1-12-20 | 7,1 | 20 | 12       | 15 | 3   | 13  |    | 12,33 €   |                 |
| CDPC7-5-12-10 | 7,5 | 10 | 12       | 15 | 3   | 6,5 |    | 6,96 €    |                 |
| CDPC7-5-12-16 | 7,5 | 16 | 12       | 15 | 3   | 9,7 |    | 7,60 €    |                 |
| CDPC7-5-12-20 | 7,5 | 20 | 12       | 15 | 3   | 12  |    | 12,33 €   |                 |
| CDPC8-12-10   | 8   | 10 | 12       | 15 | 3   | 6   |    | 6,96 €    |                 |
| CDPC8-12-16   | 8   | 16 | 12       | 15 | 3   | 9   |    | 7,60 €    |                 |
| CDPC8-12-20   | 8   | 20 | 12       | 15 | 3   | 11  |    | 12,33 €   |                 |
| CDPC8-1-15-12 | 8,1 | 12 | 15       | 18 | 3   | 13  |    | 7,88 €    |                 |
| CDPC8-1-15-20 | 8,1 | 20 | 15       | 18 | 3   | 25  |    | 8,53 €    |                 |
| CDPC8-1-15-25 | 8,1 | 25 | 15       | 18 | 3   | 26  |    | 13,38 €   |                 |
| CDPC8-5-15-12 | 8,5 | 12 | 15       | 18 | 3   | 13  |    | 7,88 €    |                 |

\* Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



**EN STOCK\***  
Sinon contactez-nous

**REMISES**

|           |    |     |      |             |
|-----------|----|-----|------|-------------|
| Qté       | 1+ | 5+  | 10+  | 20+         |
| Rem. Prix |    | -5% | -10% | Sur demande |

| Références     | Ød1  | l1 | Ød2 (n6) | Ød3 | l2 | Masse (g) | Prix Uni. 1 à 4 | Références     | Ød1  | l1 | Ød2 (n6) | Ød3 | l2 | Masse (g) | Prix Uni. 1 à 4 |
|----------------|------|----|----------|-----|----|-----------|-----------------|----------------|------|----|----------|-----|----|-----------|-----------------|
| CDPC8.5-15-20  | 8,5  | 20 | 15       | 18  | 3  | 20        | 8,53 €          | CDPC13-22-36   | 13   | 36 | 22       | 26  | 4  | 73        | 20,00 €         |
| CDPC8.5-15-25  | 8,5  | 25 | 15       | 18  | 3  | 25        | 13,38 €         | CDPC14-22-16   | 14   | 16 | 22       | 26  | 4  | 32        | 9,70 €          |
| CDPC9-15-12    | 9    | 12 | 15       | 18  | 3  | 12        | 7,88 €          | CDPC14-22-28   | 14   | 28 | 22       | 26  | 4  | 53        | 13,78 €         |
| CDPC9-15-20    | 9    | 20 | 15       | 18  | 3  | 19        | 8,53 €          | CDPC14-22-36   | 14   | 36 | 22       | 26  | 4  | 67        | 20,00 €         |
| CDPC9-15-25    | 9    | 25 | 15       | 18  | 3  | 23        | 13,28 €         | CDPC15-22-16   | 15   | 16 | 22       | 26  | 4  | 29        | 9,70 €          |
| CDPC9.1-15-12  | 9,1  | 12 | 15       | 18  | 3  | 12        | 7,88 €          | CDPC15-22-28   | 15   | 28 | 22       | 26  | 4  | 48        | 13,78 €         |
| CDPC9.1-15-20  | 9,1  | 20 | 15       | 18  | 3  | 19        | 8,53 €          | CDPC15-22-36   | 15   | 36 | 22       | 26  | 4  | 61        | 20,00 €         |
| CDPC9.1-15-25  | 9,1  | 25 | 15       | 18  | 3  | 23        | 13,38 €         | CDPC16-26-16   | 16   | 16 | 26       | 30  | 4  | 45        | 12,33 €         |
| CDPC9.5-15-12  | 9,5  | 12 | 15       | 18  | 3  | 11        | 7,88 €          | CDPC16-26-28   | 16   | 28 | 26       | 30  | 4  | 76        | 16,14 €         |
| CDPC9.5-15-20  | 9,5  | 20 | 15       | 18  | 3  | 18        | 8,53 €          | CDPC16-26-36   | 16   | 36 | 26       | 30  | 4  | 97        | 22,09 €         |
| CDPC9.5-15-25  | 9,5  | 25 | 15       | 18  | 3  | 22        | 13,38 €         | CDPC16.1-26-16 | 16,1 | 16 | 26       | 30  | 4  | 45        | 17,62 €         |
| CDPC10-15-12   | 10   | 12 | 15       | 18  | 3  | 11        | 7,82 €          | CDPC16.1-26-28 | 16,1 | 28 | 26       | 30  | 4  | 76        | 21,84 €         |
| CDPC10-15-20   | 10   | 20 | 15       | 18  | 3  | 17        | 8,47 €          | CDPC16.1-26-36 | 16,1 | 36 | 26       | 30  | 4  | 96        | 28,59 €         |
| CDPC10-15-25   | 10   | 25 | 15       | 18  | 3  | 20        | 13,28 €         | CDPC16.5-26-16 | 16,5 | 16 | 26       | 30  | 4  | 44        | 12,33 €         |
| CDPC10.1-18-12 | 10,1 | 12 | 18       | 22  | 4  | 20        | 8,47 €          | CDPC16.5-26-28 | 16,5 | 28 | 26       | 30  | 4  | 73        | 16,14 €         |
| CDPC10.1-18-20 | 10,1 | 20 | 18       | 22  | 4  | 30        | 9,23 €          | CDPC16.5-26-36 | 16,5 | 36 | 26       | 30  | 4  | 93        | 21,91 €         |
| CDPC10.1-18-25 | 10,1 | 25 | 18       | 22  | 4  | 37        | 14,18 €         | CDPC17-26-16   | 17   | 16 | 26       | 30  | 4  | 42        | 12,33 €         |
| CDPC10.5-18-12 | 10,5 | 12 | 18       | 22  | 4  | 19        | 8,47 €          | CDPC17-26-28   | 17   | 28 | 26       | 30  | 4  | 70        | 16,14 €         |
| CDPC10.5-18-20 | 10,5 | 20 | 18       | 22  | 4  | 29        | 9,23 €          | CDPC17-26-36   | 17   | 36 | 26       | 30  | 4  | 90        | 21,91 €         |
| CDPC10.5-18-25 | 10,5 | 25 | 18       | 22  | 4  | 36        | 14,18 €         | CDPC18-26-16   | 18   | 16 | 26       | 30  | 4  | 39        | 12,33 €         |
| CDPC11-18-12   | 11   | 12 | 18       | 22  | 4  | 18        | 8,47 €          | CDPC18-26-28   | 18   | 28 | 26       | 30  | 4  | 64        | 16,14 €         |
| CDPC11-18-20   | 11   | 20 | 18       | 22  | 4  | 28        | 9,23 €          | CDPC18-26-36   | 18   | 36 | 26       | 30  | 4  | 82        | 21,91 €         |
| CDPC11-18-25   | 11   | 25 | 18       | 22  | 4  | 34        | 14,18 €         | CDPC19-30-20   | 19   | 20 | 30       | 34  | 5  | 71        | 16,14 €         |
| CDPC11.1-18-12 | 11,1 | 12 | 18       | 22  | 4  | 18        | 8,47 €          | CDPC19-30-36   | 19   | 36 | 30       | 34  | 5  | 125       | 21,45 €         |
| CDPC11.1-18-20 | 11,1 | 20 | 18       | 22  | 4  | 28        | 9,23 €          | CDPC19-30-45   | 19   | 45 | 30       | 34  | 5  | 154       | 32,16 €         |
| CDPC11.1-18-25 | 11,1 | 25 | 18       | 22  | 4  | 34        | 14,18 €         | CDPC20-30-20   | 20   | 20 | 30       | 34  | 5  | 67        | 16,14 €         |
| CDPC11.5-18-12 | 11,5 | 12 | 18       | 22  | 4  | 17        | 8,47 €          | CDPC20-30-36   | 20   | 36 | 30       | 34  | 5  | 117       | 21,45 €         |
| CDPC11.5-18-20 | 11,5 | 20 | 18       | 22  | 4  | 26        | 9,23 €          | CDPC20-30-45   | 20   | 45 | 30       | 34  | 5  | 143       | 32,16 €         |
| CDPC11.5-18-25 | 11,5 | 25 | 18       | 22  | 4  | 33        | 14,18 €         | CDPC20.1-30-20 | 20,1 | 20 | 30       | 34  | 5  | 66        | 21,45 €         |
| CDPC12-18-12   | 12   | 12 | 18       | 22  | 4  | 16        | 8,47 €          | CDPC20.1-30-36 | 20,1 | 36 | 30       | 34  | 5  | 115       | 28,09 €         |
| CDPC12-18-20   | 12   | 20 | 18       | 22  | 4  | 25        | 9,23 €          | CDPC20.1-30-45 | 20,1 | 45 | 30       | 34  | 5  | 142       | 41,10 €         |
| CDPC12-18-25   | 12   | 25 | 18       | 22  | 4  | 31        | 14,18 €         | CDPC22-30-20   | 22   | 20 | 30       | 34  | 5  | 56        | 16,14 €         |
| CDPC12.1-22-16 | 12,1 | 16 | 22       | 26  | 4  | 37        | 9,70 €          | CDPC22-30-36   | 22   | 36 | 30       | 34  | 5  | 97        | 21,45 €         |
| CDPC12.1-22-28 | 12,1 | 28 | 22       | 26  | 4  | 62        | 13,78 €         | CDPC22-30-45   | 22   | 45 | 30       | 34  | 5  | 120       | 32,16 €         |
| CDPC12.1-22-36 | 12,1 | 36 | 22       | 26  | 4  | 78        | 20,00 €         | CDPC25-35-20   | 25   | 20 | 35       | 39  | 5  | 80        | 20,73 €         |
| CDPC12.5-22-16 | 12,5 | 16 | 22       | 26  | 4  | 36        | 9,70 €          | CDPC25-35-36   | 25   | 36 | 35       | 39  | 5  | 138       | 25,48 €         |
| CDPC12.5-22-28 | 12,5 | 28 | 22       | 26  | 4  | 60        | 13,78 €         | CDPC25-35-45   | 25   | 45 | 35       | 39  | 5  | 171       | 37,98 €         |
| CDPC12.5-22-36 | 12,5 | 36 | 22       | 26  | 4  | 76        | 20,00 €         | CDPC30-42-25   | 30   | 25 | 42       | 46  | 5  | 139       | 30,94 €         |
| CDPC13-22-16   | 13   | 16 | 22       | 26  | 4  | 34        | 9,70 €          | CDPC30-42-45   | 30   | 45 | 42       | 46  | 5  | 245       | 36,64 €         |
| CDPC13-22-28   | 13   | 28 | 22       | 26  | 4  | 58        | 13,78 €         | CDPC30-42-56   | 30   | 56 | 42       | 46  | 5  | 304       | 55,88 €         |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm