



- Galet de came sur axe
- Avec joints en caoutchouc synthétique placés dans la bague extérieure
- Montage facile avec clef 6 pans
- Pour logements de diamètre 3 à 20mm tolérance H7
- Matière :
Inox



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-20%	Sur demande

Références	Ø Couple de serrage		Charge dynamique		Charge statique		maxi. admissible (N)	Vitesse maxi (t/min)	g1 (mm)	g2 (mm)	r		Masse (g)
	mini. f (mm)	maxi. (Nm)	de base C (N)	de base C (N)	maxi. (N)	maxi (t/min)					mini (mm)		
CF3UUR/SS	6.8	0.34	1200	813	384	50000	-	-	0.2	4.3			
CF4UUR/SS	8.3	0.78	1650	1270	834	34000	-	-	0.3	7.4			
CF5UUR/SS	9.3	1.60	1930	1730	1260	38000	-	-	0.3	10.3			
CF6UUR/SS	11.0	2.70	2930	2920	1950	22000	-	-	-	18.5			
CF8UUR/SS	13.0	6.50	3400	3790	3790	17000	-	-	-	28.5			
CF10UUR/SS	16.0	13.80	4340	5510	5510	14000	-	-	-	45.0			
CF12UUR/SS	21.0	21.90	6330	7830	7830	11000	4	3	-	95.0			
CF16UUR/SS	26.0	58.50	9620	14700	14700	8500	4	3	-	170.0			
CF18UUR/SS	29.0	86.20	14800	25200	25200	7000	6	3	1.0	250.0			
CF20UUR/SS	34.0	119.0	20700	34600	34600	6500	6	4	1.0	460.0			

Références	Ød1	ØD	C	ØG	G1	B	B1	B2	B3	C1	H	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CF3UUR/SS	3	10	7	M3x0,5	5.0	8.0	17.0	9.0	-	0.5	2	✓	70,94 €
CF4UUR/SS	4	12	8	M4x0,7	6.0	9.0	20.0	11.0	-	0.5	2.5	✓	62,20 €
CF5UUR/SS	5	13	9	M5x0,8	7.5	10.0	23.0	13.0	-	0.5	3	✓	58,25 €
CF6UUR/SS	6	16	11	M6x1	8.0	12.2	28.2	16.0	-	0.6	3	✓	54,50 €
CF8UUR/SS	8	19	11	M8x1,25	10.0	12.2	32.2	20.0	-	0.6	4	✓	56,00 €
CF10UUR/SS	10	22	12	M10x1,25	12.0	13.2	36.2	23.0	-	0.6	4	✓	56,00 €
CF12UUR/SS	12	30	14	M12x1,5	13.0	15.2	40.2	25.0	6	0.6	6	✓	70,15 €
CF16UUR/SS	16	35	18	M16x1,5	17.0	19.6	52.1	32.5	8	0.8	6	✓	83,55 €
CF18UUR/SS	18	40	20	M18x1,5	19.0	21.6	58.1	36.5	8	0.8	8	✓	102,05 €
CF20UUR/SS	20	52	24	M20x1,5	21.0	25.6	66.1	40.5	9	0.8	8	✓	137,96 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



MDB_MTB
Engrenage conique
plastique moulé
(nylon), 3:1



PDD
Poussoir de détection
à pas fin, Avec
adaptation pour
capteur



RBGpl
Roulette pivotante à
double blocage, Acier
- Caoutchouc gris



WBGV
Anneau de levage, A
maillon à visser



RBGpl
Roulette fixe à
platine, Acier -
Caoutchouc gris



PC550SS
Pignon à chaîne inox,
12,7mm (DIN 08B-1)



APB_BOU
Bouchon de sûreté,
Bouchon de sûreté



RDS
Rondelle de sécurité
Hygienic Usit®, Inox



PRF_PIV
Pivot de porte pour
profilé aluminium,
Pivot de porte



DB
Engrenage conique
acier, 2:1



GP
Grenouillère ressort
à bielles, Avec porte-
cadenas



DFG
Ventouse plate,
silicone

Produits complémentaires



CF
Galet de came,
Standard - acier