



- Galet de came sur axe
- Avec joints en caoutchouc synthétique placés dans la bague extérieure
- Montage facile avec clef 6 pans
- Pour logements de diamètre 3 à 20mm tolérance H7
- Matière :
Inox



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-20%	Sur demande

Références	Ø Couple de d'épaulement serrage		Charge dynamique de base		Charge statique de base	maxi.	Vitesse		r		Masse (g)
	mini. f (mm)	maxi. (Nm)	C (N)	C (N)	C (N)	(N)	maxi (t/min)	g1 (mm)	g2 (mm)	mini (mm)	
CF3UUR/SS	6.8	0.34	1200	813	384	50000	-	-	0.2	4.3	
CF4UUR/SS	8.3	0.78	1650	1270	834	34000	-	-	0.3	7.4	
CF5UUR/SS	9.3	1.60	1930	1730	1260	38000	-	-	0.3	10.3	
CF6UUR/SS	11.0	2.70	2930	2920	1950	22000	-	-	-	18.5	
CF8UUR/SS	13.0	6.50	3400	3790	3790	17000	-	-	-	28.5	
CF10UUR/SS	16.0	13.80	4340	5510	5510	14000	-	-	-	45.0	
CF12UUR/SS	21.0	21.90	6330	7830	7830	11000	4	3	-	95.0	
CF16UUR/SS	26.0	58.50	9620	14700	14700	8500	4	3	-	170.0	
CF18UUR/SS	29.0	86.20	14800	25200	25200	7000	6	3	1.0	250.0	
CF20UUR/SS	34.0	119.0	20700	34600	34600	6500	6	4	1.0	460.0	

Références	Ød1	ØD	C	ØG	G1	B	B1	B2	B3	C1	H	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CF3UUR/SS	3	10	7	M3x0,5	5.0	8.0	17.0	9.0	-	0.5	2	✓	70,94 €
CF4UUR/SS	4	12	8	M4x0,7	6.0	9.0	20.0	11.0	-	0.5	2.5	✓	62,20 €
CF5UUR/SS	5	13	9	M5x0,8	7.5	10.0	23.0	13.0	-	0.5	3	✓	58,25 €
CF6UUR/SS	6	16	11	M6x1	8.0	12.2	28.2	16.0	-	0.6	3	✓	54,50 €
CF8UUR/SS	8	19	11	M8x1,25	10.0	12.2	32.2	20.0	-	0.6	4	✓	56,00 €
CF10UUR/SS	10	22	12	M10x1,25	12.0	13.2	36.2	23.0	-	0.6	4	✓	56,00 €
CF12UUR/SS	12	30	14	M12x1,5	13.0	15.2	40.2	25.0	6	0.6	6	✓	70,15 €
CF16UUR/SS	16	35	18	M16x1,5	17.0	19.6	52.1	32.5	8	0.8	6	✓	83,55 €
CF18UUR/SS	18	40	20	M18x1,5	19.0	21.6	58.1	36.5	8	0.8	8	✓	102,05 €
CF20UUR/SS	20	52	24	M20x1,5	21.0	25.6	66.1	40.5	9	0.8	8	✓	137,96 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



ERC
Embout rapide inox
pour câble, Chape



FBL4004_K7
Brosse au mètre,
Polyamide - moyenne
taille



LFM2
Tige trapézoïdale
acier, 2 filets acier mi-
dur



METC
Coussinet bronze
fritté à collerette,
Bronze auto-lubrifiant



BSB
Bloc palier pour vis à
billes, Bloc palier



CAP882
Chaîne à palette à
flexion, Large série
882



CHAFR-MINI
Charnière à friction
miniature, A friction



PTA80
Pied articulé à
embase tôle Ø80, Ø
80



BLHB60
Renvoi d'angle,
jusqu'à 70 Nm



GMK17_BR
Bride pour profil de
guidage, Conique
double



SVR5
Vérin à vis - Avec
écrou de
déplacement, Avec



S_ZZ
Roulement à billes à
contact radial, Inox

Produits complémentaires



CF
Galet de came,
Standard - acier