

## CHA

## En tôle inox à nœud roulé

- Charnière pour porte encastrée




- Matières :

Inox 304

Finition : brut

### Avantages

- Charnière économique



### REMISES

| Qté       | 1+   | 6+   | 20+         | 50+ |
|-----------|------|------|-------------|-----|
| Rem. Prix | -10% | -20% | Sur demande |     |

| Références    | A  | B  | C | ØD | S | Type    | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|---------------|----|----|---|----|---|---------|-----------|--------|-----------------|
| CHA60-35-F/SS | 60 | 35 | 1 | 2  | 4 | Fraisée | 20        | ✓      | 6,40 €          |



\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



- Charnière pour porte encastrée
- Broche rivetée avec nœud plat
- Matière :  
**CHAC-NP** : Charnière acier  
**CHAC-NP/SS** : Inox 304
- Finition brute

### Avantages

- Charnière économique



### REMISES

| Qté       | 1+   | 6+   | 20+         | 50+ |
|-----------|------|------|-------------|-----|
| Rem. Prix | -10% | -20% | Sur demande |     |

| Références     | A  | B  | C | ØD | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|----------------|----|----|---|----|-----------|--------|-----------------|
| <b>Acier</b>   |    |    |   |    |           |        |                 |
| CHAC4040-NP    | 40 | 40 | 2 | 4  | 34        | ✓      | 10,32 €         |
| CHAC5050-NP    | 50 | 50 | 2 | 6  | 61        | ✓      | 12,81 €         |
| CHAC6060-NP    | 60 | 60 | 2 | 6  | 82        | ✓      | 15,58 €         |
| <b>Inox</b>    |    |    |   |    |           |        |                 |
| CHAC4040-NP/SS | 40 | 40 | 2 | 4  | 34        | ✓      | 17,61 €         |
| CHAC5050-NP/SS | 50 | 50 | 2 | 6  | 61        | ✓      | 20,06 €         |
| CHAC6060-NP/SS | 60 | 60 | 2 | 6  | 82        | ✓      | 25,18 €         |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



## CHAC

## **Inox** à nœud roulé

- Charnière pour porte encastrée
- Broche rivetée avec nœud renvoyé
- Matière :  
Inox 304
- Finition brute

### Avantages

- Charnière économique



### REMISES

| Qté  | 1+   | 6+   | 20+  | 50+         |
|------|------|------|------|-------------|
| Rem. | Prix | -10% | -20% | Sur demande |


| Références  | A  | B  | C | ØD | F | G  | ØS  | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|-------------|----|----|---|----|---|----|-----|-----------|--------|-----------------|
| CHAC4040/SS | 40 | 40 | 2 | 4  | 8 | 24 | 3,5 | 34        | ✓      | 8,63 €          |
| CHAC5050/SS | 50 | 50 | 2 | 6  | 8 | 34 | 4,0 | 61        | ✓      | 10,70 €         |
| CHAC6060/SS | 60 | 60 | 2 | 6  | 8 | 40 | 4,0 | 82        | ✓      | 11,90 €         |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



- Charnière pour ouverture de trappe
- Sa butée intégrée permet d'éviter d'ajouter une butée extérieure ou un compas
- Matières :  
Inox 316 brut

### Avantages

- Idéal pour une utilisation à l'horizontale. En arrivant en butée, l'ouvrant est maintenu ouvert sous son propre poids



### Exemple d'application



### REMISES

| Qté       | 1+   | 6+   | 20+         | 50+ |
|-----------|------|------|-------------|-----|
| Rem. Prix | -10% | -20% | Sur demande |     |

| Références   | A  | B  | C   | D | E   | F  | G  | S   | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|--------------|----|----|-----|---|-----|----|----|-----|-----------|--------|-----------------|
| CHAB50-50/SS | 50 | 50 | 2,5 | 6 | 5,5 | 34 | 34 | 5,5 | 70        | ✓      | 20,99 €         |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm