

# Charnière piano **acier ou aluminium** **Alu** **Aci**

## CHAL

- Charnière longue avec diamètre de nœud fin
- Nœud roulé
- Charnière non percée
- Matières :
  - Acier brut
  - Aluminium

**Economique**





### Applications

- Menuiserie, menuiserie industrielle, poste de travail...

### Avantages

- Faible encombrement
- Possibilité de la couper à longueur par vos soins



Exemple d'application

### REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix		-5%	Sur demande

Références	A	L	P	E	ØN	Masse au mètre (kg/m)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
<b>Acier</b>								
CHAL3-40-1000	40	1000	20	1,2	3	0,530	✓	12,33 €
CHAL3-50-1000	50	1000	20	1,2	3	0,610	✓	12,98 €
<b>Aluminium</b>								
CHAL3-35-1000/A	35	1000	20	1,0	3	0,175	✓	14,37 €
CHAL3-40-1000/A	40	1000	20	1,0	3	0,208	✓	14,56 €
CHAL4-50-1000/A	50	1000	30	1,5	4	0,300	✓	18,95 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Charnière longue avec diamètre de nœud fin
- Nœud roulé
- Charnière non percée
- Matière :  
inox 304

Economique





### Applications

- Menuiserie, menuiserie industrielle, poste de travail...

### Avantages

- Faible encombrement
- Possibilité de la couper à longueur par vos soins



Exemple d'application

### REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	A	L	P	E	ØN	Masse au mètre (kg/m)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CHAL2-20-1000/SS	20	1000	15	0,6	2,5	0,140	✓	17,09 €
CHAL2-25-1000/SS	25	1000	15	0,6	2,5	0,165	-	17,11 €
CHAL2-30-1000/SS	30	1000	15	0,6	2,5	0,190	-	18,10 €
CHAL3-25-1000/SS	25	1000	20	1,0	3,0	0,325	✓	18,26 €
CHAL3-40-1000/SS	40	1000	20	1,2	3,0	0,520	✓	24,88 €
CHAL3-50-1000/SS	50	1000	20	1,2	3,0	0,620	✓	26,87 €
CHAL6-60-1000/SS	60	1000	30	2,0	6,0	1,470	✓	66,33 €
CHAL6-80-1000/SS	80	1000	30	2,0	6,0	1,700	-	75,93 €

Dimensions en mm

## Nos autres produits



PW\_PWG15  
Roue de précision,  
Bronze



PRES4HR  
Presse manuelle  
d'établi, Pression  
jusqu'à 600kg



MEB  
Engrenage conique  
plastique moulé  
(nylon), 1:1



VQT  
Verrou quart de tour  
pour bridage, Bouton  
plastique ou Inox



WINGbrEcrrou  
Ecrrou à oreilles pour  
serrage manuel  
DIN315, Laiton DIN  
315



GCL  
Glissière linéaire à  
billes série Eco,  
économique



GGP  
Vis à oreilles,  
Technopolymère  
insert acier



RPP  
Plaque de jonction  
type RPP, RPP8



LF  
Ecrrou de réglage et  
de serrage, Ecrrou de  
réglage



HLC28  
Renvoi d'angle à  
denture spiro-  
conique, jusqu'à



KB\_OP  
Douille à billes  
massive ouverte, De  
précision - acier



PRFRTR  
Raccord transversal  
pour profilé alu.,  
Raccord transversal

### Produits complémentaires



CHAL3  
Charnière piano, Acier