

Charnière piano **acier ou aluminium** **Alu** **Aci**

CHAL

- Charnière longue avec diamètre de nœud fin
- Nœud roulé
- Charnière non percée
- Matières :
 - Acier brut
 - Aluminium

Economique





Applications

- Menuiserie, menuiserie industrielle, poste de travail...

Avantages

- Faible encombrement
- Possibilité de la couper à longueur par vos soins



Exemple d'application

REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix		-5%	Sur demande

Références	A	L	P	E	ØN	Masse au mètre (kg/m)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Acier								
CHAL3-40-1000	40	1000	20	1,2	3	0,530	✓	12,33 €
CHAL3-50-1000	50	1000	20	1,2	3	0,610	✓	12,98 €
Aluminium								
CHAL3-35-1000/A	35	1000	20	1,0	3	0,175	✓	14,37 €
CHAL3-40-1000/A	40	1000	20	1,0	3	0,208	✓	14,56 €
CHAL4-50-1000/A	50	1000	30	1,5	4	0,300	✓	18,95 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Charnière longue avec diamètre de nœud fin
- Nœud roulé
- Charnière non percée
- Matière :
inox 304

Economique





Applications

- Menuiserie, menuiserie industrielle, poste de travail...

Avantages

- Faible encombrement
- Possibilité de la couper à longueur par vos soins



Exemple d'application

REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	A	L	P	E	ØN	Masse au mètre (kg/m)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CHAL2-20-1000/SS	20	1000	15	0,6	2,5	0,140	✓	17,09 €
CHAL2-25-1000/SS	25	1000	15	0,6	2,5	0,165	-	17,11 €
CHAL2-30-1000/SS	30	1000	15	0,6	2,5	0,190	-	18,10 €
CHAL3-25-1000/SS	25	1000	20	1,0	3,0	0,325	✓	18,26 €
CHAL3-40-1000/SS	40	1000	20	1,2	3,0	0,520	✓	24,88 €
CHAL3-50-1000/SS	50	1000	20	1,2	3,0	0,620	✓	26,87 €
CHAL6-60-1000/SS	60	1000	30	2,0	6,0	1,470	✓	66,33 €
CHAL6-80-1000/SS	80	1000	30	2,0	6,0	1,700	-	75,93 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



CLG1

Engrenage droit
plastique moulé,
Plastique moulé
(nylon)



DB

Engrenage conique
acier, 2:1



AC156-157

Crochet pour
grenouillère rigide,
25,5mm



INS_SS

Insert auto-taraudeur
inox, Inox 316



ZDB

Engrenage conique
plastique usiné
(delrin), 2:1



DOMI120

Chariot de réglage
Domino 120, Chariot
DOMILINE 120 avec
compteur e...




HLA28

Renvoi d'angle à
denture spiro-
conique, jusqu'à
182Nm



SH0

Engrenage hélicoïdal
axes parallèles,
Plastique usiné
(delrin)



T2

Courroie fermée type
T, T2,5 Polyuréthane
armature acier



PRF-CHAR-POU

Chariot porte-outils
pour profilé
aluminium, Chariot



UGH20

Unité de guidage en
H, Pour vérins Ø20



H2

Engrenage hélicoïdal
axes croisés, Acier
20NCD2

Produits complémentaires



CHAL3

Charnière piano, Acier