

Charnière piano **acier ou aluminium** Alu | Aci

CHAL

- Charnière longue avec diamètre de nœud fin
- Nœud roulé
- Charnière non percée
- Matières :
 - Acier brut
 - Aluminium

Economique





Applications

- Menuiserie, menuiserie industrielle, poste de travail...

Avantages

- Faible encombrement
- Possibilité de la couper à longueur par vos soins



Exemple d'application

REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix		-5%	Sur demande

Références	A	L	P	E	ØN	Masse au mètre (kg/m)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Acier								
CHAL3-40-1000	40	1000	20	1,2	3	0,530	✓	12,33 €
CHAL3-50-1000	50	1000	20	1,2	3	0,610	✓	12,98 €
Aluminium								
CHAL3-35-1000/A	35	1000	20	1,0	3	0,175	✓	14,37 €
CHAL3-40-1000/A	40	1000	20	1,0	3	0,208	✓	14,56 €
CHAL4-50-1000/A	50	1000	30	1,5	4	0,300	✓	18,95 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Charnière longue avec diamètre de nœud fin
- Nœud roulé
- Charnière non percée
- Matière :
inox 304

Economique





Applications

- Menuiserie, menuiserie industrielle, poste de travail...

Avantages

- Faible encombrement
- Possibilité de la couper à longueur par vos soins



Exemple d'application

REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	A	L	P	E	ØN	Masse au mètre (kg/m)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CHAL2-20-1000/SS	20	1000	15	0,6	2,5	0,140	✓	17,09 €
CHAL2-25-1000/SS	25	1000	15	0,6	2,5	0,165	-	17,11 €
CHAL2-30-1000/SS	30	1000	15	0,6	2,5	0,190	-	18,10 €
CHAL3-25-1000/SS	25	1000	20	1,0	3,0	0,325	✓	18,26 €
CHAL3-40-1000/SS	40	1000	20	1,2	3,0	0,520	✓	24,88 €
CHAL3-50-1000/SS	50	1000	20	1,2	3,0	0,620	✓	26,87 €
CHAL6-60-1000/SS	60	1000	30	2,0	6,0	1,470	✓	66,33 €
CHAL6-80-1000/SS	80	1000	30	2,0	6,0	1,700	-	75,93 €

Dimensions en mm

Nos autres produits




HG5

Engrenage droit acier,
Acier 20NCD2



GBMf

Ecrou épaulé pour vis
à billes, Ecrou épaulé
à filets multiples



PRF45_GOU

Goulotte, Accessoires



SDG_SS

Support de guide
universel, Inox



MBF

Manchon fileté de
blocage, Manchon
fileté de blocage



CHALss

Charnière piano, Inox



SVT15

Vérin à vis - Avec vis
en translation, Vis en
translation



HTD14M_85

Poulie dentée de
transmission type
HTD, HTD14 Acier




T10courroie

Courroie fermée type
T, T10 Polyuréthane
armature acier



G-ECO

Engrenage droit acier
série éco., Acier C45



T0

Ressort de torsion,
Inox



G-ECO

Engrenage droit acier
série éco., Acier C45

Produits complémentaires



CHAL3

Charnière piano, Acier