

Charnière longue acier ou aluminium **Alu** **Aci**

CHAL

Type charnière piano

Economique

- Charnière longue avec diamètre de nœud fin
- Nœud roulé
- Charnière non percée
- Matières :
 - Acier brut
 - Aluminium





Applications

- Menuiserie, menuiserie industrielle, poste de travail...

Avantages

- Faible encombrement
- Possibilité de la couper à longueur par vos soins



Exemple d'application

REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	A	L	P	E	ØN	Masse au mètre (kg/m)	Prix Uni. 1 à 5
Acier							
CHAL3-40-1000	40	1000	20	1,2	3	0,530	11,99 €
CHAL3-50-1000	50	1000	20	1,2	3	0,610	12,61 €
Aluminium							
CHAL3-35-1000/A	35	1000	30	1,0	3	0,175	13,97 €
CHAL3-40-1000/A	40	1000	30	1,0	3	0,208	14,15 €
CHAL4-50-1000/A	50	1000	30	1,5	4	0,300	18,42 €

Dimensions en mm

HPC

WEB
04/2019

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel

Nos autres produits



Baguette de blocage,
Acier



Poignée cylindrique
libre, Fixe



Baguette de blocage
pour tige
trapézoïdale,
Aluminium




Réducteur coaxial, de
20 à 50 Nm



Système de guidage
sur rail en V, Rail avec
chariot



Pied tôle à rotule, Ø
80



Engrenage conique -
Acier 60C40, 1:1



Roue de précision,
Bronze



Maillon raccord pour
chaîne simple, Inox



Paiement à gonds
inox, A visser



Glissière linéaire à
billes inox, Rail - de
514 N à 16700 N



Charnière à ressort, à
visser

Produits complémentaires



Charnière piano,
Aluminium



Charnière piano, Acier