

Charnière piano **acier ou aluminium** **Alu** **Aci**

CHAL

- Charnière longue avec diamètre de nœud fin
- Nœud roulé
- Charnière non percée
- Matières :
 - Acier brut
 - Aluminium

Economique





Applications

- Menuiserie, menuiserie industrielle, poste de travail...

Avantages

- Faible encombrement
- Possibilité de la couper à longueur par vos soins



Exemple d'application

REMISES

| | | | |
|-----------|----|-----|-------------|
| Qté | 1+ | 6+ | 20+ |
| Rem. Prix | | -5% | Sur demande |

| Références | A | L | P | E | ØN | Masse au mètre (kg/m) | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|------------------|----|------|----|-----|----|-----------------------|--------|-----------------|
| Acier | | | | | | | | |
| CHAL3-40-1000 | 40 | 1000 | 20 | 1,2 | 3 | 0,530 | ✓ | 12,33 € |
| CHAL3-50-1000 | 50 | 1000 | 20 | 1,2 | 3 | 0,610 | ✓ | 12,98 € |
| Aluminium | | | | | | | | |
| CHAL3-35-1000/A | 35 | 1000 | 20 | 1,0 | 3 | 0,175 | ✓ | 14,37 € |
| CHAL3-40-1000/A | 40 | 1000 | 20 | 1,0 | 3 | 0,208 | ✓ | 14,56 € |
| CHAL4-50-1000/A | 50 | 1000 | 30 | 1,5 | 4 | 0,300 | ✓ | 18,95 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Charnière longue avec diamètre de nœud fin
- Nœud roulé
- Charnière non percée
- Matière :
inox 304

Economique





Applications

- Menuiserie, menuiserie industrielle, poste de travail...

Avantages

- Faible encombrement
- Possibilité de la couper à longueur par vos soins



Exemple d'application

REMISES

| Qté | 1+ | 6+ | 20+ |
|------|------|-----|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Références | A | L | P | E | ØN | Masse au mètre (kg/m) | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|------------------|----|------|----|-----|-----|-----------------------|--------|-----------------|
| CHAL2-20-1000/SS | 20 | 1000 | 15 | 0,6 | 2,5 | 0,140 | ✓ | 17,09 € |
| CHAL2-25-1000/SS | 25 | 1000 | 15 | 0,6 | 2,5 | 0,165 | - | 17,11 € |
| CHAL2-30-1000/SS | 30 | 1000 | 15 | 0,6 | 2,5 | 0,190 | - | 18,10 € |
| CHAL3-25-1000/SS | 25 | 1000 | 20 | 1,0 | 3,0 | 0,325 | ✓ | 18,26 € |
| CHAL3-40-1000/SS | 40 | 1000 | 20 | 1,2 | 3,0 | 0,520 | ✓ | 24,88 € |
| CHAL3-50-1000/SS | 50 | 1000 | 20 | 1,2 | 3,0 | 0,620 | ✓ | 26,87 € |
| CHAL6-60-1000/SS | 60 | 1000 | 30 | 2,0 | 6,0 | 1,470 | ✓ | 66,33 € |
| CHAL6-80-1000/SS | 80 | 1000 | 30 | 2,0 | 6,0 | 1,700 | - | 75,93 € |

Dimensions en mm

Nos autres produits



PML

Pied massif pour charge lourde, Ø 100, 120 ou 150



PTGT

Poulie tendeur, Pour courroie trapézoïdale



PTA50

Pied articulé à embase tôle Ø50, Ø 50



SCA

Serre-câble plat, Acier



SH1

Engrenage hélicoïdal axes parallèles, Plastique usiné (delrin)




GMK17_BR

Bride pour profil de guidage, Conique simple



HSSss

Vis épaulée ISO7379 inox, Inox ISO 7379



LFM

Tige trapézoïdale acier, 1 filet acier mi-dur



HCA

Vis aimantée tête hexagonale creuse, Acier



CABtool

Outils pour câble d'accastillage, Outils de coupe



SUA4_L

Maillon raccord pour chaîne simple, Acier



PRF_BV

Bloc de vissage pour profilé aluminium, Ajout et fixation de panneaux

Produits complémentaires



CHAL3

Charnière piano, Aluminium



CHALss

Charnière piano, Inox