

# Charnière invisible acier ou inox

Stock Inx

## CHINV Montage encastré ou en applique

### - Charnière invisible à biellettes

- Ouverture à 90°

- Matière :

Acier zingué avec axe et biellette  
en inox 430

Inox 316L brut

### Avantage



- Invisible lorsque la porte est fermée

### Montage


- Pour montage encastré ou en applique

- Pour montage à droite ou à gauche



- Pour montage axe vertical ou horizontal



### Montage porte encastrée



### Montage porte en applique



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	-5%	-10%	Sur demande	Sur demande

Référence	Matière	A	B	C	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CHINV-4429	Acier	44	29	32	64	✓	22,21 €
CHINV-4429/SS	Inox 316L	44	29	32	64	-	31,04 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



# Charnière invisible acier ou inox

## Montage encastré ou en applique CHINV

- Charnières invisibles à biellettes (taille Médium)

- Ouverture 125°

- Matières:

Acier zingué ou inox 316L brut

Biellettes en aluminium

Axes en acier zingué ou inox 304 Cu

### Avantage

- Invisibles lorsque la porte est fermée

### Montage

- Pour montage encastré ou en applique

- Pour montage à droite ou à gauche

- Pour axe vertical ou horizontal




Angles d'ouverture variables

suivant l'épaisseur de l'ouvrant :

- Epaisseur jusqu'à 10 mm : angle d'ouverture jusqu'à 125°

- Epaisseur 15 mm : angle d'ouverture jusqu'à 115°

- Epaisseur 20 mm : angle d'ouverture jusqu'à 108°



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Référence	Matière	A	B	C	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
CHINV-7755	Acier	77	55.2	54.0	250	18.38 €
CHINV-7755/SS	Inox	77	55.2	54.0	250	32.93 €

Dimensions en mm

## Nos autres produits



PSG25  
Engrenage droit de précision, Inox 316



RFVcap  
Capot de protection inox, Capot de protection ouvert



PRF-SRA  
Serrure pour profilé aluminium, Serrure



GAL 42  
Galet pour convoyeur, Sans roulement à billes



NRV  
Noix de renvoi orthogonale, Noix de renvoi orthogonale



PFL  
Accouplement P-FLEX®, Vis de pression



STC  
Amortisseur de chocs - Accessoires, Butée fin de course



BABTV  
Broche à billes verrouillable, Inox



PRES5HR  
Presse manuelle d'établi, Pression jusqu'à 500kg



CLG2  
Engrenage droit plastique moulé, Plastique moulé



LWH  
Glissière linéaire à billes acier, Rail - de 9320 N à 71300 N



HSS  
Vis épaulée ISO7379, Acier traité classe 12.9

## Produits complémentaires



CHINV  
Charnière invisible, Invisible - Ouverture jusqu'à 90°



CHINV  
Charnière invisible, Invisible - ouverture 90°