

Charnière invisible acier ou inox

Stock Inx

CHINV Montage encastré ou en applique

- Charnière invisible à biellettes

- Ouverture à 90°

- Matière :

Acier zingué avec axe et biellette

en inox 430

Inox 316L brut

Avantage



- Invisible lorsque la porte est fermée

Montage


- Pour montage encastré ou en applique

- Pour montage à droite ou à gauche



- Pour montage axe vertical ou horizontal



Montage porte encastrée



Montage porte en applique



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	-5%	-10%	Sur demande	Sur demande

Référence	Matière	A	B	C	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CHINV-4429	Acier	44	29	32	64	✓	22,21 €
CHINV-4429/SS	Inox 316L	44	29	32	64	-	31,04 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Charnière invisible acier ou inox

Montage encastré ou en applique CHINV

- Charnières invisibles à biellettes (taille Médium)

- Ouverture 125°

- Matières:

Acier zingué ou inox 316L brut

Biellettes en aluminium

Axes en acier zingué ou inox 304 Cu

Avantage

- Invisibles lorsque la porte est fermée

Montage

- Pour montage encastré ou en applique

- Pour montage à droite ou à gauche

- Pour axe vertical ou horizontal






Angles d'ouverture variables

suivant l'épaisseur de l'ouvrant :

- Epaisseur jusqu'à 10 mm : angle d'ouverture jusqu'à 125°

- Epaisseur 15 mm : angle d'ouverture jusqu'à 115°

- Epaisseur 20 mm : angle d'ouverture jusqu'à 108°



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Référence	Matière	A	B	C	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
CHINV-7755	Acier	77	55.2	54.0	250	18.38 €
CHINV-7755/SS	Inox	77	55.2	54.0	250	32.93 €

Dimensions en mm

Nos autres produits




FBL4004_K7

Brosse au mètre,
Polyamide - moyenne
taille



PRF-SCREEN-1

Support d'écran,
Support simple



IN1

Engrenage interne,
Plastique usiné
(delrin)



UGH32

Unité de guidage en
H, Pour vérins Ø32



PF40NM

Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
18 Nm



LPCM

Levier avec poignée
cylindrique, Duroplast
noir, levier en acier



SLB

Bouton d'indexage,
acier classe 5.8



TRM

Crémaillère section
circulaire, Acier -
module 1-6



MO

Couple roue et vis
sans fin, Acier trempé



HCV

Système de guidage
sur rail en V Simple
Select®, avec chariot



PAP

Poignée pour profilé
aluminium, Poignée
ergonomique



SUPTOOL

Outils de montage
pour moyeu de
serrage, Pour moyeu
de serrage 6 pans

Produits complémentaires



CHINV

Charnière invisible,
Invisible - Ouverture
jusqu'à 90°



CHINV

Charnière invisible,
Invisible - ouverture
90°