

Charnière invisible acier ou inox

Stock Inx

CHINV Montage encastré ou en applique

- Charnière invisible à biellettes

- Ouverture à 90°

- Matière :

Acier zingué avec axe et biellette

en inox 430

Inox 316L brut

Avantage


- Invisible lorsque la porte est fermée

Montage


- Pour montage encastré ou en applique

- Pour montage à droite ou à gauche



- Pour montage axe vertical ou horizontal



Montage porte encastrée



Montage porte en applique



REMISES

| Qté | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|------|-----|------|------|-------------|
| Rem. | -5% | -10% | -10% | Sur demande |

| Référence | Matière | A | B | C | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|---------------|-----------|----|----|----|-----------|--------|-----------------|
| CHINV-4429 | Acier | 44 | 29 | 32 | 64 | ✓ | 22,21 € |
| CHINV-4429/SS | Inox 316L | 44 | 29 | 32 | 64 | - | 31,04 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Charnière invisible acier ou inox

Montage encastré ou en applique CHINV

- Charnières invisibles à biellettes (taille Médium)

- Ouverture 125°

- Matières:

Acier zingué ou inox 316L brut

Biellettes en aluminium

Axes en acier zingué ou inox 304 Cu

Avantage

- Invisibles lorsque la porte est fermée

Montage

- Pour montage encastré ou en applique

- Pour montage à droite ou à gauche

- Pour axe vertical ou horizontal




Angles d'ouverture variables

suivant l'épaisseur de l'ouvrant :

- Epaisseur jusqu'à 10 mm : angle d'ouverture jusqu'à 125°

- Epaisseur 15 mm : angle d'ouverture jusqu'à 115°

- Epaisseur 20 mm : angle d'ouverture jusqu'à 108°



REMISES

| | | | | |
|-----------|-----|------|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
| Rem. Prix | -5% | -10% | Sur demande | |

| Référence | Matière | A | B | C | Masse (g) | Prix Uni. 1 à 5 |
|---------------|---------|----|------|------|-----------|-----------------|
| CHINV-7755 | Acier | 77 | 55.2 | 54.0 | 250 | 18.38 € |
| CHINV-7755/SS | Inox | 77 | 55.2 | 54.0 | 250 | 32.93 € |

Dimensions en mm


Nos autres produits



RBNpl
Roulette fixe à platine, Acier - Caoutchouc



RIMple
Roulette d'immobilisation, à platine



MHPGR
Manivelle à poignée tournante rabattable,



UCF
Palier applique fonte, Fonte



RIMtce
Roulette d'immobilisation, à trou central



VAB
Ecrin épaulé pour vis à billes, Pour vis à billes VAB




RAS
Embout à rotule à 90° DIN71802, Inox



CHAR16046
Charnière à ressort, à visser



UCFL_SS
Palier applique tout inox, Inox



IN2
Engrenage interne, Plastique usiné (delrin)



DPAR_DKON
Butée élastique, Acier



GD01
Cardan double, Sollicitation normale

Produits complémentaires



CHINV
Charnière invisible, Invisible - Ouverture jusqu'à 90°



CHINV
Charnière invisible, Invisible - ouverture 90°