

Charnière invisible acier ou inox

Stock Inx

CHINV Montage encastré ou en applique

- Charnière invisible à biellettes

- Ouverture à 90°

- Matière :

Acier zingué avec axe et biellette
en inox 430

Inox 316L brut

Avantage



- Invisible lorsque la porte est fermée

Montage


- Pour montage encastré ou en applique

- Pour montage à droite ou à gauche



- Pour montage axe vertical ou horizontal



Montage porte encastrée



Montage porte en applique



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	-5%	-10%	Sur demande	

Référence	Matière	A	B	C	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CHINV-4429	Acier	44	29	32	64	✓	22,21 €
CHINV-4429/SS	Inox 316L	44	29	32	64	-	31,04 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Charnière invisible acier ou inox

Montage encastré ou en applique CHINV

- Charnières invisibles à bielles (taille Médium)

- Ouverture 125°

- Matières:

Acier zingué ou inox 316L brut

Biellettes en aluminium

Axes en acier zingué ou inox 304 Cu

Avantage

- Invisibles lorsque la porte est fermée

Montage

- Pour montage encastré ou en applique

- Pour montage à droite ou à gauche

- Pour axe vertical ou horizontal






Angles d'ouverture variables

suivant l'épaisseur de l'ouvrant :

- Epaisseur jusqu'à 10 mm : angle d'ouverture jusqu'à 125°

- Epaisseur 15 mm : angle d'ouverture jusqu'à 115°

- Epaisseur 20 mm : angle d'ouverture jusqu'à 108°



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix		-5%	-10%	Sur demande

Référence	Matière	A	B	C	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
CHINV-7755	Acier	77	55.2	54.0	250	18.38 €
CHINV-7755/SS	Inox	77	55.2	54.0	250	32.93 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



MDR
Manille droite à piton à œil, Acier



GPLss
Goupillon, inox



RJUM05
Bloc palier fermé
Drylin R®, Fermé long



RPCpl
Roulette polyamide à platine, Acier - Polyamide



PENC
Poignée encastrable à clipser, A clipser



HSSss
Vis épaulée ISO7379
inox, Inox ISO 7379



MLY
Manille lyre à piton à œil, Acier



SSE
Rotule lisse inox, Inox / PTFE



BSM_LOK
Poussoir à ressort
Long-Lok à 6 pans creux, LONG-LOK -



G4
Engrenage droit acier,
Acier 20NCD2



SSHBR
Engrenage conique
inox, 1,5:1 2:1 3:1



M1
Couple roue et vis
sans fin, Acier non trempé

Produits complémentaires



CHINV
Charnière invisible,
Invisible - Ouverture
jusqu'à 90°



CHINV
Charnière invisible,
Invisible - ouverture
90°