



- Se monte dans les alésages des réducteurs CHM et CHMR
- Arbre acier



UNI 6604  
DIN 6885



### REMISES **A**

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix	-15%	-20%	Sur demande

### REMISES **B**

Qté	1+	2+	6+	15+
Rem.	Prix	-5%	-15%	Sur demande

Références	ØD h6	A	B	b	t1	R	L	Ød2	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni.
<b>Arbre simple</b>											
CHM30-X	14	30	32,5	5	16,0	69,5	102	M6x16	0,14	✓ <b>A</b>	14,23 €
CHM40-X	18	40	43,0	6	20,5	85,0	128	M6x16	0,27	✓ <b>A</b>	16,79 €
CHM50-X	25	50	53,5	8	28,0	99,5	153	M10x22	0,60	✓ <b>A</b>	19,31 €
CHM63-X	25	50	53,5	8	28,0	119,5	173	M10x22	0,67	✓ <b>A</b>	21,49 €
CHM75-X	28	60	63,5	8	31,0	128,5	192	M10x22	0,94	✓ <b>A</b>	23,99 €
CHM90-X	35	80	84,5	10	38,0	149,5	234	M12x28	1,79	✓ <b>B</b>	35,73 €
CHM110-X	42	80	84,5	12	45,0	164,5	249	M16x35	2,70	- <b>B</b>	40,43 €
<b>Arbre double</b>											
CHM30-DX	14	30	32,5	5	16,0	63,0	128	M6x16	0,16	✓ <b>A</b>	19,31 €
CHM40-DX	18	40	43,0	6	20,5	78,0	164	M6x16	0,34	✓ <b>A</b>	21,49 €
CHM50-DX	25	50	53,5	8	28,0	92,0	199	M10x22	0,75	✓ <b>A</b>	23,99 €
CHM63-DX	25	50	53,5	8	28,0	112,0	219	M10x22	0,84	- <b>A</b>	26,17 €
CHM75-DX	28	60	63,5	8	31,0	120,0	247	M10x22	1,20	✓ <b>B</b>	28,49 €
CHM90-DX	35	80	84,5	10	38,0	140,0	309	M12x28	2,50	✓ <b>B</b>	42,06 €
CHM110-DX	42	80	84,5	12	45,0	155,0	324	M16x35	3,44	- <b>B</b>	50,03 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



DB

Engrenage conique  
acier, 2:1



ESCON

Accessoires pour  
variateur de vitesse  
5A, Cable USB pour  
liaison PC



YG1

Engrenage droit  
PERFORMANCE, Acier  
35NCD6



MDB\_MTB

Engrenage conique  
plastique moulé  
(nylon), 2:1



AFSE

Axe de fixation avec  
sûreté à  
enclenchement, avec  
sûreté à enc...



AHEX

Arbre hexagonal ,  
Arbre hexagonal



LVT

Mini vérin motorisé  
4A, 4 ampères




CDGamme

Ressort de  
compression  
DIN2095, DIN 2095



SHTP

Table linéaire  
Drylin®, économique



LAT4

Actionneur linéaire  
motorisé 4A, 4  
ampères



DBL820

Diabolo pour chaîne à  
palettes, Séries 820 et  
815



ACLEPP

Equerre pour profilé  
aluminium, 4 trous

## Produits complémentaires



CHMR30

Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
28 Nm



CHM30

Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
28 Nm