



- Se monte dans les alésages des réducteurs CHM et CHMR
- Arbre acier



Arbre simple CHM-X



Arbre double CHM-DX

### REMISES A

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-15%	-20%	Sur demande	


### REMISES B

Qté	1+	2+	6+	15+
Rem. Prix	-5%	-15%	Sur demande	

Références	ØD h6	A	B	b	t1	R	L	Ød2	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni.
<b>Arbre simple</b>											
CHM30-X	14	30	32,5	5	16,0	69,5	102	M6x16	0,14	✓ A	14,23 €
CHM40-X	18	40	43,0	6	20,5	85,0	128	M6x16	0,27	✓ A	16,79 €
CHM50-X	25	50	53,5	8	28,0	99,5	153	M10x22	0,60	✓ A	19,31 €
CHM63-X	25	50	53,5	8	28,0	119,5	173	M10x22	0,67	✓ A	21,49 €
CHM75-X	28	60	63,5	8	31,0	128,5	192	M10x22	0,94	✓ B	23,99 €
CHM90-X	35	80	84,5	10	38,0	149,5	234	M12x28	1,79	✓ B	35,73 €
CHM110-X	42	80	84,5	12	45,0	164,5	249	M16x35	2,70	- B	40,43 €
<b>Arbre double</b>											
CHM30-DX	14	30	32,5	5	16,0	63,0	128	M6x16	0,16	✓ A	19,31 €
CHM40-DX	18	40	43,0	6	20,5	78,0	164	M6x16	0,34	✓ A	21,49 €
CHM50-DX	25	50	53,5	8	28,0	92,0	199	M10x22	0,75	✓ A	23,99 €
CHM63-DX	25	50	53,5	8	28,0	112,0	219	M10x22	0,84	- A	26,17 €
CHM75-DX	28	60	63,5	8	31,0	120,0	247	M10x22	1,20	✓ B	28,49 €
CHM90-DX	35	80	84,5	10	38,0	140,0	309	M12x28	2,50	✓ B	42,06 €
CHM110-DX	42	80	84,5	12	45,0	155,0	324	M16x35	3,44	- B	50,03 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



GPLac  
Goupillon, acier



GE\_ES\_2RS  
Rotule lisse, Acier /  
acier avec joints  
d'étanchéité



G1  
Engrenage droit acier,  
Acier 20NCD2



G0  
Engrenage droit acier,  
Acier 20NCD2



PRF1932  
Profilé aluminium  
standard, 19 x 32 mm



NSR  
Noix de serrage  
réglable, Réglable



PSG05  
Engrenage droit de  
précision, Acier  
20NCD2 cémenté  
trempé




KB\_UU  
Douille à billes  
massive fermée, De  
précision - acier



LWL  
Glissière linéaire à  
billes inox, Rail - de  
514 N à 16700 N



ASH  
Anneau de levage  
droit à souder, Droit à  
souder



JFM  
Coussinet polymère à  
collerette, Polymère  
universel



PLA  
Aimant plat, Aimant  
plat avec trou taraudé

## Produits complémentaires



CHMR30  
Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
28 Nm



CHM30  
Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
28 Nm