

Chaîne droite à maillons longs



CHN Selon normes NFE26020 et DIN5685C




- Chaîne acier zingué vendue en boîte

Applications

- Accastillage, sécurisation, lumineuse signalétique...

Info.

- A n'utiliser en aucun cas comme chaîne de levage



REMISES

Qté	1+	3+	5+	10+
Rem.	Prix -10%	-15%	Sur demande	

Références	Tore ØT	P	E	Charge d'utilisation indicative (kg)	Longueur/Boîte (mètre)	Masse/Boîte (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 2
CHN-2/B	2,0	22	4	25	25	1,56	✓	24,84 €
CHN-2.5/B	2,5	24	5	40	25	2,53	-	28,40 €
CHN-3/B	3,0	26	6	60	25	3,70	✓	35,02 €
CHN-3.5/B	3,5	28	7	75	25	5,30	-	45,11 €
CHN-4/B	4,0	32	8	100	25	6,70	✓	51,82 €
CHN-4.5/B	4,5	34	9	125	25	8,90	✓	63,26 €
CHN-5/B	5,0	35	10	155	25	10,00	✓	69,13 €
CHN-6/B	6,0	42	12	230	25	15,70	-	99,57 €
CHN-7/B	7,0	49	14	300	25	21,40	-	135,89 €
CHN-8/B	8,0	52	16	400	10	11,60	-	70,11 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Inx Chaîne droite inox à maillons longs

Selon normes NFE26020 et DIN5685C CHNss


- Chaîne inox 316 vendue en boîte

Applications

- Accastillage, sécurisation, balisage...

Info.

- A n'utiliser en aucun cas comme chaîne de levage



REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix -15%		Sur demande

Références	Tore ØT	P	E	Charge d'utilisation indicative (kg)	Longueur/Boîte (mètre)	Masse/Boîte (kg)	Stock*	Prix Uni.
CHN-2/SS/B	2,0	22	4	25	25	1,49	✓	81,06 €
CHN-2.5/SS/B	2,5	24	5	40	25	2,54	✓	119,42 €
CHN-3/SS/B	3,0	26	6	60	25	3,74	✓	171,46 €
CHN-4/SS/B	4,0	32	8	100	25	6,83	✓	286,95 €
CHN-5/SS/B	5,0	35	10	155	25	10,64	✓	447,65 €
CHN-6/SS/B	6,0	42	12	230	25	15,62	-	654,70 €
CHN-8/SS/B	8,0	52	16	400	10	11,28	-	447,65 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



NKIB

Roulement combiné avec bague interne, Charge axiale dans les 2 sens



PHTss

Poignée de manutention, Jusqu'à 250°C



NKIA

Roulement combiné avec bague interne, Charge axiale dans 1 sens



BPHF

Bille porteuse à encastrer, Forte



PGR

Poignée tournante cylindrique rabattable, Rabattable



AT5-10ECO

Poulie dentée de positionnement type AT, Série économique - AT5 aluminium



RCX-6

Rondelle à portée sphérique DIN 6319, concave




DFG

Ventouse, silicone



BOX-TOR-A

Coffret de joints toriques en nitrile, 2,90 x 1,78mm à



T5M_T10M

Courroie ouverte au mètre, T5 Polyuréthane



SH0

Engrenage hélicoïdal axes parallèles, Acier 20NCD2



BAG-MI

Bague d'arrêt fendue avec manette indexable, Acier

Produits complémentaires




MRA

Maillon rapide, Acier



MRAeco

Maillon à visser économique, Acier



CHNrb

Chaîne de signalisation rouge et blanche, Acier



WSS

Esse symétrique acier économique, Acier