

Chaîne de signalisation rouge et blanche

CHNRB

À maillons longs


- Chaîne acier vendue en boîte
- En acier, peinture rouge et blanche

Utilisation

- Balisage

Info

- À n'utiliser en aucun cas comme chaîne de levage



REMISES

Qté	1+	3+	10+
Rem.	Prix -10%		Sur demande

Références	Tore			Charge d'utilisation indicative (kg)	Longueur/chainbox (mètre)	Masse/chainbox (kg)	Prix Uni. 1 à 2
	ØT	P	E				
CHN-5/RB/B	5	35	10	155	25	10,50	119,64 €

Dimensions en mm

HPC

WEB
04/2019

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel

Nos autres produits



SMS

Engrenage spiro-conique, 1:1



VTAP

Vis à tête aimantée, Avec revêtement caoutchouc



GBS

Vis à billes, Ecrou épaulé



PHG25

Engrenage hélicoïdal axes parallèles de précision, Acier 20NCD2 cémenté



TCL-PD

Fixation profilé aluminium T-Clip, Porte-document



MEB

Engrenage conique plastique moulé (nylon), 1:1




ADSR

Accouplement sans jeu Gerwah®, de 12,5 à 525Nm



TPEF

Roulette, Fixe



PRF_TOOL

Outillage, Outil ébavureur



GRP2-14-A

Goupille, cannelée ISO 8745



AT10-25ECO

Poulie dentée, Série économique - AT10 aluminium



INS100

Insert auto-taraudeur, Filet large

Produits complémentaires



CHN_CHNSS

Chaîne droite à maillons longs, Acier zingué



MRA

Maillon rapide, Acier



MAC

Mousqueton, Acier



PPCss

Pontet sur platine, Inox