

- Manette indexable avec tige filetée et bout plat selon DIN 78

- Matières :

Fixations : acier classe 5.8 ou Inox 303

Manette : zamak selon DIN 1743

- Finition : acier bruni

- Couleur : noire

Avec tige  
filetée



### Utilisation


- La manette est indexée lors de la prise en main
- Tirer la poignée pour désindexer
- Lorsque l'on relâche, la poignée se replace en position basse (indexée)

### Options

- Autres longueurs de tige L (à partir de 10 pièces)

### Info.

- H4 : dégagement de la poignée



### REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références		Tige filetée X	H1	L		ØD	ØD1	ØD2
Acier	Inox			Acier	Inox			
CLB01T5	CLB01T5SS	M5	4,0	50	25	10,0	13,0	14,5
CLB01T6	CLB01T6SS	M6	4,0	50	50	10,0	13,0	14,5
CLB02T8	CLB02T8SS	M8	6,5	60	60	13,5	18,0	19,5
CLB02T10	CLB02T10SS	M10	6,5	60	60	13,5	18,0	19,5
CLB03T10	CLB03T10SS	M10	10,0	60	60	16,0	21,5	23,0
CLB04T10	-	M10	10,0	90	-	19,0	25,5	27,5
CLB04T12	CLB04T12SS	M12	10,0	90	60	19,0	25,5	27,5
CLB05T12	-	M12	12,0	90	-	23,0	30,0	32,5
CLB05T16	CLB05T16SS	M16	12,0	90	60	23,0	30,0	32,5

Acier	Inox	H	H2	H3	H4	A	A1	B	Nb. de dents	Stock*		Prix Uni. 1 à 5	
										Acier	inox	Acier	Inox
CLB01T5	CLB01T5SS	24,5	15,0	30,0	33,5	40	47,0	7,5	16	✓	✓	13,26 €	17,02 €
CLB01T6	CLB01T6SS	24,5	15,0	30,0	33,5	40	47,0	7,5	16	✓	✓	13,26 €	18,30 €
CLB02T8	CLB02T8SS	28,5	17,5	41,5	45,5	65	75,0	9,5	20	✓	✓	16,40 €	22,71 €
CLB02T10	CLB02T10SS	28,5	17,5	41,5	45,5	65	75,0	9,5	20	✓	✓	16,40 €	22,63 €
CLB03T10	CLB03T10SS	37,0	24,0	53,5	58,0	80	91,5	11,0	22	✓	✓	18,15 €	25,85 €
CLB04T10	-	43,0	26,0	61,0	66,0	95	109,0	13,0	24	✓	-	21,68 €	-
CLB04T12	CLB04T12SS	43,0	26,0	61,0	66,0	95	109,0	13,0	24	✓	✓	21,68 €	33,25 €
CLB05T12	-	49,0	33,0	72,0	77,0	110	126,0	15,5	26	✓	-	27,29 €	-
CLB05T16	CLB05T16SS	49,0	33,0	72,0	77,0	110	126,0	15,5	26	✓	-	27,29 €	42,42 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits




SBF

Palier applique  
étanche agro-  
alimentaire, ouvert



SDB

Doigt d'indexage -  
Support, fixation  
perpendiculaire au  
verrou



AC

Crochet pour  
grenouillère, 15mm



PT820

Pignon de traction,  
Séries 820 et 815



CLM

Chape mâle, Courte  
inox



CHAL3

Charnière piano,  
Aluminium



CFS

Galet de came  
miniature, Miniature



M

Couvre joint pour  
cardan, Accessoires



PDD

Poussoir de détection  
à pas fin, Avec  
adaptation pour



TAC\_SS

Tendeur à anneau et  
crochet, Inox



BLH30

Renvoi d'angle, de  
1,32 à 4,40 Nm



CHAFR-MINI

Charnière à friction  
miniature, A friction

## Produits complémentaires



PCLA\_T

Manette indexable  
technopolymère,  
Plastique



CLASS

Manette indexable  
inox, Inox



CLB\_M

Manette indexable  
Zamak, Zamak



CLASS

Manette indexable  
inox, Inox