




Module 1,5 Nylon PA6 Bleu moulé

- Engrenage moulé pour contact alimentaire
- Angle de pression 20°
- Matière :
Polyamide bleu renforcé fibres de verre

Info

- *Préalésage brut de démoulage,
à réusinier impérativement par vos soins
- Autres nombres de dents possibles jusqu'à
120 dents (quantité mini)
- **Non modifiable par nos soins**



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem.	Prix -10% -15% -25% Sur demande				

Références	Z	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA* Préalésage	ØDA	Couple transmissible (Nm)	Prix Uni. 1 à 9
CLG1.5-12/ALI	12	18,0	21,0	14	5	-	6,3	4,23 €
CLG1.5-15/ALI	15	22,5	25,5	18	5	-	7,9	4,32 €
CLG1.5-20/ALI	20	30,0	33,0	25	8	-	10,5	5,46 €
CLG1.5-25/ALI	25	37,5	40,5	30	8	-	13,2	6,16 €
CLG1.5-30/ALI	30	45,0	48,0	35	12	-	15,8	6,90 €
CLG1.5-36/ALI	36	54,0	57,0	35	12	-	19,0	9,66 €
CLG1.5-40/ALI	40	60,0	63,0	40	16	48	21,1	11,80 €
CLG1.5-50/ALI	50	75,0	78,0	45	16	53	26,4	15,39 €
CLG1.5-60/ALI	60	90,0	93,0	55	20	73	31,6	20,88 €


Dimensions en mm

Nos autres produits



SHA

Volant plein sans poignée , Polyamide



QN

Roulement à rouleaux cylindriques acier, Bague extérieure libre




CHAC4040NP

Charnière carrée en tôle non percée, Carrée rivetée non percée



TCL-CR

T-Clip - Fixation profilé aluminium, Porte-objet magnétique



JSM

Coussinet polymère cylindrique, Polymère universel



RURT

Roulette pivotante à trou central, Polyuréthane - jante aluminium ...



BDP2R

Bras de préhension pour ventouse, Serrage renforcé



J52

Réducteur coaxial à trains parallèles, de 0,27 à 0,90 Nm - à tr...



LR

Ecrou de réglage et de serrage, Ecrrou de réglage



HD

Cardan double à aiguilles, Sollicitation intensive



GLT3-46A

Glissières télescopiques acier avec amortisseur,



BLH70

Renvoi d'angle, de 26 à 128 Nm

Produits complémentaires



CLG1

Engrenage droit plastique moulé, Plastique moulé (nylon)



ZG1

Engrenage droit plastique, Plastique usiné (delrin)