

# Engrenage droit plastique




## Module 2,0

Delrin **usiné**



- Pièces usinées
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- T° d'utilisation : -50°C à +80°C

Indication de couple	
Pour 50 dents à 1000 t/min	
<b>Delrin</b>	
Nm	<b>6</b>



### REMISES

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix -22% Sur demande		

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Stock <sup>*</sup>	Prix Uni. 1 à 5	
						ZG	ZPG		ZG	ZPG
ZG2-9	9	20,00	24,00	24	10	0,009	0,005	✓	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
ZG2-10	10	22,00	26,00	24	10	0,011	0,006	-		
ZG2-11	11	24,00	28,00	24	10	0,012	0,007	-		
ZG2-12	12	24,00	28,00	24	10	0,012	0,007	✓		
ZG2-13	13	26,00	30,00	24	10	0,014	0,009	-		
ZG2-14	14	28,00	32,00	24	10	0,015	0,010	✓		
ZG2-15	15	30,00	34,00	25	12	0,016	0,011	✓		
ZG2-16	16	32,00	36,00	27	12	0,019	0,013	✓		
ZG2-17	17	34,00	38,00	30	12	0,023	0,015	-		
ZG2-18	18	36,00	40,00	30	12	0,025	0,017	✓		
ZG2-19	19	38,00	42,00	30	12	0,027	0,020	✓		
ZG2-20	20	40,00	44,00	30	12	0,030	0,022	✓		
ZG2-21	21	42,00	46,00	30	12	0,032	0,025	✓		
ZG2-22	22	44,00	48,00	35	12	0,038	0,027	✓		
ZG2-23	23	46,00	50,00	35	12	0,041	0,030	-		
ZG2-24	24	48,00	52,00	35	12	0,044	0,033	✓		
ZG2-25	25	50,00	54,00	35	12	0,047	0,036	✓		
ZG2-26	26	52,00	56,00	35	12	0,050	0,039	-		
ZG2-27	27	54,00	58,00	35	12	0,053	0,042	✓		
ZG2-28	28	56,00	60,00	35	12	0,056	0,045	-		
ZG2-29	29	58,00	62,00	35	12	0,060	0,049	-		
ZG2-30	30	60,00	64,00	35	12	0,063	0,052	✓		
ZG2-31	31	62,00	66,00	35	12	0,067	0,056	-		
ZG2-32	32	64,00	68,00	35	12	0,071	0,060	-		
ZG2-33	33	66,00	70,00	35	12	0,075	0,064	✓		

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## REMISES

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix -22%	Sur demande	

Références	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Poids (kg)		Stock*	Prix Uni. 1 à 5	
	Dents	Primitif	Extérieur	Moyeu	Alésage	ZG	ZPG		ZG	ZPG
ZG2-34	34	68,00	72,00	35	12	0,079	0,068	✓	Sur demande	Sur demande
ZG2-35	35	70,00	74,00	35	12	0,083	0,072	✓		
ZG2-36	36	72,00	76,00	45	15	0,093	0,075	✓		
ZG2-37	37	74,00	78,00	45	15	0,098	0,080	-		
ZG2-38	38	76,00	80,00	45	15	0,102	0,084	✓		
ZG2-39	39	78,00	82,00	45	15	0,107	0,089	✓		
ZG2-40	40	80,00	84,00	45	15	0,112	0,094	✓		
ZG2-41	41	82,00	86,00	45	15	0,117	0,098	-		
ZG2-42	42	84,00	88,00	45	15	0,122	0,103	-		
ZG2-43	43	86,00	90,00	45	15	0,127	0,109	-		
ZG2-44	44	88,00	92,00	45	15	0,132	0,114	-		
ZG2-45	45	90,00	94,00	45	15	0,137	0,119	✓		
ZG2-46	46	92,00	96,00	45	15	0,143	0,125	-		
ZG2-47	47	94,00	98,00	45	15	0,149	0,130	-		
ZG2-48	48	96,00	100,00	45	15	0,154	0,136	-		
ZG2-49	49	98,00	102,00	45	15	0,160	0,142	-		
ZG2-50	50	100,00	104,00	45	15	0,166	0,148	✓		
ZG2-51	51	102,00	106,00	45	15	0,172	0,154	-		
ZG2-52	52	104,00	108,00	45	15	0,179	0,160	-		
ZG2-53	53	106,00	110,00	45	15	0,185	0,167	-		
ZG2-54	54	108,00	112,00	45	15	0,191	0,173	✓		
ZG2-55	55	110,00	114,00	45	15	0,198	0,180	-		
ZG2-56	56	112,00	116,00	45	15	0,205	0,187	-		
ZG2-57	57	114,00	118,00	45	15	0,212	0,193	✓		
ZG2-58	58	116,00	120,00	45	15	0,219	0,200	-		
ZG2-59	59	118,00	122,00	60	15	0,242	0,208	-		
ZG2-60	60	120,00	124,00	60	15	0,249	0,215	✓		
ZG2-62	62	124,00	128,00	60	15	0,264	0,230	-		
ZG2-64	64	128,00	132,00	60	15	0,279	0,245	-		
ZG2-65	65	130,00	134,00	60	15	0,287	0,253	-		
ZG2-66	66	132,00	136,00	60	15	0,295	0,261	✓		
ZG2-68	68	136,00	140,00	60	15	0,311	0,277	-		
ZG2-70	70	140,00	144,00	60	15	0,328	0,294	✓		
ZG2-71	71	142,00	146,00	60	15	0,336	0,302	-		
ZG2-72	72	144,00	148,00	60	15	0,345	0,311	✓		
ZG2-73	73	146,00	150,00	60	15	0,354	0,320	-		
ZG2-74	74	148,00	152,00	60	15	0,363	0,328	-		
ZG2-75	75	150,00	154,00	60	15	0,372	0,337	✓		
ZG2-76	76	152,00	156,00	60	15	0,381	0,347	-		
ZG2-78	78	156,00	160,00	60	15	0,399	0,365	-		
ZG2-80	80	160,00	164,00	60	15	0,419	0,384	-		
ZG2-86	86	172,00	176,00	60	15	0,479	0,445	-		
ZG2-90	90	180,00	184,00	60	15	0,522	0,487	-		
ZG2-96	96	192,00	196,00	60	15	0,589	0,555	-		
↓ <b>Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille</b>										
<b>ZG2-200</b>	<b>200</b>	<b>400,00</b>	<b>404,00</b>	<b>Dimensions : contactez-nous</b>						

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

**HPC**

Tome ④ 2021

④ 277

# Engrenage droit plastique





## Module 2,0



- Pièces moulées
- Angle de pression 20°
- Matière :  
Nylon 6 Renforcé 30%  
fibre de verre
- Préalésage brut de démoulage  
à réusinier impérativement par  
vos soins
- \*\*Préalésage donné à titre indicatif

## Nylon PA6 moulé



$\Phi A^{**}$  : préalésage  
à modifier  
impérativement

### Options

- Nombre de dents différent  
jusqu'à 78
- Pièces non modifiables par  
nos soins. Pour des réalisations  
spéciales, voir réf. ZG, ZPG

**Série économique**

### REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-25%	Sur demande

Références	Nombre de dents	Extérieur ØD	Primitif ØP	Moyeu ØM	Préalésage non garanti ØA**	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
CLG2-12	12	28	24	18	8	✓	3,89 €
CLG2-15	15	35	30	22	8	✓	4,07 €
CLG2-16	16	36	32	25	8	✓	4,76 €
CLG2-20	20	44	40	30	10	✓	5,56 €
CLG2-24	24	52	48	35	10	✓	7,23 €
CLG2-25	25	54	50	35	10	✓	7,65 €
CLG2-26	26	56	52	40	14	-	Sur demande
CLG2-30	30	64	60	40	14	✓	9,44 €
CLG2-32	32	68	64	45	16	✓	9,93 €
CLG2-34	34	72	68	45	16	-	Sur demande
CLG2-35	35	74	70	45	16	-	Sur demande
CLG2-36	36	76	72	50	16	✓	12,95 €
CLG2-40	40	84	80	50	16	✓	15,09 €
CLG2-45	45	94	90	60	16	-	Sur demande
CLG2-48	48	100	96	60	16	-	Sur demande
CLG2-50	50	104	100	60	20	✓	18,38 €
CLG2-60	60	124	120	60	20	✓	23,34 €
CLG2-65	65	134	130	60	20	✓	23,83 €
CLG2-70	70	144	140	60	20	✓	25,50 €
CLG2-72	72	148	144	60	20	-	Sur demande
CLG2-75	75	154	150	60	20	-	Sur demande
<b>↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille ↓</b>							
CLG2-78	78	160	156	60	25	-	sur demande

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



# Engrenage droit **contact alimentaire**

## Nylon PA6 Bleu moulé


## Module 2,0



- **Engrenage moulé pour contact alimentaire**
- Angle de pression 20°
- Matière :  
Polyamide bleu renforcé fibres de verre

### Info

- \*Préalésage brut de démoulage, à réuser impérativement par vos soins
- Autres nombres de dents possibles jusqu'à 126 dents (quantité mini)
- **Non modifiable par nos soins**



**Spécial  
Agricole**

### REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem.	Prix -10% -15% -25% Sur demande				

Références	Z	ØP	ØD	ØM	ØA*	ØDA	Couple transmissible (Nm)	Prix Uni. 1 à 9
CLG2-12/ALI	12	24	28	18	8	-	14,4	5,45 €
CLG2-15/ALI	15	30	34	22	8	-	18,0	5,70 €
CLG2-16/ALI	16	32	36	25	8	-	19,2	6,67 €
CLG2-20/ALI	20	40	44	30	10	-	24,0	7,82 €
CLG2-24/ALI	24	48	52	35	10	-	28,8	10,12 €
CLG2-25/ALI	25	50	54	35	10	-	30,0	10,69 €
CLG2-30/ALI	30	60	64	40	14	-	36,0	13,24 €
CLG2-32/ALI	32	64	68	45	16	51	38,4	13,94 €
CLG2-35/ALI	35	70	74	45	16	51	42,0	15,61 €
CLG2-40/ALI	40	80	84	55	16	66	48,0	21,17 €
CLG2-50/ALI	50	100	104	60	20	84	60,0	25,77 €
CLG2-60/ALI	60	120	124	60	20	101	71,9	32,68 €
CLG2-70/ALI	70	140	144	60	20	117	83,9	35,71 €

Dimensions en mm

**0 825 88 5000**

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Tél

cial2@hpeurope.com

**HPC**

Tome ④ 2021

④ 279