




Module 2,5 Nylon PA6 Bleu moulé

- Engrenage moulé pour contact alimentaire
- Angle de pression 20°
- Matière :
Polyamide bleu renforcé fibres de verre

Info

- *Préalésage brut de démoulage,
à réusinier impérativement par vos soins
- Autres nombres de dents possibles
jusqu'à 90 dents (quantité mini)
- Non modifiable par nos soins



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem.	Prix -10%	-15%	-25%	Sur demande	

Références	Z	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA* Préalésage	ØDA	Couple transmissible (Nm)	Prix Uni. 1 à 9
CLG2.5-12/ALI	12	30,0	35,0	22	8	-	28,1	7,02 €
CLG2.5-15/ALI	15	37,5	42,5	30	10	-	35,1	7,67 €
CLG2.5-18/ALI	18	45,0	50,0	35	10	-	42,2	10,39 €
CLG2.5-20/ALI	20	50,0	55,0	35	10	-	46,8	10,91 €
CLG2.5-25/ALI	25	62,5	67,5	40	16	-	58,5	16,59 €
CLG2.5-30/ALI	30	75,0	80,0	45	16	56	70,3	21,86 €
CLG2.5-35/ALI	35	87,5	92,5	50	16	61	82,0	25,05 €
CLG2.5-40/ALI	40	100,0	105,0	50	18	73	93,7	30,78 €
CLG2.5-50/ALI	50	125,0	130,0	60	20	105	117,1	42,43 €

Nos autres produits



ESCB

Bipode combiné,
Bipode combiné



AT5courroie

Courroie de
positionnement type
AT, AT5 Polyuréthane
armature acier



PSG3

Engrenage droit de
précision, Acier
20NCD2 cémenté
trempé



SCH

Sauterelle à crochet
horizontal, A crochet
horizontal - acier



PFM

Pied fixe tôle
emboutie, Tôle
emboutie



MSP23

Insert à coller
MasterPlate®
cylindrique Ø23,
cylindrique Ø23 av...




MFB

Accouplement
soufflet, Aluminium et
Bronze - avec vis de
pression



PT821

Pignon de traction,
Séries 821 et 805



CFC

Poussoir à bille à
contact électrique, A
contact électrique



BSP

Glissière compacte de
précision, de 156 N à
980 N



BG

Accouplement
Oldham, avec vis de
pression



CTss

Cardan télescopique
inox, Sollicitation
légère

Produits complémentaires



CLG2

Engrenage droit
plastique moulé,
Plastique moulé
(nylon)



ZG2

Engrenage droit
plastique, Plastique
usiné (delrin)