

- **Kit de feuilles de précision pour ajuster, égaliser, caler, réajuster, mettre en place**
- Feuille à découper à la forme voulue
- Matières :
  - Acier 1.1274
  - Inox 1.4310
  - Laiton 2.0321

### Avantage

- Grand choix d'épaisseurs dans chaque boîte permettant un calage de précision pour tout type d'application

### Applications

- Alignement de pièces à usiner, alignement de gabarits de forme, ajustement du jeu de soupape, calage d'outillage, réglage de roulements



### REMISES

Qté	1+	3+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Nombre de Format Feuilles Nuance	Composition par boîte	Stock*	Prix Uni. 1 à 2
CLQ25-300-21/A	25x300 21 acier 1.1274	0,01/0,02/0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,15/0,20/0,25/0,30/0,40/0,50/0,60/0,70/0,80/0,90/1,00	✓	48,48 €
CLQ50-300-25/A	50x300 25 acier 1.1274	0,01/0,02/0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,12/0,15/0,18/0,20/0,25/0,30/0,35/0,40/0,45/0,50/0,60/0,70/0,80/0,90/1,00	✓	83,95 €
CLQ50-300-23/A	50x300 23 acier 1.1274	0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,12/0,15/0,18/0,20/0,25/0,30/0,35/0,40/0,45/0,50/0,60/0,70/0,80/0,90/1,00	✓	69,61 €
CLQ100-500-9/SS	100x500 9 inox 1.4310	0,02/0,05/0,10/0,15/0,20/0,30/0,40/0,50/1,00	✓	100,41 €
CLQ100-500-11/SS	100x500 11 inox 1.4310	0,02/0,05/0,10/0,15/0,20/0,25/0,30/0,35/0,40/0,45/0,50	✓	101,69 €
CLQ100-500-11/SS2	100x500 11 inox 1.4310	0,50/0,55/0,60/0,70/0,75/0,80/0,85/0,90/0,95/1,00	-	230,02 €
CLQ150-500-10/SS	150x500 10 inox 1.4310	0,025/0,05/0,075/0,1/0,15/0,20/0,25/0,30/0,50	-	144,48 €
CLQ150-500-10/BR	150x500 10 laiton 2.0321	0,025/0,05/0,075/0,1/0,15/0,20/0,25/0,30/0,50	-	169,49 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits




T10courroie

Courroie fermée type T, T10 Polyuréthane armature acier



GGB

Ecrou à oreilles, Borgne



EZYSS

Butée élastique cylindrique inox, inox



CQA30

Accessoire pour chariot de réglage, 30



PRF\_ECL

Ecrou pour profilé aluminium, Ecrou carré à languette acier




FBL4004\_K32

Brosse au mètre, Polypropylène noir strié (PP)




ACL-APB

Butée de porte pour profilé aluminium, Butée de porte magnétique



RPP14

Courroie pour transmission RPP, RPP14



RTN

Accouplement à denture bombée Bowex®, Nylon



UGH16

Unité de guidage en H, Pour vérins Ø12 et Ø16



BABFCFO

Réceptacle pour broche à billes, Avec flasque ovale



SVG

Grenouillère rigide réglable, Course de 82mm à 92mm

## Produits complémentaires



CLQ

Clinquant en rouleau largeur 12,7mm, Clinquant en rouleau