

- **Kit de feuilles de précision pour ajuster, égaliser, caler, réajuster, mettre en place**
- Feuille à découper à la forme voulue
- Matières :
 - Acier 1.1274
 - Inox 1.4310
 - Laiton 2.0321

Avantage

- Grand choix d'épaisseurs dans chaque boîte permettant un calage de précision pour tout type d'application

Applications

- Alignement de pièces à usiner, alignement de gabarits de forme, ajustement du jeu de soupape, calage d'outillage, réglage de roulements



REMISES

Qté	1+	3+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Nombre de Format Feuilles Nuance	Composition par boîte	Stock*	Prix Uni. 1 à 2
CLQ25-300-21/A	25x300 21 acier 1.1274	0,01/0,02/0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,15/0,20/0,25/0,30/0,40/0,50/0,60/0,70/0,80/0,90/1,00	✓	48,48 €
CLQ50-300-25/A	50x300 25 acier 1.1274	0,01/0,02/0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,12/0,15/0,18/0,20/0,25/0,30/0,35/0,40/0,45/0,50/0,60/0,70/0,80/0,90/1,00	✓	83,95 €
CLQ50-300-23/A	50x300 23 acier 1.1274	0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,12/0,15/0,18/0,20/0,25/0,30/0,35/0,40/0,45/0,50/0,60/0,70/0,80/0,90/1,00	✓	69,61 €
CLQ100-500-9/SS	100x500 9 inox 1.4310	0,02/0,05/0,10/0,15/0,20/0,30/0,40/0,50/1,00	✓	100,41 €
CLQ100-500-11/SS	100x500 11 inox 1.4310	0,02/0,05/0,10/0,15/0,20/0,25/0,30/0,35/0,40/0,45/0,50	✓	101,69 €
CLQ100-500-11/SS2	100x500 11 inox 1.4310	0,50/0,55/0,60/0,70/0,75/0,80/0,85/0,90/0,95/1,00	-	230,02 €
CLQ150-500-10/SS	150x500 10 inox 1.4310	0,025/0,05/0,075/0,1/0,15/0,20/0,25/0,30/0,50	-	144,48 €
CLQ150-500-10/BR	150x500 10 laiton 2.0321	0,025/0,05/0,075/0,1/0,15/0,20/0,25/0,30/0,50	-	169,49 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



Bipode simple,
Plastique




Ecroû borgne avec
embase Hygienic
Usit®, Avec embase



Chaîne à palette
droite, Large série
805



Système de réglage
par verrou coulissant,
Verrou coulissant pour
t...



Courroie ouverte au
mètre type RPP, RPP8
Polyuréthane
armature acier



Ecroû à oreilles,
Borgne



Chape pour attache-
capot manuelle,
Chape



Arbre pour guidage
linéaire, Arbre pour
guidage



Bandage de rechange
PERIFLEX®, Bandage
de rechange



Poulie dentée de
transmission type
HTD, HTD8 Acier



C



Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
118 Nm

Produits complémentaires



Clinquant en rouleau
largeur 12,7mm,
Clinquant en rouleau