

- **Kit de feuilles de précision pour ajuster, égaliser, caler, réajuster, mettre en place**
- Feuille à découper à la forme voulue
- Matières :
 - Acier 1.1274
 - Inox 1.4310
 - Laiton 2.0321

Avantage

- Grand choix d'épaisseurs dans chaque boîte permettant un calage de précision pour tout type d'application

Applications

- Alignement de pièces à usiner, alignement de gabarits de forme, ajustement du jeu de soupape, calage d'outillage, réglage de roulements



REMISES

Qté	1+	3+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Nombre de Format Feuilles Nuance	Composition par boîte	Stock*	Prix Uni. 1 à 2
CLQ25-300-21/A	25x300 21 acier 1.1274	0,01/0,02/0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,15/0,20/0,25/0,30/0,40/0,50/0,60/0,70/0,80/0,90/1,00	✓	48,48 €
CLQ50-300-25/A	50x300 25 acier 1.1274	0,01/0,02/0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,12/0,15/0,18/0,20/0,25/0,30/0,35/0,40/0,45/0,50/0,60/0,70/0,80/0,90/1,00	✓	83,95 €
CLQ50-300-23/A	50x300 23 acier 1.1274	0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,12/0,15/0,18/0,20/0,25/0,30/0,35/0,40/0,45/0,50/0,60/0,70/0,80/0,90/1,00	✓	69,61 €
CLQ100-500-9/SS	100x500 9 inox 1.4310	0,02/0,05/0,10/0,15/0,20/0,30/0,40/0,50/1,00	✓	100,41 €
CLQ100-500-11/SS	100x500 11 inox 1.4310	0,02/0,05/0,10/0,15/0,20/0,25/0,30/0,35/0,40/0,45/0,50	✓	101,69 €
CLQ100-500-11/SS2	100x500 11 inox 1.4310	0,50/0,55/0,60/0,70/0,75/0,80/0,85/0,90/0,95/1,00	-	230,02 €
CLQ150-500-10/SS	150x500 10 inox 1.4310	0,025/0,05/0,075/0,1/0,15/0,20/0,25/0,30/0,50	-	144,48 €
CLQ150-500-10/BR	150x500 10 laiton 2.0321	0,025/0,05/0,075/0,1/0,15/0,20/0,25/0,30/0,50	-	169,49 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



NCT

Noix de connexion, A
angle fixe



BABFCFO

Réceptacle pour
broche à billes, Avec
flasque ovale



PCS_PA6

Pignon à chaîne
plastique, 9,525mm
(DIN 06B-1)



GARQT

Goupille d'arrêt type
quart de tour, Quart
de tour



RFVbr

Bras de réaction inox,
Bras de réaction



BOX-TOR-INCH

Coffret de joints en
pouce NBR90Sh A,
Pour boulonnerie et
raccord



CHAR7520

Charnière à ressort, à
visser




HK

Accessoire de serrage
manuel, Serrage
manuel LWL



P55

Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
57 Nm



GPLso

Goupillon, soie



GG2

Engrenage droit
denture rectifiée,
Acier traité



PV2R

Porte-ventouse
orientable, Serrage
renforcé

Produits complémentaires



CLQ

Clinquant en rouleau
largeur 12,7mm,
Clinquant en rouleau