

Chape à embase tournante

CLS-R
CLL-R

Série courte et série longue

- Chape semblable à DIN71752


- Matières :

Acier 11SMnPb30

finition zingué blanc

Avantage

- La possibilité du réglage après installation élimine le besoin d'un filetage à gauche



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+	100+	250+
Rem. Prix	-10%	-20%	-30%	-40%	Sur demande	

Références	ØA	B	C (+/-0,5)	D	E	ØF (H9)	G	ØH	J	SW	Charge statique Co(daN)	Prix Uni. 1 à 5
Série courte												
CLS-5R	M5x0,8	36	20	10	5	5	4	8,8	30	7	80	5,33 €
CLS-6R	M6x1	43	24	12	6	6	5,6	10,2	36	9	240	5,63 €
CLS-8R	M8x1,25	42	16	16	8	8	8,2	14	32	12	340	5,86 €
CLS-10R	M10x1,5	52	20	20	10	10	11,8	17,8	40	16	600	6,97 €
CLS-12R	M12x1,75	62	24	24	12	12	14	20	48	18	1400	8,48 €
Série longue												
CLL-8R	M8x1,25	58	32	16	8	8	8,2	14	48	12	340	6,51 €
CLL-10R	M10x1,5	72	40	20	10	10	11,5	17,8	60	16	600	7,86 €
CLL-12R	M12x1,75	86	48	24	12	12	14	20	72	18	1400	11,58 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



PX_PO
Poignée de portage,
standard



PHG25
Engrenage hélicoïdal
axes parallèles de
précision, Acier
20NCD2 cémenté



F7-SF-SM
Support façade ,
Support - montage en
façade



BCM_TP
Brosse cylindrique
modulaire, Fil
Tampico



T5M_T10M
Courroie ouverte au
mètre, T10
Polyuréthane
armature acier



PTA100
Pied articulé à
embase tôle Ø100, Ø
100



DOMI30
Chariot de réglage
Domino 30, Chariot
DOMILINE 30 avec
compteur et volant



INO
Engrenage interne,
Plastique usiné
(delrin)



PWDL_PWGDL3
Vis sans fin de
précision, Delrin



PT821
Pignon de traction,
Séries 821 et 805



DKN
Accouplement
miniature soufflet
Gerwah®, de 0,4 à



FB
Engrenage conique -
Acier 60C40, 4:1

Produits complémentaires