



- Clé mixte nécessitant des inserts de protection pour le montage des produits Hygienic Design[®] et Usit[®]

- Matière :

Clé mixte en acier à outils

Renforts : AlSi1MgMn


Avantages

- Les renforts ont été spécialement conçus pour le serrage et le desserrage de raccords filetés présentant des surfaces sensibles
- Les renforts évitent de manière fiable le risque de corrosion de contact sur le raccord à vis en inox
- Les renforts sont solidement fixés dans la clé correspondante grâce à une forme spéciale et un élément d'encliquetage à ressort



Accessoires

- * Voir insert CM/HD/CF pour la clé à fourche et CM/HD/CO pour la clé à oeil (tome 1 p.629)



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	SW	SW2*	A	B	L	Prix Uni.	
						1 à 4	
CM-10/HD	10	7	5,0	8,0	154,5	26,81	€
CM-11/HD	11	8	5,5	8,4	168,5	33,13	€
CM-13/HD	13	10	6,3	10,0	193,0	33,02	€
CM-16/HD	16	13	7,0	11,4	230,5	34,56	€
CM-19/HD	19	16	8,0	13,5	268,5	35,68	€
CM-21/HD	21	18	8,5	13,7	292,0	53,63	€
CM-27/HD	27	24	10,5	16,0	380,0	62,90	€

Dimensions en mm



Insert de protection pour clé mixte

Hygienic Design® et Hygienic Usit® CM_{HD}CO CM_{HD}CF


- Insert de protection se montant sur les clés mixtes CM pour le montage des produits Hygienic Design® et Usit®

- Matière :

Renforts : AlSi1MgMn

Avantages

- Les renforts ont été spécialement conçus pour le serrage et le desserrage de raccords filetés présentant des surfaces sensibles
- Les renforts évitent de manière fiable le risque de corrosion de contact sur le raccord à vis en inox
- Les renforts sont fabriqués en alliage d'aluminium EN AW 602 - aluminium en contact avec les denrées alimentaires
- Les renforts sont solidement fixés dans la clé correspondante grâce à une forme spéciale et un élément d'encliquetage à ressort



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Pour clé	SW	SW2	A1	B1	ØD1	ØD2	L1	T	T1	H	H1	Prix Uni. 1 à 4
Pour clé à fourche													
CM-10/HD/CF	CM-10/HD	10	7	9	17	2,3	-	19,4	5,6	-	8,6	-	24,31 €
CM-11/HD/CF	CM-11/HD	11	8	9	18	2,3	-	20,7	5,7	-	8,7	-	24,49 €
CM-13/HD/CF	CM-13/HD	13	10	10	22	3	-	23,2	6,7	-	10,7	-	24,66 €
CM-16/HD/CF	CM-16/HD	16	13	13	27	3	-	28,6	7,7	-	11,7	-	26,30 €
CM-19/HD/CF	CM-19/HD	19	16	13	30	4	-	32,5	8,6	-	12,6	-	27,83 €
CM-21/HD/CF	CM-21/HD	21	18	13	32	4	-	35,0	9,0	-	13,0	-	28,09 €
CM-27/HD/CF	CM-27/HD	27	24	14	40	4	-	43,8	10,8	-	15,0	-	30,03 €
Pour clé à œil													
CM-10/HD/CO	CM-10/HD	10	7	-	-	-	17	-	-	8,0	-	11,0	24,32 €
CM-11/HD/CO	CM-11/HD	11	8	-	-	-	18	-	-	9,4	-	11,4	24,51 €
CM-13/HD/CO	CM-13/HD	13	10	-	-	-	21	-	-	11,0	-	13,0	24,61 €
CM-16/HD/CO	CM-16/HD	16	13	-	-	-	25	-	-	12,4	-	14,4	26,27 €
CM-19/HD/CO	CM-19/HD	19	16	-	-	-	30	-	-	14,5	-	16,5	27,85 €
CM-21/HD/CO	CM-21/HD	21	18	-	-	-	32	-	-	14,7	-	16,7	28,06 €
CM-27/HD/CO	CM-27/HD	27	24	-	-	-	41	-	-	17,0	-	19,0	29,99 €

Dimensions en mm