




- Chape à oeil
- Inox
- Selon DIN 444 forme B



Exemple d'application



U = max 2 pas
X1 conforme à la DIN76

REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+	30+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande

Références	L	ØD1	ØD2	ØD3	B	S	R	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
CMA1-05-50/SS	50	M5	5	12	16	6	2,5	0,011	✓	13,18 €
CMA1-06-50/SS	50	M6	6	14	18	7	4	0,016	✓	10,46 €
CMA1-06-75/SS	75	M6	6	14	18	7	4	0,021	✓	11,90 €
CMA1-08-50/SS	50	M8	8	18	22	9	4	0,030	✓	11,99 €
CMA1-08-75/SS	75	M8	8	18	22	9	4	0,040	✓	13,63 €
CMA1-10-75/SS	75	M10	10	20	26	12	4	0,055	✓	14,03 €
CMA1-10-100/SS	100	M10	10	20	26	12	4	0,070	✓	14,63 €
CMA1-12-75/SS	75	M12	12	25	30	14	6	0,085	✓	17,23 €
CMA1-12-100/SS	100	M12	12	25	30	14	6	0,100	✓	18,89 €
CMA1-12-120/SS	120	M12	12	25	30	14	6	0,124	-	19,99 €
CMA1-12-130/SS	130	M12	12	25	36	14	6	0,135	✓	20,64 €
CMA1-16-130/SS	130	M16	16	32	44	17	6	0,244	✓	37,08 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



DOMI30

Accessoires de liaison,
Platine



CLR

Chape droite, Chape
droite pour chape
mâle



R205

Ressort extra raide
ISO 10243, Forte



ACL-FPA

Fixation de panneau
pour profilé alu., Bloc
de maintien



RPCpl

Roulette polyamide à
platine, Acier -
Polyamide




HG5-ECO

Engrenage droit acier
série éco., Acier C45



CHM50-MOT

Motoréducteur AC
asynchrone triphasé,
0,18 à 0,75



TC1rp

Tendeur de chaînes
automatique, Avec
patin 180°



CDGamme

Ressort de
compression DIN
2095, DIN 2095



RURp

Roulette fixe à
platine, Polyuréthane
- jante aluminium



PHG2

Engrenage hélicoïdal
axes parallèles de
précision, Acier



LRR-53

Loquet, Loquet à
ressort de rappel inox

Produits complémentaires



CMA

Chape à œil, Acier