



# Insert de protection pour clé mixte

Hygienic Usit® et Hygienic Design®

CMHDCO  
CMHDCF


- Insert de protection se montant sur les clés mixtes CM pour le montage des produits Hygienic Design® et Usit®

- Matière :

Renforts : AlSi1MgMn

## Avantages

- Les renforts ont été spécialement conçus pour le serrage et le desserrage de raccords filetés présentant des surfaces sensibles.
- Les renforts évitent de manière fiable le risque de corrosion de contact sur le raccord à vis en inox.
- Les renforts sont fabriqués en alliage d'aluminium EN AW 602 - aluminium en contact avec les denrées alimentaires
- Les renforts sont solidement fixés dans la clé correspondante grâce à une forme spéciale et un élément d'encliquetage à ressort.



## REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Pour clé	SW	SW2	A1	B1	ØD1	ØD2	L1	T	T1	H	H1	Prix Uni. 1 à 4
<b>Pour clé à fourche</b>													
CM-10/HD/CF	CM-10/HD	10	7	9	17	2,3	-	19,4	5,6	-	8,6	-	18,85 €
CM-11/HD/CF	CM-11/HD	11	8	9	18	2,3	-	20,7	5,7	-	8,7	-	18,85 €
CM-13/HD/CF	CM-13/HD	13	10	10	22	3	-	23,2	6,7	-	10,7	-	19,05 €
CM-16/HD/CF	CM-16/HD	16	13	13	27	3	-	28,6	7,7	-	11,7	-	20,39 €
CM-19/HD/CF	CM-19/HD	19	16	13	30	4	-	32,5	8,6	-	12,6	-	21,54 €
CM-21/HD/CF	CM-21/HD	21	18	13	32	4	-	35,0	9,0	-	13,0	-	21,77 €
CM-27/HD/CF	CM-27/HD	27	24	14	40	4	-	43,8	10,8	-	15,0	-	23,26 €
<b>Pour clé à œil</b>													
CM-10/HD/CO	CM-10/HD	10	7	-	-	-	17	-	-	8,0	-	11,0	13,11 €
CM-11/HD/CO	CM-11/HD	11	8	-	-	-	18	-	-	9,4	-	11,4	13,11 €
CM-13/HD/CO	CM-13/HD	13	10	-	-	-	21	-	-	11,0	-	13,0	13,81 €
CM-16/HD/CO	CM-16/HD	16	13	-	-	-	25	-	-	12,4	-	14,4	14,15 €
CM-19/HD/CO	CM-19/HD	19	16	-	-	-	30	-	-	14,5	-	16,5	15,33 €
CM-21/HD/CO	CM-21/HD	21	18	-	-	-	32	-	-	14,7	-	16,7	15,43 €
CM-27/HD/CO	CM-27/HD	27	24	-	-	-	41	-	-	17,0	-	19,0	17,30 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000

Service 0,15 €/min  
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLÉMENT 2019

63

## Nos autres produits



GE

Grenouillère élastique à anneau, Miniature



SUA4\_L

Maillon pour chaîne au mètre, Acier



GG1

Engrenage droit denture rectifiée, Acier traité



FHCSS

Vis à tête fraisée, Inox A2 DIN 7991



NDS20

Noix de serrage pour ventouse, Parallèle



G1

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2




SEV

Sauterelle à étrier vertical, A étrier vertical - acier




ERC

Embout rapide inox pour câble, Chape



ACLBT5

Système de fermeture pour profilé aluminium, Equerre




MAT

Arbre étiré calibré rectifié, Acier 100C6



WSSss

Esse symétrique inox économique, Inox



RPP14

Courroie pour transmission RPP, RPP14

## Produits complémentaires



VTSM

Vis à tête sphérique Hygienic Design®, Inox



CM

Clé mixte Hygienic Usit® et Hygienic Design®, Clé mixte



CM\_CO

Insert de protection Hygienic Usit® et Hygienic Design®, Insert de protection

pour clé à œil