



Renvoi d'angle manuel

Couple manuel jusqu'à 17Nm

RVM25



- Renvoi d'angle compact pour application manuelle
- Rapport de 1:1 à 30:1
- Matière :
Boitier zamak

Accessoires

- Manivelle MBEX
- Arbre hexagonal AHX

Info.

- Ne convient pas pour des applications motorisées



Pour application
manuelle

REMISES

Qté	1+	10+	25+	50+
Rem.	Prix	-5%	-15%	Sur demande

Références	Rapport	Entrée	Sortie	Couple sortie maxi (Nm)	Irréversibilité	Prix Uni. 1 à 9
RVM25-1	1:1	hex 6mm	hex 9mm	2,0	Non	115,00 €
RVM25-2	2:1	hex 6mm	hex 9mm	3,0	Non	115,00 €
RVM25-3.25	3,25:1	hex 6mm	hex 9mm	4,0	Oui	115,00 €
RVM25-4.33	4,33:1	hex 6mm	hex 9mm	5,0	Oui	115,00 €
RVM25-7	7:1	hex 6mm	hex 9mm	7,0	Oui	115,00 €
RVM25-8.5	8,5:1	hex 6mm	hex 9mm	9,0	Oui	115,00 €
RVM25-17	17:1	hex 6mm	hex 9mm	12,0	Oui	115,00 €
RVM25-20	20:1	hex 6mm	hex 9mm	15,0	Oui	115,00 €
RVM25-30	30:1	hex 6mm	hex 9mm	17,0	Oui	115,00 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ② 2016

② 229

Nos autres produits



DOMI120

Chariot de réglage Domino 120, Chariot DOMILINE 120 avec compteur et volant



BDP1R

Bras de préhension pour ventouse, Serrage simple



EFSM

Palier applique igubal®, Polymère



COA-COG

Platine en applique, Platine en applique pour rotule



AC

Crochet pour grenouillère, 15mm




SHTP

Table linéaire DryLin®, économique



PLC_PLT

Aimant avec trou taraudé, Avec trou taraudé



H1

Engrenage hélicoïdal axes croisés, Plastique usiné (delrin)



BOX-TOR-B

Coffret de joints toriques en nitrile, 20,38 x 1,78mm à 50,16 x 5,34



PWDL_PWGDL15

Vis sans fin de précision, Delrin



CHAFR-MINI

Charnière, A friction miniature



BPTR_M

Bouchon pour tube rond, Avec insert taraudé

Produits complémentaires



AHX

Arbre hexagonal DIN176, Arbre hexagonal



MBEX

Manivelle bout hexagonal, Manivelle bout hexagonal