

# Coffret de rangement professionnel

## Carrylite double couvercle

raaco CRDC

### - Coffret de rangement professionnel à double couvercle

- Matières :  
Fonds en polypropylène  
Couvercles en polycarbonate

#### Info.

- Les godets permettent un classement et une organisation de petits composants.
- Malette scellable
- Le double couvercle peut accueillir jusqu'à 5 feuilles de 80mg.
- Il permet de protéger des listes de composants, fiches d'instructions ou spécifications.
- Convient pour un usage intensif, comme des chantiers ou des interventions sur sites




Grande résistance aux chocs

Double couvercle pour :

- liste de pièces
- fiches d'instructions
- identification
- etc...

Couvercle partie intérieure :  
choix de version avec ou sans profil en U



Orifices de plombage (scellage)

Godets

Indicateur :  
ouverture/fermeture

### REMISES

Qté	1+	3+	5+
Rem. Prix	-5%		Sur demande

Références	Dimensions		Volume extérieur (L)	Nombre de godets	Capacité		Prix uni. 1 à 2
	extérieures HxLxI mm	intérieures HxLxI mm			de charge (kg)	Masse (kg)	
CRDC25-10	58x413x330	45x394x274	8	25	10	1,6	79,66 €
CRDC25-13	81x413x330	67x394x274	11	25	13	1,8	86,78 €
CRDC20-13	81x413x330	67x394x274	11	20	13	1,8	86,78 €
CRDC16-8	55x337x278	47x313x218	5	16	8	1,1	56,90 €
CRDC12-10	81x337x278	67x313x218	7	12	10	1,2	62,59 €

Dimensions en mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

**HPC**

SUPPLÉMENT 2019


223

## Nos autres produits



CHA

Charnière robuste  
ouverture 180°,  
Robuste - Ouverture  
180°



BETA

Goupille beta, Beta



RAGFLOWsupport

Support pour rampe à  
galets Floway2®,  
Support pour rampe à  
galet




NPR

Noix porte réflecteur,



BLH20

Renvoi d'angle, de  
0,53 à 1,77 Nm



RTN

Accouplement à  
denture bombée  
Bowex®, Nylon



GMK17\_BR

Bride pour profil de  
guidage, Conique  
double



NRR

Noix de renvoi  
réglable, Noix de  
renvoi réglable



SRP

Goupille élastique  
fendue ISO 8752,  
élastique fendue ISO  
8752



DB\_ECO

Engrenage conique  
série éco., 2:1



MURP4545

Mini-unité de réglage  
sur profilé, 45x45mm



MSP38

Insert à coller  
MasterPlate®  
cylindrique Ø38,  
cylindrique Ø38 avec  
tige filetée

Produits complémentaires