


- **Elasticité radiale plus importante que l'élasticité axiale**
- Travail du cylindre en compression et en cisaillement
- Matières :
Armature : plaques inox A2
Cylindre : caoutchouc
- **Dureté : NK 55-60 shore A**
- T° d'utilisation : -40°C à +70°C

Utilisation

- Amortissement du bruit et des vibrations

**Grande flexibilité****REMISES**

Qté	1+	6+	20+	40+	100+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	Sur demande	Sur demande

Références	ØG	ØD	H	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CT-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	4	✓	3,61 €
CT-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	8	✓	8,17 €
CT-ZY8-40-48/SS	M8	40	48	8	✓	16,93 €
CT-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	10	-	26,63 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



PRF-SRA

Serrure pour profilé aluminium, Serrure



ATZYSS

Amortisseur élastique inox diablo, Inox



FAD

Pied à rotule simple, Pied inclinable sans semelle antidérapante



ARTE

Articulation élastique, Charge multi-directionnelle



TBE16

Mini-table à vis trapézoïdale économique, 5 kg



GP75

Grenouillère ressort à biellettes, Standard (GP75)



RURp

Roulette pivotante à double blocage, Polyuréthane - jante aluminium...



CHTRB

Réducteur à renvoi d'angle en L ou T, Jusqu'à 16,5 Nm




AFA

Axe de fixation à anneau, à anneau




UGH20

Unité de guidage en H, Pour vérins Ø20



NRR

Noix de renvoi réglable, Noix de renvoi réglable



RPP8

Courroie pour transmission RPP, RPP8

Produits complémentaires



CTZY

Amortisseur élastique diablo, Acier



ATZYSS

Amortisseur élastique inox diablo, Inox



AZY

Amortisseur élastique cylindrique, Acier