




- Anneau élastique interdisant le déplacement axial d'un arbre
- Mise en place par déformation élastique à l'aide d'une pince spéciale (non vendue)
- Matière :
 - Inox A2
- Résiste à la corrosion
- T° d'utilisation :
 - de -20°C à +200°C
 - (+300°C occasionnel)
- Conditionnés par lot



Exemple d'application



REMISES

| | | | |
|-----------|------|----|-------------|
| Qté | 1+ | 2+ | 4+ |
| Rem. Prix | -20% | | Sur demande |

| Références | Ø Arbre | L. du circlip | Ø gorge | L. de la gorge | Ø dégagement | Qté par lot | Stock* | Prix Uni. par lot |
|------------|---------|---------------|---------|----------------|--------------|-------------|--------|-------------------|
| CX-4S/B | 4 | 0,40 | 3,80 | 0,50 | 8,60 | 200 | ✓ | 30,27 € |
| CX-5S/B | 5 | 0,60 | 4,80 | 0,70 | 10,30 | 200 | ✓ | 28,59 € |
| CX-6S/B | 6 | 0,70 | 5,70 | 0,80 | 11,70 | 200 | ✓ | 25,41 € |
| CX-7S/B | 7 | 0,80 | 6,70 | 0,90 | 13,50 | 200 | ✓ | 34,34 € |
| CX-8S/B | 8 | 0,80 | 7,60 | 0,90 | 14,70 | 200 | ✓ | 26,77 € |
| CX-9S/B | 9 | 1,00 | 8,60 | 1,10 | 16,00 | 200 | - | 30,98 € |
| CX-10S/B | 10 | 1,00 | 9,60 | 1,10 | 17,00 | 100 | ✓ | 16,88 € |
| CX-12S/B | 12 | 1,00 | 11,50 | 1,10 | 19,00 | 100 | ✓ | 19,06 € |
| CX-14S/B | 14 | 1,00 | 13,40 | 1,10 | 21,40 | 100 | ✓ | 25,66 € |
| CX-15S/B | 15 | 1,00 | 14,30 | 1,10 | 22,60 | 100 | ✓ | 27,01 € |
| CX-16S/B | 16 | 1,00 | 15,20 | 1,10 | 23,80 | 100 | ✓ | 29,05 € |
| CX-17S/B | 17 | 1,00 | 16,20 | 1,10 | 25,00 | 100 | ✓ | 30,20 € |
| CX-18S/B | 18 | 1,20 | 17,00 | 1,30 | 26,20 | 100 | ✓ | 42,34 € |
| CX-20S/B | 20 | 1,20 | 19,00 | 1,30 | 28,40 | 100 | ✓ | 46,94 € |
| CX-22S/B | 22 | 1,20 | 21,00 | 1,30 | 30,80 | 50 | ✓ | 42,69 € |
| CX-24S/B | 24 | 1,20 | 22,90 | 1,30 | 33,20 | 50 | ✓ | 49,83 € |
| CX-25S/B | 25 | 1,20 | 23,90 | 1,30 | 34,20 | 50 | ✓ | 47,69 € |
| CX-26S/B | 26 | 1,20 | 24,90 | 1,30 | 35,50 | 50 | ✓ | 57,40 € |
| CX-30S/B | 30 | 1,50 | 28,60 | 1,60 | 40,60 | 50 | ✓ | 63,61 € |
| CX-35S/B | 35 | 1,50 | 33,00 | 1,60 | 47,00 | 25 | ✓ | 46,69 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



PTA80
Pied articulé à
embase tôle Ø80, Ø
80




PSG05
Engrenage droit de
précision, Acier
35NCD6 prétraité




BPHF
Bille porteuse à
encastrer, Forte



H3
Engrenage hélicoïdal
axes croisés, Acier
20NCD2



VKM
Ecrou carré acier, 1
filet acier



CXS
Circlip externe DIN
471, externe DIN 471




BPLE
Bille porteuse
encastrable, Légère



FB_ECO
Engrenage conique
série éco., 4:1




BZY_SS
Amortisseur élastique
cylindrique inox, Inox



PB
Roulement à une
rangée de billes,
Plastique - billes verre




CFCL
Galet de came,
Graisseur



TPR
Vis à pas rapide, Tige
seule - jusqu'à 40mm
de course

Produits complémentaires



CYS
Circlip interne DIN
472, interne DIN 472



BFA
Bague de frein pour
arbres, Anneau type E



PAL
Ecrou de sécurité,
Pour blocage axial