




- Anneau élastique interdisant le déplacement axial d'un élément alésé
- Mise en place par déformation élastique à l'aide d'une pince spéciale (non vendue)
- Matière :
Inox A2
- Résiste à la corrosion
- T° d'utilisation : de -20°C à +200°C (+300°C occasionnel)
- Conditionnés par lot



REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-20%	Sur demande	Sur demande

Références	Ø Alésage	L. du circlip	Ø gorge	L. de la gorge	Ø dégagement	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
CY-10S/B	10	1,00	10,40	1,10	3,30	200	-	31,20 €
CY-11S/B	11	1,00	11,40	1,10	4,10	100	-	52,29 €
CY-12S/B	12	1,00	12,50	1,10	4,90	100	✓	20,45 €
CY-13S/B	13	1,00	13,60	1,10	5,40	100	-	sur demande
CY-14S/B	14	1,00	14,60	1,10	6,20	100	-	23,70 €
CY-15S/B	15	1,00	15,70	1,10	7,20	100	-	21,80 €
CY-16S/B	16	1,00	16,80	1,10	8,00	100	✓	22,80 €
CY-18S/B	18	1,00	19,00	1,10	9,40	100	-	25,70 €
CY-20S/B	20	1,00	21,00	1,10	11,20	100	✓	39,37 €
CY-22S/B	22	1,00	23,00	1,10	13,20	50	✓	21,91 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



CHAE4060PA

Charnière en façade asymétrique, Polyamide



PRF_ROUL

Roulette de meuble pour profilé aluminium, Sans frein



YG3

Engrenage droit PERFORMANCE, Acier 35NCD6



gt64

Grenouillère tournante, Application courante



gt64r

Grenouillère tournante à ressort, Tolérances de montage accrue



PRF_SDD

Support de détecteur Ø12, Ø12



CFF

Embout à rotule mâle DIN ISO 12240-4, Acier / bronze



TB_ECO

Engrenage conique série éco., 3:1



RBNtc

Roulette pivotante à trou central, Acier - Caoutchouc - à double



PRS50

Pied massif à rotule inox Ø50, Ø 50



LOQ


Loquet manuel, Loquet manuel



PFC

Pied fixe, Mise à niveau de petits éléments

Produits complémentaires



CXS

Circlip externe DIN 471, externe DIN 471



BFA

Bague de frein pour arbres, Anneau type E



PAL

Ecrou de sécurité, Pour blocage axial