



- Fortes déformations permettant de grandes absorptions d'énergie
- Absorption progressive de l'énergie
- Matières :
  - Armature : plaque acier
  - Cylindre : caoutchouc
- Dureté : NK 55-60 shore A
- T° d'utilisation : -40°C à +70°C

### Utilisation

- Butée d'amortissement

### Info.

- Vendu par multiple, nous contacter
- Charges et raideurs données à titre indicatif uniquement



### REMISES <sup>A</sup>

Qté	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Rem.	-10%	-20%	-30%	-40%	Sur demande	

Références	ØG	ØD	H	T	Compression		Stock <sup>A</sup>	Prix Uni. 1 à 5
					Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)		
D-ZY4-10-10	M4	10	10	10	38	43	✓	A 1,41 €
D-ZY4-15-8	M4	15	8	10	122	95	✓	A 1,52 €
D-ZY4-15-10	M4	15	10	10	106	95	✓	A 1,66 €
D-ZY4-15-15	M4	15	15	10	74	95	✓	A 1,66 €
D-ZY6-20-15	M6	20	15	18	138	170	✓	A 1,84 €
D-ZY6-20-20	M6	20	20	18	-	-	✓	A 2,02 €
D-ZY6-20-25	M6	20	25	18	-	-	✓	A 2,11 €
D-ZY6-25-10	M6	25	10	18	-	-	✓	A 2,02 €
D-ZY6-25-15	M6	25	15	18	254	280	✓	A 2,28 €
D-ZY6-25-20	M6	25	20	18	128	280	✓	A 2,37 €
D-ZY6-25-25	M6	25	25	18	-	-	✓	A 2,64 €
D-ZY6-25-30	M6	25	30	18	80	280	✓	A 2,89 €

<sup>A</sup>Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

REMISES **A**

Qté	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Rem.	Prix -10%	-20%	-30%	-40%	Sur demande	

REMISES **B**

Qté	1+	6+	10+	15+	20+	50+
Rem.	Prix -15%	-20%	-25%	-30%	Sur demande	

Références	ØG	ØD	H	T	Compression		Stock*	Prix Uni. 1 à 5
					Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)		
D-ZY8-30-20	M8	30	20	20	200	400	✓	<b>A</b> 3,54 €
D-ZY8-30-25	M8	30	25	20	-	-	✓	<b>A</b> 3,71 €
D-ZY8-30-30	M8	30	30	20	120	400	✓	<b>A</b> 3,95 €
D-ZY8-30-40	M8	30	40	20	-	-	✓	<b>A</b> 4,85 €
D-ZY8-40-20	M8	40	20	23	-	-	✓	<b>A</b> 4,77 €
D-ZY8-40-30	M8	40	30	23	23	234	✓	<b>A</b> 5,46 €
D-ZY8-40-40	M8	40	40	23	-	-	✓	<b>A</b> 6,24 €
D-ZY10-40-30	M10	40	30	28	-	-	✓	<b>A</b> 5,46 €
D-ZY10-50-20	M10	50	20	28	680	1000	✓	<b>A</b> 6,61 €
D-ZY10-50-30	M10	50	30	28	425	1000	✓	<b>A</b> 7,84 €
D-ZY10-50-40	M10	50	40	28	-	-	✓	<b>A</b> 8,72 €
D-ZY10-50-45	M10	50	45	28	-	-	-	<b>A</b> 9,33 €
D-ZY10-50-50	M10	50	50	28	-	-	✓	<b>A</b> 10,30 €
D-ZY10-60-40	M10	60	40	28	-	-	✓	<b>A</b> 14,11 €
D-ZY10-70-45	M10	70	45	28	-	-	-	<b>A</b> 19,57 €
D-ZY12-60-40	M12	60	40	33	-	-	✓	<b>B</b> 9,15 €
D-ZY12-75-25	M12	75	25	37	2000	2300	✓	<b>B</b> 8,70 €
D-ZY12-75-40	M12	75	40	37	810	2300	-	<b>B</b> 13,13 €
D-ZY12-75-50	M12	75	50	37	-	-	-	<b>B</b> 13,70 €
D-ZY12-75-55	M12	75	55	37	-	-	✓	<b>B</b> 14,46 €
D-ZY16-100-50	M16	100	50	41	1578	4200	✓	<b>B</b> 24,18 €
D-ZY16-100-55	M16	100	55	41	860	4200	-	<b>B</b> 25,41 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


- Fortes déformations permettant de grandes absorptions d'énergie
- Absorption progressive de l'énergie
- Matières :
  - Armature : plaque inox A2
  - Cylindre : caoutchouc
- Dureté : NK 55-60 shore A
- T° d'utilisation : -40°C à +70°C

### Utilisation

- Butée d'amortissement

### Info.

- Vendu par multiple, nous contacter
- Charges et raideurs données à titre indicatif uniquement



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØG	ØD	H	T	Compression		Stock*	Prix Uni. 1 à 5
					Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)		
D-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	10	38	43	✓	2,09 €
D-ZY4-15-8/SS	M4	15	8	10	122	95	✓	3,55 €
D-ZY4-15-10/SS	M4	15	10	10	106	95	✓	2,56 €
D-ZY4-15-15/SS	M4	15	15	10	74	95	✓	2,80 €
D-ZY6-20-15/SS	M6	20	15	18	138	170	✓	3,67 €
D-ZY6-20-20/SS	M6	20	20	18	-	-	✓	3,78 €
D-ZY6-20-25/SS	M6	20	25	18	-	-	✓	3,57 €
D-ZY6-25-10/SS	M6	25	10	18	-	-	✓	3,24 €
D-ZY6-25-15/SS	M6	25	15	18	254	280	✓	3,63 €
D-ZY6-25-20/SS	M6	25	20	18	128	280	✓	4,02 €
D-ZY6-25-25/SS	M6	25	25	18	-	-	✓	4,43 €
D-ZY6-25-30/SS	M6	25	30	18	80	280	✓	4,78 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	ØG	ØD	H	T	Compression		Stock*	Prix Uni. 1 à 5
					Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)		
D-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	20	200	400	✓	5,42 €
D-ZY8-30-25/SS	M8	30	25	20	-	-	✓	5,99 €
D-ZY8-30-30/SS	M8	30	30	20	120	400	✓	5,94 €
D-ZY8-30-40/SS	M8	30	40	20	-	-	✓	7,98 €
D-ZY8-40-20/SS	M8	40	20	23	-	-	✓	7,39 €
D-ZY8-40-30/SS	M8	40	30	23	23	234	✓	8,29 €
D-ZY8-40-40/SS	M8	40	40	23	-	-	✓	8,77 €
D-ZY10-40-30/SS	M10	40	30	28	-	-	✓	8,35 €
D-ZY10-50-20/SS	M10	50	20	28	680	1000	✓	11,27 €
D-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	28	425	1000	✓	11,49 €
D-ZY10-50-40/SS	M10	50	40	28	-	-	✓	12,61 €
D-ZY10-50-45/SS	M10	50	45	28	-	-	-	13,47 €
D-ZY10-50-50/SS	M10	50	50	28	-	-	✓	14,83 €
D-ZY10-60-40/SS	M10	60	40	28	-	-	-	21,81 €
D-ZY10-70-45/SS	M10	70	45	28	-	-	-	28,19 €
D-ZY12-60-40/SS	M12	60	40	33	-	-	✓	21,81 €
D-ZY12-75-25/SS	M12	75	25	37	2000	2300	✓	20,73 €
D-ZY12-75-40/SS	M12	75	40	37	810	2300	-	31,17 €
D-ZY12-75-50/SS	M12	75	50	37	-	-	-	32,56 €
D-ZY12-75-55/SS	M12	75	55	37	-	-	-	34,13 €
D-ZY16-100-25/SS	M16	100	25	41	-	-	-	50,11 €
D-ZY16-100-50/SS	M16	100	50	41	1578	4200	-	66,51 €
D-ZY16-100-55/SS	M16	100	55	41	860	4200	-	68,87 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


- Fortes déformations permettant de grandes absorptions d'énergie
- Absorption progressive de l'énergie
- Matières :
  - Armature : plaque acier
  - Cylindre : caoutchouc
- Dureté : NK 55-60 shore A
- T° d'utilisation : -40°C à +70°C

### Utilisation

- Butée d'amortissement

### Info.

- Vendu par multiple, nous contacter
- Charges et raideurs données à titre indicatif uniquement



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Rem. Prix	-10%	-20%	-30%	-40%	Sur demande	

Références	ØG	ØD	H	Compression		Stock*	Prix Uni. 1 à 5
				Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)		
E-ZY4-10-10	M4	10	10	38	43	✓	1,41 €
E-ZY4-10-15	M4	10	15	-	-	✓	1,76 €
E-ZY4-15-15	M4	15	15	74	95	✓	1,76 €
E-ZY6-20-15	M6	20	15	138	170	✓	2,11 €
E-ZY6-20-20	M6	20	20	-	-	✓	2,19 €
E-ZY6-25-10	M6	25	10	-	-	✓	2,11 €
E-ZY6-25-20	M6	25	20	128	280	✓	2,46 €
E-ZY6-25-30	M6	25	30	80	280	✓	2,99 €
E-ZY8-30-15	M8	30	15	-	-	✓	3,34 €
E-ZY8-30-17	M8	30	17	-	-	✓	3,49 €
E-ZY8-30-20	M8	30	20	200	400	✓	3,71 €
E-ZY8-30-30	M8	30	30	120	400	✓	4,23 €
E-ZY8-40-30	M8	40	30	23	234	✓	5,46 €
E-ZY10-50-20	M10	50	20	680	1000	✓	6,61 €
E-ZY10-50-30	M10	50	30	425	1000	-	7,84 €
E-ZY10-50-40	M10	50	40	-	-	✓	8,72 €
E-ZY10-50-50	M10	50	50	-	-	✓	10,39 €
E-ZY12-75-25	M12	75	25	2000	2300	✓	15,77 €
E-ZY12-75-55	M12	75	55	-	-	✓	23,27 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


- Fortes déformations permettant de grandes absorptions d'énergie
- Absorption progressive de l'énergie
- Matières :
  - Armature : plaque inox A2
  - Cylindre : caoutchouc
- Dureté : NK 55-60 shore A
- T° d'utilisation : -40°C à +70°C

### Utilisation

- Butée d'amortissement

### Info.

- Vendu par multiple, nous contacter
- Charges et raideurs données à titre indicatif uniquement



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØG	ØD	H	Compression		Stock*	Prix Uni. 1 à 5
				Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)		
E-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	38	43	✓	3,13 €
E-ZY4-10-15/SS	M4	10	15	-	-	-	2,43 €
E-ZY4-15-15/SS	M4	15	15	74	95	✓	2,68 €
E-ZY6-20-15/SS	M6	20	15	138	170	✓	3,57 €
E-ZY6-20-20/SS	M6	20	20	-	-	✓	3,74 €
E-ZY6-25-10/SS	M6	25	10	-	-	✓	3,91 €
E-ZY6-25-20/SS	M6	25	20	128	280	✓	4,19 €
E-ZY6-25-30/SS	M6	25	30	80	280	✓	4,97 €
E-ZY8-30-15/SS	M8	30	15	-	-	✓	4,97 €
E-ZY8-30-17/SS	M8	30	17	-	-	-	4,97 €
E-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	200	400	✓	5,54 €
E-ZY8-30-30/SS	M8	30	30	120	400	✓	6,76 €
E-ZY8-40-30/SS	M8	40	30	23	234	✓	8,29 €
E-ZY10-50-20/SS	M10	50	20	680	1000	✓	10,55 €
E-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	425	1000	✓	11,49 €
E-ZY10-50-40/SS	M10	50	40	-	-	✓	12,54 €
E-ZY10-50-50/SS	M10	50	50	-	-	-	14,83 €
E-ZY12-75-25/SS	M12	75	25	2000	2300	-	22,73 €
E-ZY12-75-55/SS	M12	75	55	-	-	-	33,34 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## D-PAR D-KON

## Fixation mâle


- Fortes déformations permettant de grandes absorptions d'énergie
- Absorption progressive de l'énergie
- Matières :  
Armature : plaques acier  
Cylindre : caoutchouc
- Dureté : NK 55-60 shore A
- T° d'utilisation : -40°C à +70°C

### Utilisation


- Butée d'amortissement

### Info


- \*\*D-KON12-80-30 base carrée 80x80mm



Type D-PAR



Type D-KON



### REMISES <sup>A</sup>

Qté	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Rem. Prix	-10%	-20%	-30%	-40%	Sur demande	

### REMISES <sup>B</sup>

Qté	1+	6+	10+	15+	20+	50+
Rem. Prix	-15%	-20%	-25%	-30%	Sur demande	

Références	ØG	T	ØD	H	Stock <sup>A</sup>	Prix Uni. 1 à 5
D-PAR6-20-24	M6	18	20	24	✓	<sup>A</sup> 3,25 €
D-PAR8-30-36	M8	20	30	36	✓	<sup>A</sup> 4,25 €
D-PAR8-35-40	M8	20	35	40	✓	<sup>A</sup> 6,35 €
D-PAR8-50-67	M8	36	50	67	✓	<sup>A</sup> 13,16 €
D-PAR10-50-58	M10	28	50	58	✓	<sup>A</sup> 11,59 €
D-PAR12-75-89	M12	37	75	89	✓	<sup>B</sup> 16,95 €
D-PAR16-115-136	M16	43	115	136	-	<sup>B</sup> 64,96 €
D-KON6-25-17	M6	18	25	17	✓	<sup>A</sup> 3,05 €
D-KON10-50-18	M10	28	50	18	✓	<sup>A</sup> 8,74 €
D-KON12-80-30**	M12	35	80	30	✓	<sup>B</sup> 21,80 €
D-KON16-125-45	M16	45	125	45	-	<sup>B</sup> 36,46 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Fixation mâle

**D-PARss**  
**D-KONss**


- Fortes déformations permettant de grandes absorptions d'énergie
- Absorption progressive de l'énergie
- Matières :
  - Armature : plaques inox A2
  - Cylindre : caoutchouc
- Dureté : NK 55-60 shore A
- T° d'utilisation : -40°C à +70°C

### Utilisation


- Butée d'amortissement

### Info

- \*\*D-KON12-80-30/SS : base carrée 80 x 80mm



Type D-PARss



Type D-KONss

### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	ØG	T	ØD	H	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
D-PAR6-20-24/SS	M6	18	20	24	✓	4,69 €
D-PAR8-30-36/SS	M8	20	30	36	✓	7,28 €
D-PAR8-35-40/SS	M8	20	35	40	✓	19,77 €
D-PAR8-50-67/SS	M8	36	50	67	✓	20,32 €
D-PAR10-50-58/SS	M10	28	50	58	✓	15,75 €
D-KON6-25-17/SS	M6	18	25	17	✓	4,50 €
D-KON10-50-18/SS	M10	28	50	18	✓	11,34 €
D-KON12-80-30/SS**	M12	35	80	30	-	60,68 €
D-KON16-125-45/SS	M16	45	125	45	-	131,94 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm





- **Tampon conique silicone pour application avec exigences d'hygiène élevées**

- Matières :

Armature inox 304

Cylindre conique caoutchouc-silicone (Elastosil MVQ)

- Dureté 55+/-5° shoreA


- T° d'utilisation : -30°C à +200°C

### Applications

- Butée fin de course

- Pied d'appui

- Domaine agroalimentaire (conforme FDA) pharmaceutique, médical



### REMISES

Qté	1+	4+	15+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØD1	ØD2	L2	ØD3	L1	S	Raideur Charge R (N/mm)	Charge maxi (N)	Course	Masse (g)	Prix Uni.
D-KON5-19-16/SL	19	M5	20	12,0	16	2	63	250	4,0	10	16,25 €
D-KON6-25-20/SL	25	M6	25	16,5	20,5	2	90	460	5,1	19	17,41 €
D-KON8-32-26/SL	32	M8	30	21,0	26	2	117	760	6,5	38	19,42 €
D-KON8-38-32/SL	38	M8	30	24,5	32	2	113	900	8,0	56	38,76 €
D-KON10-50-43/SL	50	M10	40	32,0	43	2	148	1580	10,7	110	53,03 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



- **Tampon conique silicone pour application avec exigences d'hygiène élevées**

- Matières :

Armature inox 304

Cylindre conique caoutchouc-silicone (Elastosil MVQ)

- Dureté 55+/-5° shoreA

- T° d'utilisation : -30°C à +200°C


### Applications

- Butée fin de course

- Pied d'appui

- Domaine agroalimentaire (conforme FDA) pharmaceutique, médical

inox



### REMISES

Qté	1+	4+	15+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØD1	ØD2	ØD3	L1	S	T	Raideur R (N/mm)	Charge maxi (N)	Masse Course (g)	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
E-KON5-19-16/SL	19	M5	12,0	16	2	5	63	250	4,0	7	✓	16,81 €
E-KON6-25-20/SL	25	M6	16,5	20,5	2	6	90	460	5,1	14	-	18,46 €
E-KON8-32-26/SL	32	M8	21,0	26	2	8	117	760	6,5	20	✓	20,89 €
E-KON8-38-32/SL	38	M8	24,5	32	2	8	113	900	8,0	46	-	40,23 €
E-KON10-50-43/SL	50	M10	32,0	43	2	10	148	1580	10,7	96	✓	55,00 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm