


- À utiliser avec les chaînes CAP805/SS
- Matières :
 - Polyamide renforcé
 - Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	


Références	ØDE	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
DBL805-19-25	117	25	0,3	15,70 €
DBL805-19-30	117	30	0,3	15,70 €
DBL805-19-35	117	35	0,3	15,70 €
DBL805-19-40	117	40	0,3	15,70 €
DBL805-21-25	129	25	0,3	16,15 €
DBL805-21-30	129	30	0,3	16,15 €
DBL805-21-35	129	35	0,3	16,15 €
DBL805-21-40	129	40	0,3	16,15 €
DBL805-23-25	141	25	0,3	17,36 €
DBL805-23-30	141	30	0,3	17,36 €
DBL805-23-35	141	35	0,3	17,36 €
DBL805-23-40	141	40	0,3	17,36 €
DBL805-25-25	153	25	0,4	18,07 €
DBL805-25-30	153	30	0,4	18,07 €
DBL805-25-35	153	35	0,4	18,07 €
DBL805-25-40	153	40	0,4	18,07 €

Nos autres produits



M0

Vis sans fin, Acier non trempé



MBrondelle

Rondelle frein,
Rondelle frein MB



M

Couvre joint pour
cardan, Accessoires



KKB-AR

Douille à billes fermée
à chemins de billes
inclinés, Charge sta...



BSPM

Vis à billes miniature
et écrou simple, Ecrou
+ vis roulée



AC156-157

Crochet pour
grenouillère rigide,
25,5mm




UCF_SS

Palier applique tout
inox, Inox



PW_PWG25

Roue de précision,
Bronze




ACL-PR

Plaque de liaison pour
profilé aluminium,
Connexion à angle



M0

Vis sans fin, Acier non
trempé



EZYSS

Buté élastique
cylindrique inox, inox



UTKpwc

Chariot à 3 roues
Utilitrack®, Roue en V
à bandeage polymère

Produits complémentaires



CAP805

Chaîne à palette
droite, Large série
805



PR821

Roue de renvoi, Séries
821 et 805