


- À utiliser avec les chaînes CAP805/SS
- Matières :
 - Polyamide renforcé
 - Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØDE	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
DBL805-19-25	117	25	0,3	15,70 €
DBL805-19-30	117	30	0,3	15,70 €
DBL805-19-35	117	35	0,3	15,70 €
DBL805-19-40	117	40	0,3	15,70 €
DBL805-21-25	129	25	0,3	16,15 €
DBL805-21-30	129	30	0,3	16,15 €
DBL805-21-35	129	35	0,3	16,15 €
DBL805-21-40	129	40	0,3	16,15 €
DBL805-23-25	141	25	0,3	17,36 €
DBL805-23-30	141	30	0,3	17,36 €
DBL805-23-35	141	35	0,3	17,36 €
DBL805-23-40	141	40	0,3	17,36 €
DBL805-25-25	153	25	0,4	18,07 €
DBL805-25-30	153	30	0,4	18,07 €
DBL805-25-35	153	35	0,4	18,07 €
DBL805-25-40	153	40	0,4	18,07 €

Nos autres produits



UCFL_PBT

Palier applique polymère inox, Polymère et inox



BOXINS300

Coffret inserts autotaraudeurs, Coffret pour matériaux durs



YG2

Engrenage droit PERFORMANCE, Acier 35NCD6



SHTC

Table linéaire Drylin®, Sans entretien




LVT

Mini vérin motorisé 2A, 2 ampères



AKN

Accouplement soufflet Gerwah®, de 22 à 180Nm



SLS

Palier pour tige trapézoïdale, Palier Drylin® fixe



PTGT

Poulie tendeur, Pour courroie trapézoïdale



F7-SN

Support articulé, Support articulé



CFUURSS

Galet de came inox, Standard - inox



UCF_PBT

Palier applique polymère inox, Polymère et inox



PM2

Couple roue et vis sans fin, Plastique usiné (delrin)

Produits complémentaires



CAP805

Chaîne à palette droite, Large série 805



PR821

Roue de renvoi, Séries 821 et 805