


- À utiliser avec les chaînes CAP805/SS
- Matières :
 - Polyamide renforcé
 - Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØDE	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
DBL805-19-25	117	25	0,3	15,70 €
DBL805-19-30	117	30	0,3	15,70 €
DBL805-19-35	117	35	0,3	15,70 €
DBL805-19-40	117	40	0,3	15,70 €
DBL805-21-25	129	25	0,3	16,15 €
DBL805-21-30	129	30	0,3	16,15 €
DBL805-21-35	129	35	0,3	16,15 €
DBL805-21-40	129	40	0,3	16,15 €
DBL805-23-25	141	25	0,3	17,36 €
DBL805-23-30	141	30	0,3	17,36 €
DBL805-23-35	141	35	0,3	17,36 €
DBL805-23-40	141	40	0,3	17,36 €
DBL805-25-25	153	25	0,4	18,07 €
DBL805-25-30	153	30	0,4	18,07 €
DBL805-25-35	153	35	0,4	18,07 €
DBL805-25-40	153	40	0,4	18,07 €

Nos autres produits



CHMR30

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 28 Nm



PT882

Pignon de traction, Série 882




DCA

Ventouse 1,5 soufflets, caoutchouc naturel



SVR20

Vérin à vis - Avec écrou de déplacement, Avec écrou de déplace...



RPPM

Courroie ouverte au mètre type RPP, RPP5 Polyuréthane armature acier



GLP

Petit volant à 6 lobes fileté, Technopolymère - Inox



M2

Couple roue et vis sans fin, Acier trempé




RHTcsc

Roulette Hautes températures, jusqu'à 200kg



GCT

Goupille clip pour tube, clip pour tube



RPPM

Courroie ouverte au mètre type RPP, RPP8 Polyuréthane



WBGV

Anneau de levage, A maillon à visser



RPQtcss

Roulette polyamide à trou central, Inox - Polyamide

Produits complémentaires



CAP805

Chaîne à palette droite, Large série 805



PR821

Roue de renvoi, Séries 821 et 805