Diabolo pour chaîne à palettes




DBL805

Pour chaîne série 805

- À utiliser avec les chaînes CAP805/SS

- Matières : Polyamide renforcé Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique





REMISES					
Qté	1+	5+	10+		
Rem.	Prix	-5%	Sur demande		

Références	ØDE	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
DBL805-19-25	117	25	0,3	15,70 €
DBL805-19-30	117	30	0,3	15,70 €
DBL805-19-35	117	35	0,3	15,70 €
DBL805-19-40	117	40	0,3	15,70 €
DBL805-21-25	129	25	0,3	16,15 €
DBL805-21-30	129	30	0,3	16,15 €
DBL805-21-35	129	35	0,3	16,15 €
DBL805-21-40	129	40	0,3	16,15 €
DBL805-23-25	141	25	0,3	17,36 €
DBL805-23-30	141	30	0,3	17,36 €
DBL805-23-35	141	35	0,3	17,36 €
DBL805-23-40	141	40	0,3	17,36 €
DBL805-25-25	153	25	0,4	18,07 €
DBL805-25-30	153	30	0,4	18,07 €
DBL805-25-35	153	35	0,4	18,07 €
DBL805-25-40	153	40	0,4	18,07 €



Nos autres produits



Rampe à brosses cylindriques, Pour le convoyage et la manutention d...



Charnière sans broche en rouleau, Charnière polymère



Poignée de manutention, Jusqu'à 250°C



Presse manuelle d'établi, Pression jusqu'à 500kg



Poignée tournante pour volant à bras, Inox 316



Tige filetée DIN975, Inox A2



Doigt d'indexage, à levier



Crochet pour grenouillère rigide à serrure, Gâche



Poussoir à ressort Long-Lok à 6 pans creux, LONG-LOK -



Engrenage droit laiton, Laiton CuZn39Pb3



Porte-ventouse orientable, Serrage renforcé



Engrenage conique plastique usiné (delrin), 2:1

Produits complémentaires



Chaîne à palette droite, Large série 805



Roue de renvoi, Séries 821 et 805