


- À utiliser avec les chaînes CAP805/SS
- Matières :
  - Polyamide renforcé
  - Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique



### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØDE	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
DBL805-19-25	117	25	0,3	15,70 €
DBL805-19-30	117	30	0,3	15,70 €
DBL805-19-35	117	35	0,3	15,70 €
DBL805-19-40	117	40	0,3	15,70 €
DBL805-21-25	129	25	0,3	16,15 €
DBL805-21-30	129	30	0,3	16,15 €
DBL805-21-35	129	35	0,3	16,15 €
DBL805-21-40	129	40	0,3	16,15 €
DBL805-23-25	141	25	0,3	17,36 €
DBL805-23-30	141	30	0,3	17,36 €
DBL805-23-35	141	35	0,3	17,36 €
DBL805-23-40	141	40	0,3	17,36 €
DBL805-25-25	153	25	0,4	18,07 €
DBL805-25-30	153	30	0,4	18,07 €
DBL805-25-35	153	35	0,4	18,07 €
DBL805-25-40	153	40	0,4	18,07 €

## Nos autres produits



PDD  
Poussoir de détection à pas fin, Avec adaptation pour capteur



F7-P-AM  
Bande magnétique, Bande magnétique




GLB  
Petit volant à 6 lobes taraudé traversant, Technopolymère - Inox



B3PAN  
Panamech Multi-Beam inox, Inox - avec mâchoires de serrage



PW\_PWG05  
Vis sans fin de précision, Inox



TR  
Crémaillère section circulaire, Inox - module 0,25-1,5



PTA100  
Pied articulé à embase tôle Ø100, jusqu'à 15000N



CHAFR-MINI  
Charnière à friction miniature, A friction



DOMI50  
Accessoires de liaison, Levier de serrage



BLHT70  
Renvoi d'angle, de 26 à 128 Nm



ASM  
Coussinet polymère cylindrique, Polymère alimentaire



PDD  
Poussoir de détection, Avec axe de détection anti-rotation

## Produits complémentaires



CAP805  
Chaîne à palette droite, Large série 805



PR821  
Roue de renvoi, Séries 821 et 805