


- À utiliser avec les chaînes CAP805/SS
- Matières :
  - Polyamide renforcé
  - Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique



### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØDE	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
DBL805-19-25	117	25	0,3	15,70 €
DBL805-19-30	117	30	0,3	15,70 €
DBL805-19-35	117	35	0,3	15,70 €
DBL805-19-40	117	40	0,3	15,70 €
DBL805-21-25	129	25	0,3	16,15 €
DBL805-21-30	129	30	0,3	16,15 €
DBL805-21-35	129	35	0,3	16,15 €
DBL805-21-40	129	40	0,3	16,15 €
DBL805-23-25	141	25	0,3	17,36 €
DBL805-23-30	141	30	0,3	17,36 €
DBL805-23-35	141	35	0,3	17,36 €
DBL805-23-40	141	40	0,3	17,36 €
DBL805-25-25	153	25	0,4	18,07 €
DBL805-25-30	153	30	0,4	18,07 €
DBL805-25-35	153	35	0,4	18,07 €
DBL805-25-40	153	40	0,4	18,07 €

## Nos autres produits



CLASS  
Manette indexable  
inox, Inox



AHEX  
Arbre hexagonal ,  
Arbre hexagonal



CABtool  
Outils pour câble  
d'accastillage, Outils  
de sertissage



FGWA  
Support d'extrémité  
d'arbre, A semelle



PTA80  
Pied articulé à  
embase tôle Ø80,  
jusqu'à 10000N



HTD5M\_09  
Poulie dentée de  
transmission type  
HTD, HTD5 Aluminium



CHB  
Arbre de sortie  
simple, Pour  
réducteur CHB



PTKFss  
Pied articulé oscillant  
fixable  
agroalimentaire, Inox  
- norme 3A



RFK48B  
Réducteur hypoïde  
inox, jusqu'à 350Nm



PFC  
Pied fixe, Mise à  
niveau de petits  
éléments



PSG15S  
Engrenage droit de  
précision, Inox 303



PTAF80-PAMF80  
Pied articulé à  
embase tôle à fixer  
Ø80, Ø 80

## Produits complémentaires



CAP805  
Chaîne à palette  
droite, Large série  
805



PR821  
Roue de renvoi, Séries  
821 et 805