


- À utiliser avec les chaînes CAP805/SS
- Matières :
 - Polyamide renforcé
 - Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØDE	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
DBL805-19-25	117	25	0,3	15,70 €
DBL805-19-30	117	30	0,3	15,70 €
DBL805-19-35	117	35	0,3	15,70 €
DBL805-19-40	117	40	0,3	15,70 €
DBL805-21-25	129	25	0,3	16,15 €
DBL805-21-30	129	30	0,3	16,15 €
DBL805-21-35	129	35	0,3	16,15 €
DBL805-21-40	129	40	0,3	16,15 €
DBL805-23-25	141	25	0,3	17,36 €
DBL805-23-30	141	30	0,3	17,36 €
DBL805-23-35	141	35	0,3	17,36 €
DBL805-23-40	141	40	0,3	17,36 €
DBL805-25-25	153	25	0,4	18,07 €
DBL805-25-30	153	30	0,4	18,07 €
DBL805-25-35	153	35	0,4	18,07 €
DBL805-25-40	153	40	0,4	18,07 €

Nos autres produits



BFDdII
Douille de réception pour broche de fixation, Acier nickelé




DB
Engrenage conique acier, 2:1



AK
Accouplement soufflet Gerwah®, de 36 à 800Nm



TAC_SS
Tendeur à anneau et crochet, Inox



B
Engrenage conique acier, 1:1



RHTtcss
Roulette Hautes températures, jusqu'à 200kg



RHTplss
Roulette Hautes températures, jusqu'à 200kg



DILC
Doigt d'indexage à levier, à levier



PRF_GAL
Galet pour profilé aluminium, Kit de fixation pour galet



BABT
Broche à billes inox trempé, Inox trempé



SUPCC
Moyeu de serrage autocentrant acier, Avec contre-écrou



GBSz
Ecrou cylindrique pour vis à billes, Ecrou cylindrique

Produits complémentaires



CAP805
Chaîne à palette droite, Large série 805



PR821
Roue de renvoi, Séries 821 et 805